



OTIMIZANDO CADA TRABALHO

3M™ Cushion-Mount™ Plus
Fita de Montagem Série L

ACELERE SEUS NEGÓCIOS



QUALIDADE. FACILIDADE.



Para atender às demandas de alta qualidade de impressão dos seus clientes, você precisa garantir que seus clichês estejam atingindo a melhor performance possível. Na 3M, nós entendemos a importância da otimização do processo e as práticas de lean manufacturing. É por isso que nossa nova fita dupla-face Série L foi desenvolvida não apenas para que você tenha a melhor impressão, combinação do processo de impressão, mas facilidade na montagem e desmontagem do clichê. Assim, você pode manter os seus clichês e seus lucros com segurança.

FAÇA O PODER E A TECNOLOGIA DO ADESIVO TRABALHAREM A SEU FAVOR.

Agilidade na montagem

Nosso exclusivo design de liner microrreplicado cria micro canais no adesivo que evitam a formação de bolhas entre o clichê e a fita dupla-face, resultando em uma montagem mais rápida, menos esforço com limpeza e maior qualidade de impressão para os seus clientes.

Melhor adesão

O adesivo das fitas dupla-face Série L 3M™ Cushion-Mount™ Plus foi formulado de modo a reduzir o levantamento das bordas, para um processo mais seguro, mesmo com pequenas repetições.

Fácil Remoção

Nossa fita inovadora permanece fortemente aderida durante o processo de impressão ao mesmo tempo em que pode ser facilmente removida do clichê e do cilindro para limpeza, especialmente em clichês largos. Isso reduz significativamente o tempo de limpeza e os rasgos nos clichês, o que pode ser muito custoso.

3M™ Cushion-Mount™ Plus – Fita de Montagem Série L

A MELHOR FITA, O MELHOR RESULTADO.

● Adesivo Inteligente

Evita o levantamento das bordas e possibilita uma fácil remoção sem causar danos ao clichê.

● Tecnologia que evita a formação de bolhas

Nosso design de liner microrreplicado deixa a montagem livre de bolhas para um processo mais rápido



● Ampla variedade em opções de produtos

Disponíveis em uma variedade de densidades de espuma, para uma melhor impressão e para enfrentar qualquer desafio



“Você pode querer saber e consertar tudo. Eu sou muito grato com o que a 3M entrega. Eles realmente me ajudam.”
— Gerente de Impressão




ACELERE SEUS NEGÓCIOS

ESPERE O MELHOR DE NÓS. REALMENTE, VOCÊ PODERÁ CONTAR COM ISSO.

Nós não somos apenas um grupo de engenheiros e cientistas em um laboratório. Nós estamos no cliente, treinando, solucionando problemas e, o mais importante, ouvindo. O que tira seu sono nos faz trabalhar com mais empenho. A 3M é comprometida a te ajudar a maximizar sua produtividade e aumentar os seus lucros, dando acesso ao nosso maior recurso: nossas pessoas.

Ideias que funcionam.

Por mais de 35 anos, a 3M tem trazido o que há de mais moderno para o mercado de flexografia. Nós entendemos as suas necessidades e como são específicos os desafios que você enfrenta em cada trabalho no seu dia-a-dia. Fundamentados em nossa determinação de sempre buscar uma melhor alternativa, não estaremos satisfeitos até que tenhamos encontrado as soluções que tragam velocidade, controle e suportem as suas necessidades para que você tenha sucesso.



Nós podemos ser seu parceiro para soluções em impressão gráfica.

Entre em contato com nossa equipe, solicite uma demonstração e conheça nosso portfólio de fitas para o mercado de Flexografia. Fale com a 3M 0800-013-2333 e pelo nosso site: **3m.com.br**



3M do Brasil Ltda.

Fitas e Adesivos Industriais
Via Anhanguera, km 110 - Sumaré - SP
3m.com.br/fitaseadesivos

Fale com a 3M
0800-013-2333
falecoma3m@mmm.com