



3M Малярная лента Scotch 3434

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

GT500017022, GT500017030, GT500017048, GT500017055

Номера по каталогу

07895, 07897, 07898, 07899

Описание Продукта:

Профессиональная самоклеящаяся лента для маскирования при авторемонтных работах голубого цвета на основе крепированной бумаги, пригодная для большинства работ по обозначению границы при окраске и ремонте автомобильных лакокрасочных покрытий.

Физико-технические характеристики:

Толщина	0,180 мм
Адгезия к стали	10 Н/25 мм
Сопротивление к растяжению	115 Н/25 мм
Относительное удлинение	10,5%
Температурная стойкость	110°C
Адгезив	Каучуковый клей

Применение:

Малярная лента Scotch 3434 обеспечивает несравненное качество маскирования при окраске обычными двухкомпонентными, а также водоразбавляемыми лакокрасочными системами. Благодаря стойкости к воздействию температур до 110°C, лента соответствует всем требованиям по применению в условиях любой кузовной мастерской.

Отличительные особенности:

Рабочие качества малярной ленты Scotch 3434 и степень чистоты поверхности после отрыва ленты достаточно высоки при разных температурах и времени ее воздействия на различных материалах. Для определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует выполнять соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв, является температура 110°C, воздействующая в течение 60 минут.

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Высококачественный клей.	Пригоден для пресованных резиновых и пластиковых деталей.	Закрепление больших и тяжелых листов бумаги и склеивание ленты по ленте.
Подложка со специальной обработкой.	Продолжительный срок хранения – 12 месяцев.	Меньше проблем со старой лентой.
	Соответствует требованиям всех лакокрасочных систем.	Подходит для работы со всеми лакокрасочными системами.
	Высокая стойкость к повреждению, особенно, при отрыве на холоде.	Экономит время благодаря маскированию за один раз.
	Наилучший материал при мокром шлифовании.	Не требует чистки и повторного маскирования.

Выпускаемые формы и размеры:

Ширина (мм): 18, 24, 36, 48

Длина (мм): 50

Условия и срок хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°C и относительная влажность 50%.

Правила техники безопасности:

Отсутствуют.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru