



3М Система удаления точечных дефектов (264L)

Технический бюллетень

Апрель, 2015

Описание Продукта:

Система удаления точечных дефектов представляет из себя набор абразивных материалов различной формы и градаций, а также блоки-держатели. Система предназначена для ручного удаления дефектов лкп после окраски перед этапом полировки.

Физико-технические характеристики:

Основа	Полиэфирная пленка 75 микрон (3 mil)
Связка	Водостойкая синтетическая связка
Минерал	Оксид алюминия
Градации	P1000, P1500, P2000, P2500, P3000
Покрытие	С закрытым расположением минералов Пылеотталкивающее покрытие FreCut
Система крепления	Клеевая система Stikit

Применение:

Набор для удаления точечных дефектов применяются для устранения мелких дефектов, например, частиц пыли, на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Операции, которые требуют одновременно и агрессивного удаления материала и исключительно уровня финишной обработки.

Отличительные особенности:

Особенность	Преимущество	Выгода
Большое разнообразие абразивных материалов и различных аксессуаров	Меньше шагов для достижение готового результата. Возможность обрабатывать труднодоступные места	Быстрый процесс, меньше пыли. Простое использование даже без опыта работы
Различные блоки-держатели. Наличие жестких и мягких блоков	Удаление всех типов дефектов. Легкое удаление в труднодоступных местах	Легкий и быстрый процесс. Меньше заметно зону ремонта, сохранение текстуры.

Абразивы с пылеотталкивающей технологией	Высокое время жизни. Возможность использовать как с водой, так и без воды	Меньше забиваемость абразива, более высокая производительность работы
--	---	---

Выпускаемые формы и размеры:

Абразивные лепестки Ø 32 мм, 37мм x 28мм, 115мм x 62мм

Условия и срок хранения:

Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения абразивного материала не ограничен.

Правила техники безопасности:

Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru