



Малярная лента Scotch 2328

Технический бюллетень

февраль, 2022

Номера по каталогу
06304, 06309, 06910, 06311, 06313

Описание Продукта:

Самоклеящаяся лента для маскирования при авторемонтных работах Scotch 2328 представляет собой самоклеющуюся ленту цвета замши, изготовленную на основе крепированной бумаги с пропиткой на основе латекса, и предназначенную для различных работ в процессе кузовного ремонта.

Состав компонентов ленты:

Основа: крепированная бумага, насыщающее вещество – полимер на основе стирол-бутадиена, барьерное покрытие – акриловый полимер, покрытие для усиления адгезии – на основе стирол-бутадиена

Адгезив: основной компонент – каучук, вспомогательный - клейкие смолы.

Толщина бумаги составляет от 35% до 40% (от 0,047 мм до 0,054 мм) от всей толщины малярной ленты.

Физико-технические характеристики:

Толщина	0,135 мм
Прочность адгезии к стали	6,5 Н/25 мм
Сопротивление растяжению	88 Н/25 мм
Относительное удлинение	10%
Теплостойкость	+80°C

Применение:

Лента Scotch 2328 демонстрирует высокие характеристики в широких пределах температур от комнатной до +80°C при выполнении различных работ по ремонту лакокрасочных покрытий. Рабочие качества Scotch 2328 и чистота поверхности после удаления ленты с различных основ достаточно высоки при разных значениях температуры и времени ее воздействия. Для определения соответствия рабочих свойств Scotch 2328 конкретным технологическим условиям следует выполнить соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее удаление, является температура +80°C, воздействующая в течение не более 60 минут.

**Отличительные особенности:**

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Пропитанная латексом основа из крепированной бумаги.	Плотное прилегание к поверхности сложной формы. Малая толщина. Сопротивление разрыву. Моментальное приклеивание. Высокая адгезия.	Высокое качество маскирования неровных поверхностей. Точная граница покраски. Исключает просачивание лакокрасочных материалов. Удобство в работе.
Клей на каучукоподобном полимере с поперечной сшивкой.	Стойкость к воздействию растворителей. Легко отрывается рукой. Надлежащая фиксация на лакокрасочном покрытии.	Не повреждает лакокрасочное покрытие. Легкий отрыв. Приклеивание без сильного нажима.

Выпускаемые формы и размеры:

Ширина (мм): 18, 24, 30, 36, 48

Длина (м): 50

Условия и срок хранения:

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке при нормальных условиях при температуре 21°C и относительной влажности 50%. Срок хранения в рекомендованных условиях и оригинальных неоткрытых контейнерах составляет 12 месяцев.

Правила техники безопасности:

Отсутствуют.



Важная информация:

3M НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3M для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3M в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3M, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, 3M, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью 3M. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

3M Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru