

# 3М™ 08475,08476 Лента-герметик

Технический бюллетень

Апрель, 2019

Номера по каталогу  
08475, 08476

## Описание продукта:

3М 08475 и 08476 – шовная лента-герметик, предназначенная для герметизации стыков внахлест на панелях и элементах кузова. Лента на самоклеящейся основе, может быть тут же окрашена любой ремонтной лакокрасочной системой. Лента разработана для воссоздания заводского шва.

## Физико-технические характеристики:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Основа                      | Синтетический каучук |
| Растворитель                | Не применяется       |
| Цвет                        | Светло-зеленый       |
| Содержание сухого вещества  | 100%                 |
| Диапазон рабочих температур | - 30 °С... + 70 °С   |

## Применение:

Инструкция по применению:

1. Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и обезжирить очистителем клеев 3М 08984.
2. Загрунтовать поверхность в соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных материалов. Не наносить ленту герметик на голый металл.

3. Нанести 3М 05917 Полиолефиновый катализатор адгезии. Время сушки – 1 минута.
  4. Нанести ленту герметик на загрунтованную поверхность, удаляя лайнер и плотно прижав ленту к поверхности. Избегать растяжения ленты. Лента обладает отличительными свойствами пластичности для воссоздания заводского шва.
  5. Избегать налегания ленты герметика и обработки внутренних углов при помощи нее. Для обработки этих поверхностей рекомендовано использовать 3М 08855 MS Герметик-уплотнитель, который так же может быть окрашен мокрый по мокрому.
  6. 3М ленту-герметик можно репозиционировать, однако, наилучшие результаты будут достигнуты в том случае, если лента не будет сдвинута после первоначального нанесения.
  7. Нет необходимости нагревать ленту до или после нанесения, т. к. растворитель, содержащийся в базе активизирует адгезию и обеспечит идеальное прилегание ленты к поверхности.
  8. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимой базой, процесс адгезии произойдет благодаря использованию катализатора адгезии (см. этап 3).
  9. В том случае, если лента будет окрашена водорастворимыми материалами, рекомендовано повторно нанести катализатор адгезии на ленту. Время высыхания – 1 минута.
  10. 3М Ленту герметик можно тут же окрашивать в соответствии с рекомендациями производителя лакокрасочных материалов по очистке, нанесению грунта, базы и лака.
- 

#### **Отличительные особенности:**

- Простота применения.
  - Воспроизводит заводской шов.
  - Быстрота выполнения операции – нет необходимости выжидать время сушки материала.
  - Окрашиваемая мокрым по мокрому.
  - Гибкая, идеально подходит для обработки лекальных поверхностей, малых радиусов.
  - Высокая адгезия.
- 

#### **Выпускаемые формы и размеры:**

3М 08475 – Рулон 9,5 мм х 9,1 м. 12 рулонов в коробке.

3М 08476 – Рулон 22 мм х 9,1 м. 12 рулонов в коробке.

---

#### **Условия и срок хранения:**

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

---

#### **Важная информация:**

3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

#### **Гарантия и ограничение ответственности:**

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М™ 08475,08476 Лента-герметик

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

**ЗМ Россия**

тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)