

A photograph of three male workers in a metal fabrication shop. The worker on the left wears a blue shirt, light blue jeans, safety glasses, and a blue welding mask, holding a welding torch. The worker in the center has a beard, wears a grey long-sleeved shirt, and a dark blue apron. The worker on the right wears a grey long-sleeved shirt, a dark blue apron, safety glasses, and a black baseball cap. They are standing in front of a large industrial machine with many metal pipes and structural components. The background is filled with industrial equipment and materials.

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Profi Series *Selling Guide*

Abrasive Systems Division




3M Nauwkeurig gevormde schuurkorrels

De Science of Speed.

Driehoekige, scherpe punten betekenen een schuurmineraal dat sneller en koeler snijdt en veel langer meegaat dan conventionele schuurmineralen, die overmatige hitte genereren en een kortere levensduur hebben. We hebben 3M™ Cubitron™ II producten waargenomen die veel sneller snijden en tot 2x langer meegaan dan sommige concurrerende producten.

Tijdbesparing.

Zoals het gezegde luidt: "tijd is geld" en uw schuurmiddel moet lang meegaan om het aantal wisselingen te verminderen en de productiviteit te verhogen. Nauwkeurig gevormde korrels snijden sneller, gaan langer mee en helpen de kosten voor uw bedrijf te verlagen.



→ Snijdt sneller, langer en koeler

CUBITRON II



3M Schuurmiddelenportfolio- productpositionering

CUBITRON II

3M™ Premium Serie



Waar te verkopen?

Klantgerichtheid - 'proceskosten verlagen'
Moeilijk te slijpen materialen/temperatuur gevoelig

Kan waarde meten

Wil de productiviteit verhogen
De klant is in staat om de waarde te berekenen en te testen

Superieure Prestatie

- Snelste snede
- Langere levensduur
- Extreem snelle snede over de levensduur
- Verlaagt de totale proceskosten
- Lichtlopend

3M™ Profi Serie



Waar te verkopen?

- Doelgerichtheid van de klant - 'vermindering van de schurende uitgaven'.
 - Klant doet geen testen en berekeningen
 - Wil een goed presterend wiel
 - Wil de voordelen van Cubitron II
 - Prijsgevoeligheid
- Biedt een product van hoge kwaliteit tegen een waardeprijs
→ Prijs is hetzelfde als concurrerende aluminiumoxide / alumina zirconia producten

Prestatie / Prijs

- Hoge materiaalverwijdering
- Lange levensduur - vergeleken met alumina zirkonium en keramiek
- Goede snijsnelheid
- Lichtlopend

PSG product tot een prijs van AO/AZ product



Verkoopstrategie 3M Profi Series

Strategie


Twee stappen upselling strategie:

- Lagere prijsdrempel voor PSG-technologie dan Cubitron II
- Upgrade naar Cubitron II

3M Profi Series is de ingang naar de wereld van PSG

Argumentatie

- Portefeuille ideaal voor gebruikers die bijvoorbeeld een hoge kwaliteit willen maar (interne) prijsdrempels moeten overwinnen (bijvoorbeeld voorman, koper)
- Als de klant een interne barrière ervaart (door besparingen enz.)
→ raadpleeg 3M Profi Serie



3M Schuur/ en slijpschijvenassortiment

3M™ Premium Serie



Cubitron™ II 982C Fiberschijf



Cubitron™ II 987C Fiberschijf



Cubitron™ II Afbraamschijf



Cubitron™ II Doorslijpschijf



Cubitron™ II 969F Lamellenschijf



Cubitron™ II Cut & Grind Schijf

CUBITRON™ II



3M™ Profi Serie



3M™ 782C Fiberschijf



3M™ 787C Fiberschijf



3M™ Silver Afbraamschijf



3M™ Silver Doorslijpschijf



3M™ 769F Lamellenschijf



3M™ Cut & Grind Schijf



Toepassingsoverzicht

Afschuinen en lasvoorbereiding



3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ 769F
lamellenschijven



3M™ 782C/787C
fiberschijven



3M™ 784F
schuurbanden



3M™ 782C/787C
roloc™ schijven

Zwaar ontbramen En slakverwijdering



3M™ Silver
afbraamschijven



3M™ 769F
lamellenschijven



3M™ 782C/787C
fiberschijven



3M™ 784F
schuurbanden

Inkepen en lasslijpen



3M™ Cut &
Grind
schijven

Blending & finishing



3M™ 769F
lamellenschijven



3M™ 782C/787C
fiberschijven



3M™ 782C/787C
roloc™ schijven



3M™ 784F
schuurbanden



Las verwijdering



3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ 769F
lamellenschijven



3M™ 782C/787C
fiberschijven



3M™ 784F
schuurbanden



3M™ 782C/787C
roloc™ schijven

Snijden & Vormen



3M™ Silver
doorslijpschijven



3M™ Cut &
Grind schijven



3M™ 784F
schuurbanden

Toepassingsoverzicht voor Haakse slijper-producten

3M™ Silver
doorslijpschijven



3M™ Cut &
Grind schijven



3M™ Silver
afbraamschijven



3M™ 782C/787C
fiberschijven



3M™ 769F
lamellenschijven



Toepassing	Doorslijpschijven		Cut & Grind	Afbraamschijven	Fiberschijven	Lamellenschijven
	1 mm	≥ 1,6 mm				
Snijden ≤2 mm						
Snijden ≥2 mm						
Sleuven						
Hoek- en stapellassen						
Afschuinen						
Kanten breken						
Lasnaad verwijderen						
Ontbramen						
Finishen						

Niet aanbevelen
Geschikt voor
Ideaal

Toepassingsprofielen

Toepassingsprofielen– snijden

Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)

Productieproces

MRO

Algemene metaalbewerking

Toepassing

Snijden

3M PBM

Product image and description	3M SAP number
 3M® Speedglas® G5-C1 Heavy-Duty Welding Helmet without Welding Filter - 61100	7100386038
 3M® PELTOR® Electronic Earplug, EEP-100 EU	7100384360
 3M® Adlo™ High-Altitude Powered Air Respirator	7000445236
 3M® E-A-9™ Flexible Fit Earplug HA 325-1000, CE, uncerated, pillow pack, 400 per case	7100012747
 3M® Vanzetti® Facemask with Flame Resistant Polyfacemask M-207	7100380472
 3M® I-luggear Combination, GSD095FT1451-CU (includes hearing protection)	7100029146
 3M® Aura™ Particulate Respirator, FFP3, Valved, 9302+Garc3	7100134314

Vragen aan de klant

Gebruikt u doorslijpschijven voor onderhoud of in uw productieproces?

Waarvoor gebruikt u doorslijpschijven?

Is de snijnsnelheid belangrijk?

Waardeert u de consistentie en betrouwbaarheid van een doorslijpschijf?

Zou het verhogen van de snelheid in uw snijtoepassing een positief effect hebben op uw bedrijf?

Wat betekent waarde voor u?

Potentiële concurrenten

Norton®

Pferd™

Tyrolit™

Flexovit™

Go-To 3M Oplossing

doorslijpschijven

- 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf
- 3M™ Silver II doorslijpschijf
- 3M™ Cubitron™ II Cut and Grind schijf
- 3M™ Cut and Grind schijf

Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van de 3M™ doorslijpschijven?

- 3M's eigen keramische precisiekorrel maakt snellere en duurzame snijnsnelheden mogelijk.
- Verhoogde doorvoersnelheid door de snijtijd te verkorten.
- Algehele vermindering van slijpmiddelen- en fabricagekosten.

Target NAICS Codes

332



Toepassingsprofielen - Slijpen

Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)

Productieproces

Lasvoorbereiding

Toepassing

Slijpen en materiaalafname

3M PBM

Product image and description	3M SAP number
 3M™ Speedglas™ G5-01 Heavy-Duty Welding Helmet without Welding Filter - 611900	7100184038
 3M™ PELTOR™ Electronic Earplug, EEP-800 EU	7100184360
 3M™ Adflo™ High-Altitude Powered Air Respirator	7000144536
 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Earplug HA, 328-1000, CE, uncoiled, pillow pack, 400 per case	7100212747
 3M™ Versaflo™ Face Shield with Flame Resistant Poly Facemask M-207	7100180472
 3M™ Hearing Protection Combination, OS05VFTH51 GJ (includes hearing protection)	7100029146
 3M™ Aura™ Particulate Respirator, RFF3, Valved, 9332+Garr3	7100134314

Vragen aan de klant

Is de afwerking belangrijk voor u?

Zou het verhogen van de snelheid in uw slijptoepassing een positief effect hebben op uw bedrijf?

Wat is uw huidige totale slijpproces?

Ex: (P36 fiber schijven > P60 fiber schijven > A MED Non-Woven > Lak)

Wat betekent waarde voor u?

Wordt er in uw slijpproces herwerkt als gevolg van afkeur?

Potentiële belangrijke concurrenten

Norton® Pferd™
Tyrolit™ Sia
VSM® Abrasives™
Hermes™
Klingspor™

Go-To 3M Oplossing

3M™ Cubitron™ II fiberschijven 982C
3M™ fiberschijven 782C
3M™ Cubitron™ II afbraamschijf.
3M™ Cubitron™ II lamellenschijven 969F
3M™ Lamellenschijf 769F
3M™ Cubitron™ II Cut & Grind schijf
3M™ Cut & Grind schijf

Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van de 3M™ Cubitron™ II Abrasives Portfolio?

3M's eigen keramische precisiekorrel maakt snellere en duurzame snijnsnelheden mogelijk.

- Verhoogde doorvoersnelheid door het verkorten van de slijptijd.
- Herhaalbare afwerkingen en kwaliteit.
- Algehele vermindering van slijpmiddelen en productiekosten.

Target NAICS Codes

3323



Toepassingsprofielen– Oppervlakte voorbehandeling

Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)

Productieproces

Oppervlakte voorbehandeling

Toepassing

Reinigen

3M PBM

Product image and description	3M SAP number
 3M™ Speedglas™ G5-C1 Heavy-Duty Welding Helmet without Welding Filter – 61800	71001854038
 3M™ PELTOR™ Electronic Earplug, EEP-300 EU	7100194360
 3M™ Adflo™ High-Altitude Powered Air Respirator	7000164536
 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Earplug I&A 329, 1000, CE, uncolored, pillow pack, 400 pair per case	7100262747
 3M™ Vansho™ Faceshield with Flame Resistant Poly Facemask M-207	7100190472
 3M™ Headgear Combination, G500V5FTH51-CU (includes hearing protection)	7100029146
 3M™ Aura™ Particulate Respirator, FFP2, Valved, 9302+Gard	7100134394

Vragen aan de klant

Is de afwerking belangrijk voor u?

Zou het verhogen van de snelheid in uw reinigingstoepassing een positief effect hebben op uw bedrijf?

Wat betekent waarde voor u?

Wordt er aan uw schuurproces herwerkingen toegeschreven?

Potentiële concurrenten

Go-To 3M Oplossing

Norton®	Pferd™	Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro
VSM®	Sia Abrasives™	Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut
Hermes™	Bibielle™	3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F
Klingspor™		3M™ Lamellenschijf 769F

Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van het nieuwe 3M Abrasive Product Portfolio?

- Consistente resultaten.
- Verhoogde doorvoersnelheid door het verminderen van de reinigingstijd.
- Reproduceerbare afwerkingen en kwaliteit.
- Algehele vermindering van schuurmiddelen- en fabricagekosten.

Target NAICS Codes

3323



Product One-Pagers

3M™ Silver doorslijpschijf

PREP

GRIND

FINISH

Productbeschrijving

De nieuwe 3M™ zilveren doorslijpschijven zijn een nieuw soort hoogwaardige slijpschijven die zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en die sneller slijpen dan concurrerende aluminiumoxide en alumina zirconia slijpschijven. Met de 3M Precision-Shaped Grain technologie, snijden deze innovatieve schijven koel. Voor een snelle, soepele doorslijpwerking op alle soorten ferro-metalen, roestvast staal en gelegeerde staalsoorten. De schijven helpen de productiviteit in het bedrijf te verbeteren en uw kosten onder controle te houden.

Producteigenschappen

- Ontworpen om snel door metalen buizen, pijpen, vlakke platen en meer te snijden
- Hoge duurzaamheid verlengt de levensduur van het wiel voor een grote prestatiewaarde
- 3M Precisie-geschikte korrels snijden uitzonderlijk snel, wat de productiviteit helpt te verhogen
- Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden zoals koolstofstaal en roestvast staal
- Verkrijgbaar in 1,0 mm, 1,6 mm, 2,0 mm en 2,5 mm voor verschillende toepassingen

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- Sneller snijden dan concurrerende aluminiumoxide schijven
- Onovertroffen combinatie van prestaties en waarde
- Koeler snijden dankzij de nauwkeurig gevormde korrel
- Premium mineraal in de buurt van AZ (aluminiumoxide) en AO(Aluminiumoxide) prijspunt

Marktsegment/doelgroep

- Metaalbewerking
 - lassen
 - onderhoud (MRO)
 - metaalconstructie

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- De schijf is te duur

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

- Tyrolit *** premium
- Rhodius XT
- Pferd EHT
- private labels

Typische toepassingen om te herkennen

- Snijden / doorslijpen

Hoe barrières te overwinnen

De hogere doorslijpsnelheid en de lange levensduur van het product zullen uw slijpmiddelkosten verminderen in vergelijking tot AO- of AZ-doorslijpschijven.



hogere snijsnelheid en lange levensduur van het product

verminderen kosten vs. AZ (alumina zirkonium) en AO (aluminiumoxide) slijpschijven

3M™ Cut & Grind schijf

PREP

SLIJP

FINISH

Productbeschrijving

3M™ Snij- en slijpschijven kunnen functioneren als zowel een afbraamschijf, als een doorslijpschijf. Voor dagelijkse hoge prestaties in een breed scala van toepassingen zoals doorslijpen, slijpen, gutsen, lasvoorbereiding, inkepingen, afslijpen, binnenhoekslijpen.

Producteigenschappen

- Bevat Mengsel met nauwkeurig gevormde PSG-korrel
- De stijve versterkte harsbindingsschijf is ontworpen om te worden gebruikt als een slijpschijf en een doorslijpschijf.

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- 3M™ Cut & Grind schijf biedt een langere levensduur en een snellere snede dan AO, AZ en conventionele keramische slijpmiddelen.
- Zal de totale uitgaven aan slijpmiddelen verminderen
- Vermindert de inspanning van de operator
- Koeler snijden (minder hitte-ontwikkeling)

Marktsegment/doelgroep

- Metaalbewerking
- Metaalconstructies
- Machines en apparatenbouw

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- Kortere levensduur van het product in vergelijking met Afbraamschijf
- "Ik geef de voorkeur aan een doorslijpschijf om mijn binnenhoeklas te reinigen."

Typische toepassingen om te herkennen

- Snijden
- Slijpen
- Lasvoorbereiding
- Afschuinen
- Binnenhoeken slijpen
- Inkepingen

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

Norton blue fire
Flexovit Metalhog
Performance

Pferd SG Elastic Pipeline
DeWalt XP Extended

Hoe barrières te overwinnen

- C&G is lager in prijs en vaak sneller dan een afbraamschijf (besparing op arbeidskosten).
- Het is niet toegestaan om doorslijpschijven te gebruiken voor afbraamtoepassingen. Cut&Grind is een goed en veilig product voor bijvoorbeeld het schoonslijpen van hoeklassen.



Twee functies in een veilig product voor verschillende toepassingen

3M™ Silver Afbraamschijf

PREP

SLIJP

FINISH

Productbeschrijving

De 3M™ Silver Afbraamschijf is voorzien van onze Precision Shaped Grain, die voortdurend breekt in superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden, in plaats van te gutsen of te ploegen zoals bij traditionele schuurmiddelen het geval is. Dit zorgt ervoor dat het aanzienlijk langer meegaat dan conventionele keramische schuurmineralen, terwijl het een hoge snijsnelheid behoudt tijdens de levensduur. De schijf is ontworpen om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren die een snelle en consistente snede oplevert tijdens het slijpen en zware verspaning op roestvast staal, zacht staal, legeringen en nog veel meer.

Producteigenschappen

- Mix met 3M keramische nauwkeurig gevormde schuurmineralen (PSG)
- Vrij van contaminanten (INOX/RVS)

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- Premium mineraal nabij AZ (aluminiuma zirkonia) en AO (aluminiumoxide) prijspunt
- 1.5-10x langere levensduur dan concurrerende AO en AZ schijven (veld- en interne tests)
- Tot 2x sneller slijpen dan concurrerende schijven
- Consistente snelheid gedurende de volledige levensduur van de schijf

Marktsegment/doelgroep

- Vervaardigd structureel metaal
- Machines en uitrusting
- Algemene metaalbewerking
- MRO-faciliteiten
- Gietijzer gieterijen

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- De schijf is te duur
- "Ik zie geen enkel prestatievoordeel ten opzichte van een vergeleken A/Z product".)

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

- Tyrolit*** premium
- Pferd SG
- Klingspor Supra
- private labels

Typische toepassingen om te herkennen

- Afschuinen
- Lasverwijdering
- Verwijderen van snij-oxidehuid
- Verwijderen van walshuid

Hoe barrières te overwinnen

- De hogere snijsnelheid en de lange levensduur van het product zullen uw slijpmiddelverbruik verminderen in vergelijking met AO- of AZ-slijpschijven.
- Elke Afbraamschijf heeft een hoge snijsnelheid wanneer het nieuw is dit product zal beter presteren dan een AZ-schijf wanneer het versleten is.
- Een lange duurtest zal het verschil aantonen



Aantrekkelijke prijs, PSG, lange levensduur

3M™ Fiberschijf 782C/ 787C

3M™ Roloc Fiberschijf 782C/ 787C



Productbeschrijving

3M™ Fiberschijf 782C/787C is een fiberschijf die ontworpen is voor een snelle materiaalverwijdering. Veel sneller in afschuinen en lassen in vergelijking met een afbraamschijf. Deze schijven zijn voorzien van onze 3M precisie gevormde korreltechnologie. Hun stijve vezeldrager en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurvastheid. De 787C schijf wordt meestal gebruikt voor roestvast staal en aluminium. Dankzij de “grinding aid” slijphulp slijpt hij koeler dan 782C.

Producteigenschappen

- 3M Nauwkeurig gevormde korrel
- Duurzame ondersteuning
- Grinding Aid Slijphulp op 787C
- Verkrijgbaar in 36+, 60+, 80+ en extra 120+ korrel voor 787C
- Verkrijgbaar als Roloc Disc voor nauwkeurige toepassingen

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- Verspaant sneller dan Afbraamschijf
- De 120+ korrel op roestvast staal vermindert extra processtappen
- Minder trillingen en geluid dan een afbraamschijf
- De rode geribbelde steunschijf helpt de snijsnelheid te maximaliseren.
- De vlakke back up pad is minder agressief en laat een mooie afwerking achter.

Marktsegment/doelgroep

- Algemene metaalbewerking
- Vervaardigd structureel metaal
- Machines en uitrusting

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- Kortere levensduur dan een afbraamschijf
- "we probeerden enkele jaren geleden fiberschijven, maar ze scheuren gemakkelijk."

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

VSM XF ZF, SIA siabite, Klingspor CS, Hermes CR & private labels.

Roloc: VSM ZK, Lukas, Hermes RB

Typische toepassingen om te herkennen

- Verwijderen van lasnaden
- Afschuinen
- Zware verspaning
- Mag niet worden gebruikt op binnenhoeken

Hoe barrières te overwinnen

- Besparing is veel hoger -> besparing op de arbeidskosten
- 7-Serie vezelschijven hebben een sterke vezelrug die geschikt is voor zware toepassingen



7-Serie voor lage tot middelhoge druk toepassing

9-Serie voor middelhoge tot hoge druk toepassingen

3M™ Lamellenschijf 769F

PREP

SLIJP

FINISH

Productbeschrijving

De 3M™ Lamellenschijf 769F is voorzien van 3M Precision-Shaped Grain voor een lange levensduur en een snellere snede dan conventionele alumina zirconia lamellenschijven voor een goede prijs. De backing in 3M lamellenschijven 769F is ontworpen om optimaal te presteren voor een consistente snede over een breed scala aan medium- en heavy-duty toepassingen.

Producteigenschappen

- Nauwkeurig gevormde korrel
- Snel en koel snijden
- Lange levensduur
- Verkrijgbaar in 120+ voor roestvast staal

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- Verbeterde procestijd door hoge slijpsnelheid
- Vergeleken met andere lamellenschijven heeft het een lange productlevensduur
- Vergeleken met fiberschijven laat het een fijnere afwerking achter.

Marktsegment/doelgroep

- Truck, Rail & Bus
- Metaalbewerking
- Machinebouw

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- "er zijn al zoveel lamellenschijven op de markt"
- Product is te duur

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

Pferd Polifan
Eisenblätter Hellfire
Lukas SLLT
Tyrolit***premium

private labels

Typische toepassingen om te herkennen

- Las slijpen
- Afschuinen
- Blenden
- Afwerking en voorbereiding van het oppervlak
- Walshuid en lasspetters

Hoe barrières te overwinnen

- De 769F heeft een snellere materiaalafname en een betere productlevensduur in vergelijking met concurrerende producten terwijl het scherp geprijsd is.



Snelle snede, lange levensduur, koele snede Beschikbaar in 120+ voor roestvast staal

3M™ Cubitron™ II schuurband 784F

PREP

SLIJP

FINISH

Productbeschrijving

De 3M™ Cubitron™ II schuurband 784F kan voor voor alle toepassingen worden gebruikt als een krachtige schuurband voor bijna alle metalen onder lage en middelhoge druk. Hij is ideaal voor hoge snijsnelheden en blijft koel tijdens het slijpen.

Producteigenschappen

- Nauwkeurig gevormde keramische korrel
- Bevat slijphulp om warmteontwikkeling te voorkomen
- Sterke polyester drager
- Beschikbare korrel (36+ tot 180+)
- Werkt onder lage tot gemiddelde druk

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

- Langer houdbaar
- Snijdt koeler/ minder warmteontwikkeling
- Sterk en betrouwbaar
- Hogere productiviteit
- Veelzijdige riem voor vele verschillende toepassingen

Marktsegment/doelgroep

- Algemene metaalbewerking
- MRO
- Gieterijen

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

- "het product is te duur"

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

VSM XK870
SIA siabite 2515
Norton R976
Hermes CN

Typische toepassingen om te herkennen

- Vormgeving van metalen
- Afschuinen op kleine werkstukken
- Verwijderen van opkomers en naden in gietstukken
- Ideaal voor backstand schuurmachine

Hoe barrières te overwinnen

- Snelle schuurband met lange levensduur die uw totale proceskosten verlaagt



Het snelle snijden en de lange levensduur verminderen de totale proceskosten

Keuzehulp Haakse Slijper

Profi- & Premium-Serie

NL VERSIE: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1716095O/3m-slijpschijven-voor-de-haakse-slijper-keuzehulp.pdf>

FR VERSIE: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1716096O/disques-de-ponage-3m-pour-meuleuses-dangle-aide-la-slection.pdf>



3M Science.
Applied to Life.™

3M slijpschijven voor de haakse slijper

Met de nieuwe PROFISERIE

Ervaar de
PREMIUMSERIE
van slijpschijven voor weergaloze kracht en prestaties!

3M® Cubitron™ II slijpmiddelen staan voor een niet te verslane combinatie van schuurvermogen en lange levensduur, Scotch-Brite® slijp- en afbu producten voor eenvoudige hantering en consistente kwaliteit.

Voorstelling van de
PROFISERIE
van slijpschijven voor een optimale prijs-kwaliteitsverhouding!

Na onze premiumserie van 3M® Cubitron™ II slijpmiddelen is de nieuw Profiserie de beste productlijn, die eveneens van de prestatie van de precisiekorrel van 3M profiteert en uw kosten voor slijpmiddelen kan verlagen.

Focus: Afkanten

Ideaal met:

- Afbraamschijven**
Voor zware en agressieve slijpwerkzaamheden waarbij de levensduur van de schuurhoofde de doorslag geeft.
- Lamellenschijven**
Minder snel, maar gebruiksvriendelijker dan fiberschijven. Creëren een fijnere afwerking met minder kans op inkleving.
- Fiberschijven**
De snelste weg naar de afkanten. 982C of 782C voor constructiestaal, 987C of 787C voor roestvast staal en andere warmtegevoelige metalen.

PREMIUMSERIE **TOPPRESTATIES**

- 3M® Cubitron™ II Afbraamschijven
- 3M® Cubitron™ II Lamellenschijven 987A | 989F
- 3M® Cubitron™ II Fiberschijven 982C | 987C

PROFISERIE **SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING**

- 3M® Silver Afbraamschijven
- 3M® Lamellenschijven 789F
- 3M® Fiberschijven 782C | 787C

Focus: Doorsnijden

Ideaal met:

- Doorslijpschijven**
Snel, gladde snede met uitzonderlijk lange levensduur. Snijdt alle metalen door, inclusief roestvast staal, constructiestaal en luchtvaartlegeringen.
- Cut & Grind Snij- en afbraamschijven**
Voor uiterst veelzijdige en nauwkeurige snijwerkzaamheden. Ontwikkeld voor veelzijdig gebruik als afbraamschijf en als doorslijpschijf.

PREMIUMSERIE **TOPPRESTATIES**

- 3M® Cubitron™ II Doorslijpschijven
- 3M® Cubitron™ II Cut & Grind Snij- en afbraamschijven

PROFISERIE **SUPER PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING**

- 3M® Silver Doorslijpschijven
- 3M™ Cut & Grind Snij- en afbraamschijven

TIP 6:
Hoe sneller ze draaien, desto beter doorslijpschijven presteren. Daarom is gereedschap dat de snelheid kan handhaven doorslaggevend voor het resultaat. **OPGELET!** Het opgegeven maximale toerental mag niet overschreden worden!

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Welk portfolio is het best voor de gebruiker?

Kies 3M® Cubitron™ II slijpmiddelen met hun legendarische snelheid en lange levensduur of schijven van de Profiserie met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding. Scotch-Brite® schuurmaterialen leveren consistente, reproduceerbare resultaten en effenen de weg naar oppervlakken van hoge kwaliteit.

Waar heeft u waarde aan?	Kies het volgende 3M-slijpproduct
Snelheid en lange levensduur: verhoging van de productiviteit, verlaging van de productiekosten.	Premiumserie – 3M® Cubitron™ II slijpmiddelen
Gelijmatigheid en gebruiksvriendelijkheid: verbetering van de oppervlakken zonder het werkstuk wezenlijk te veranderen.	Premiumserie – Scotch-Brite® schuurmiddelen
Prijs-kwaliteitsverhouding: minimalisatie van de uitgaven aan slijpmiddelen, efficiëntere uitvoering.	Profiserie – 3M® slijpmiddelen

Welke slijpschijf voor de haakse slijper is het best geschikt?

Het onderstaande overzicht dient als uitgangspunt. Concreet productaanbevelingen voor specifieke toepassingen vindt u verderop in de brochure.

Waar heeft u waarde aan?	Kies het volgende 3M-slijpproduct
Snelheid	Fiberschijven
Levensduur	Afbraamschijven
Gebruiksvriendelijkheid	Lamellenschijven