

3M Science.
Applied to Life.™




3M™ **Fahrbahnmarkierungen**
Sicherheit und Kosteneffizienz
über Jahre

Weniger Wartungsarbeiten, weniger Verkehrsstaus, weniger Risiko für Straßenbauarbeiter.

Die 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380 ESD bietet eine bewährte Langlebigkeit von bis zu 8 Jahren* unter hoher Verkehrsbelastung, optimiert die Austauschintervalle und spart Wartungskosten über die gesamte Nutzungsdauer der Fahrbahn.

Durchschnittliche Messwerte für Retroreflektion von A380 ESD in Deutschland




Ein Plus an Sicherheit und Langlebigkeit mit langfristiger Erfüllung der Sicherheitsstandards für hohe Straßenanforderungen.

Quelle: Qualitätsmessungen 3M, Deutschland, Stichprobe aus ausgewählten Autobahnen in ganz Deutschland

Vergleich Kosten pro Jahr von alternativen Markierungsmaterialien/3M Dauermarkierungsfolien

Auch bei hoher Belastung müssen die 3M Fahrbahnmarkierungen wesentlich seltener ersetzt werden als Vergleichsprodukte mit niedrigerem Preis.



Quelle: Empirische Betrachtung der Gesamtkosten über einen Zeitraum von 25 Jahren

Profitieren Sie von der zuverlässigen Widerstandsfähigkeit der 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380 ESD durch geringere Kosten, weniger Staus, seltenere Eingriffe in den Straßenverkehr und weniger Unfallrisiken.



3M Deutschland GmbH
Hauptabteilung Verkehrssicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Tel. 02131/14-0
E-Mail Verkehrssicherheit@mmm.com

3M and Stamark are trademarks of 3M.
© 3M 2020. All rights reserved.