

**3M** Science.  
Applied to Life.™




**3M™ Poziome oznakowanie dróg**  
Bezpieczeństwo i efektywność  
kosztowa na lata

# Mniej konserwacji, mniej korków, mniejsze ryzyko dla robotników drogowych.

Wysokojakościowa taśma 3M™ Stamark™ do poziomego oznakowania dróg serii A380 IES zapewnia sprawdzoną trwałość aż do 8 lat\* przy dużym natężeniu ruchu drogowego, optymalizując cykle wymiany i oszczędzając koszty konserwacji w całym okresie eksploatacji drogi.

Uśrednione wartości odbicia współdrożnego (retrorefleksji) zmierzone w Niemczech wynoszą A380 IES mcd/lx/m2




Wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i trwałości oznakowania poziomego dzięki spełnianiu standardów technicznych i bezpieczeństwa wymaganych dla dróg wszystkich kategorii.

Źródło: Pomiary własne 3M, dane z wybranych autostrad z całych Niemczech

Porównanie kosztu wykonania alternatywnych technologii do poziomego oznakowania dróg/  
Taśmy prefabrykowane 3M

Nawet na odcinkach dróg o wysokim średnim ruchu dobowym, oznakowanie poziome wykonane z taśm prefabrykowanych 3M zachowa dłużej wyższe parametry odbłasku i bieli niż inne i tańsze technologie



Źródło: Empiryczne ujęcie kosztów całkowitych na przestrzeni 25 lat

Korzystaj z niezawodnej trwałości wysokojakościowej taśmy do poziomego znakowania dróg 3M™ Stamark™ A380 IES, która charakteryzuje się niższymi kosztami, mniejszymi zatorami drogowymi i mniejszym ryzykiem wypadków.

# 3M

3M Poland Sp. z o.o.  
Transportation Safety Division  
Al. Katowicka 117  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 22 739 60 00

3M and Stamark are trademarks of 3M.  
© 3M 2020. All rights reserved.