



# カップブラシをお使いの皆様へ スコッチ・ブライツ™ ベベルパープル

色：パープル  
仕上がり相当：#120  
外径：90mm  
厚み：13mm  
最高使用回転数：12,000 r.p.m

性能を動画でcheck! ▶




## 針が飛散しないので、安全に使用することができる

- 飛散物が人体に刺さることがなく一般的なカップブラシよりも安全です。
- 振動が少なく・作業者への負担も少ないため、安全に、安心して使用することができます。

安全!



### ■ グラインダー（作業者）にかかる負荷テスト



※社内テストデータ  
一定の加重をかけて長さ30cmの塗膜剥離作業した際にかかる横方向への荷重比較。  
材質や環境等、お客様の実際の使用条件によって結果は異なります。

## きついサビも簡単にサッと落とすことが出来る

早い!



### ■ 除去スピード



※社内テストデータ  
サビ板の90mm×90mmをサビ除去作業した際の速度比較  
材質や環境等、お客様の実際の使用条件によって結果は異なります。



砥粒の種類	仕上がり相当	サイズ			最高使用回転数	発注品番	出荷単位	価格(税抜)
		外径	厚み	内径				
S(シリコンカーバイド)	#120	90mm	13mm	M10×1.5mm※ ネジ穴加工済	12,000r.p.m	BEBERU PUR	20個(中箱5個)	¥2,200/個

※電動ディスクグラインダー取り付け専用ネジ加工済み (M10×1.5mm) のため、グラインダーにワンタッチで装着することが可能です。



品質保証部・品質保証グループ  
専門マネージャー

# 堀内 晋也

Shinya Horiuchi

山九プラントテクノ株式会社

中・四国支店 水島事業所

〒712-8052 岡山県倉敷市松江4-9-1

三菱ケミカル(株)岡山事業所MC内

TEL : 086-455-8910 FAX : 086-456-1046

# ワイヤーが飛散せず 負荷が少ないから安全

## ワイヤーが飛散せず安全

これまでカップブラシを使用していた工程で、現在はベベル製品を使用する機会が多くなりました。減肉しないメリットはありますが、一番のメリットは安全に使用することができる部分です。

カップブラシを使ったことがある人は経験があると思いますが、使用中に金属ワイヤーの飛散は避けられません。針のようなワイヤーが作業者に当たって事故に繋がらないよう、安全対策を講じていました。

ベベル製品は不織布なので、ワイヤーが飛散する心配はなく、作業者の安全が確保できるようになったことが嬉しいです。



## 振動を押さえ込む必要がなく、負荷が少ない

作業者の体にかかる負荷は少なくなりました。

現場では地面から何mも高い高所だったり、360度あらゆる角度でグラインダー作業をします。その時にグラインダーのブレ、はじき抵抗が大きいと、グラインダーを強く押さえ込む必要性があり、そうすると1日の疲労が非常に大きくなってしまいます。

ベベル製品を使えば柔らかなタッチで削ることができるので、体への負荷がかなり楽になりました。



## 減肉しないことがメリット

高圧ガスを扱う配管の検査下地処理をするので、母材を削り過ぎない、減肉しないようにすることを一番に心がけております。

研磨作業には熟練が必要ですが、スコッチ・ブライト™ ベベル パープルの場合ですと、減肉をしないように意識する必要がなく、サッとサビ、腐食部分を除去することができるので助かっています。

3M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

研磨材製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020 All Rights Reserved.  
SCB-107-D(0320)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで



**0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

販売店

