


## Bestelinformatie

### 3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR, niveau-afhankelijke oordop

| Artikelnummer | Beschrijving  | 3M ID      |
|---------------|---|------------|
| LEP-200 EU OR | 3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR niveau-afhankelijke oordopkit | 7100233826 |

### Accessoires & Reserve-onderdelen

| Artikelnummer  | Beschrijving   | 3M ID       |
|----------------|--|-------------|
| TEP-CORD       | 3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Reserve koord                   | 70071673795 |
| LEP-200E OR    | 3M™ PELTOR™, LEP-200E OR, Reserve oordop, oranje       | 7100233884  |
| LEP-200C OR    | 3M™ PELTOR™, LEP-200E OR, Reserve behuizing, oranje    | 7100233705  |
| 370-TEPL-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, large, coyotebruin, 25 paar   | 70071673746 |
| 370-TEPM-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, medium, woestijngeel, 25 paar | 70071673738 |
| 370-TEPS-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, small, OD groen, 25 paar      | 70071673720 |
| PELTIP5-01     | 3M™ Torque™ Oordopjes, 50 paar                         | 7000108492  |
| CCC-GRM-25     | 3M™ CCC-GRM-25, Triple C, 25 paar                      | 70071675212 |
| TEP-WINDSCREEN | 3M™ LEP/TEP WINDKAP schuim, 15 paar                    | 70071675907 |
| TEP-LOOP-200   | 3M™ PELTOR™ Neklus, 3,5 mm stereo stekker              | 70071677036 |
| TEP-LOOP-201   | 3M™ PELTOR™ Neklus, 3,5 mm mono stekker                | 70071730694 |



### 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR, Elektronische oordop

| Artikelnummer | Beschrijving                                    | 3M ID      |
|---------------|---|------------|
| EEP-100 EU OR | 3M™ PELTOR™ Elektronische oordop, EEP-100 EU OR | 7100232825 |

### Accessoires & Reserve-onderdelen

| Artikelnummer  | Beschrijving   | 3M ID       |
|----------------|--|-------------|
| TEP-CORD       | 3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Reserve koord                   | 70071673795 |
| 370-TEPL-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, large, coyotebruin, 25 paar   | 70071673746 |
| 370-TEPM-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, medium, woestijngeel, 25 paar | 70071673738 |
| 370-TEPS-25    | 3M™ Ultrafit™ Oordopjes, small, OD groen, 25 paar      | 70071673720 |
| PELTIP5-01     | 3M™ Torque™ Oordopjes, 50 paar                         | 7000108492  |
| CCC-GRM-25     | 3M™ CCC-GRM-25, Triple C, 25 paar                      | 70071675212 |
| TEP-WINDSCREEN | 3M™ LEP/TEP WINDKAP schuim, 15 paar                    | 70071675907 |



3M Personal Safety Division  
3M Svenska AB  
Box 2341  
SE-331 02 Värnamo, Zweden

Recyclebaar. Gedrukt in Zweden. © 3M 2020  
Alle rechten voorbehouden. 3M, PELTOR,  
UltraFit, Torque zijn handelsmerken van  
3M Company en zijn dochterondernemingen,  
gebruikt onder licentie in Canada.

MP170038-NL\_rev.a 3M™ PELTOR™ Marketing Communication, Värnamo, Zweden

[www.facebook.com/3mpeltor](https://www.facebook.com/3mpeltor)

@3mpeltor

[www.youtube.com/3mpeltor](https://www.youtube.com/3mpeltor)

**3M** | **PELTOR™**

3M™ PELTOR™  
**Elektronische  
oordoppen**

3M Science. Applied to life.™



## 3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR, niveau-afhankelijke oordop



De LEP-200 EU OR heeft een ingebouwde oplader met 3 AA-batterijen. Deze heeft indien nodig ook diverse stappen voor versterking. De oortelefoon is daarnaast voorzien van een kleine antenne om draadloos audiosignalen te ontvangen via een neklusaccessoire (wordt afzonderlijk verkocht).

### In de doos

- 1 paar Torque oordopjes
- 1 paar CCC oordopjes
- 1 paar UltraFit oordopjes (in drie maten)
- 3 AA-batterijen
- 1 veiligheidskoord
- 15 paar windkappen




The 3M™ PELTOR™ niveau-afhankelijke oordoppen zijn geïntegreerd met hoogwaardige technologie, de elektronische oordoppen voorzien in gehoorbescherming tegen impulsgeluiden en alertheid in een stille omgeving.

De oordoppen kunnen worden opgeladen in de oplaad/opbergcassette en kunnen dankzij de éénknops interface worden bediend met handschoenen.

Er zijn verschillende maten oordopjes beschikbaar om de beste pasvorm voor uw oor te vinden (reserve oordopjes kunnen afzonderlijk worden besteld). Er is ook een extra windkap verkrijgbaar om op de microfoon te bevestigen bij gebruik buiten.

## 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR, elektronische oordop



De EEP-100 EU OR is klein, compact en eenvoudig en veilig op te bergen in uw zak. De oordoppen zijn oplaadbaar via een USB-aansluiting in de oplaadcassette die is voorzien van een oplaadindicator.

### In de doos

- 1 paar Torque oordopjes
- 1 paar CCC oordopjes
- 1 paar UltraFit oordopjes (in drie maten)
- 1 USB-B Micro-oplader
- 1 veiligheidskoord
- 15 paar windkappen



|   | 3M™ PELTOR™<br>EEP-100 EU OR         | 3M™ PELTOR™<br>LEP-200 EU OR         |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Max. versterking</b>                               | Tot 6 dB                             | Tot 10 dB                            |
| <b>Volumestappen</b>                                  | 3                                    | 4                                    |
| <b>Ingebouwde antenne voor neklusaccessoire</b>       | Nee                                  | Ja                                   |
| <b>Gebruikstijd</b>                                   | ~16 uur                              | ~16 uur                              |
| <b>Opladtid</b>                                       | ~180 min.                            | ~90 min.                             |
| <b>Draagbaar oplaadcompartiment (3 AA-batterijen)</b> | Nee                                  | Ja<br>(3 AA-batterijen bijgeleverd)  |
| <b>Aansluiting USB-B Micro-oplader</b>                | Ja<br>(kabel bijgeleverd)            | Ja<br>(kabel niet bijgeleverd)       |
| <b>Waterbestendig</b>                                 | (Oordoppen) IP54<br>(Behuizing) IP54 | (Oordoppen) IP67<br>(Behuizing) IP54 |
| <b>SNR</b>  | *32/36/38 dB                         | *32/36/38 dB                         |
| <b>Windkap en veiligheidskoord bijgeleverd</b>        | Ja                                   | Ja                                   |

\* UltraFit oordopje SNR 32 dB (in drie verschillende maten), CCC oordopje SNR 36 dB, Torque oordopje SNR 38 dB