

## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ schuurschijf op flexibel schuim

#### 1) Artikelnummers

| Maat 77 mm  |   |
|-------------|---|
| 33550       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P800, 77 mm   |
| 33551       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1000, 77 mm  |
| 33552       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1200, 77 mm  |
| 33553       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1500, 77 mm  |
| 33554       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P2000, 77 mm  |
| Maat 125 mm |   |
| 33545       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P800, 125 mm  |
| 33546       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1000, 125 mm |
| 33547       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1200, 125 mm |
| 33548       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1500, 125 mm |
| 33549       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P2000, 125 mm |
| Maat 150 mm |   |
| 33538       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P400, 150 mm  |
| 33539       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P600, 150 mm  |
| 33540       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P800, 150 mm  |
| 33541       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1000, 150 mm |
| 33542       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1200, 150 mm |
| 33543       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P1500, 150 mm |
| 33544       | 3M™ schuurschijf op flexibel schuim P2000, 150 mm |

#### 2) Beschrijving en gebruik

Product met hoge schuurprestaties, voor gebruik met excentrisch roterende schuurmachines of met de hand. Het product biedt goede initiële en constante schuurprestaties op blanke lakken, kleurlakken, primer en kunststoffen.

Het product kan zowel nat als droog worden gebruikt.

| Grofte | Toepassingen   | Opmerkingen  |
|--------|--|--|
| P400   | Laatste excentrisch roterende schuurgang van primer voordat 2K-aflak wordt aangebracht<br>Schuren van kunststof bumpers<br>Schuren van steenslagcoating - voorbereiding voor het aanbrengen van basislak en blanke lak | Niet aan te raden voor zilveren en andere krasgevoelige metallic kleuren |
| P600   | Schuren van primer voor het aanbrengen van de basislak, zeer geschikt voor kritische kleuren.  | Beschreven in het standaard schuurproces van 3M                          |
| P800   | Schuren van primer en uitspuitgebieden voordat een kritische basislak wordt aangebracht<br>Blend-in  | Beschreven in het standaard schuurproces van 3M                          |



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 25/08/2020 Vervangt: N.v.t.

|       |  |   |
|-------|--|---|
| P1000 | Blend-in   | Beschreven in het standaard schuurproces van 3M |
| P1200 | Verwijderen van grove defecten (sinaasappelstructuur) als onderdeel van lakcorrectiesysteem<br>Herstel van blanke lakken |   |
| P1500 | Verwijderen van defecten - lakcorrectiesysteem   |   |
| P2000 | Verwijderen van kleine defecten - lakcorrectiesysteem  | Voor kleine textuuraanpassingen                 |

### 3) Fysieke eigenschappen

Rug: Flexibel schuurmiddel op een schuimrug en Hookit™-bevestigingssysteem

Mineraal: Aluminiumoxide

Verbinding: In hars gelijmd

Kleur: Doorzichtige film met blauwe schuimrug

Groftes: P400–P2000 (FEPA)

### 4) Gebruiksaanwijzing

Universeel product dat nat of droog en met de hand of machinaal kan worden gebruikt voor blanding-toepassingen.

### 5) Opslag

Bewaar alle gecoate schuurproducten bij voorkeur bij een constante temperatuur (tussen 18-22°C) en luchtvochtigheidsgraad (tussen 50-65%). Houd de producten uit de buurt van vochtige (of koude) muren, ramen of vloeren om opname van vocht te voorkomen. Vermijd bovendien opslag naast warmtebronnen zoals stoombuizen, radiatoren, heteluchtkanalen, ovens en dergelijke. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.

### 6) Veiligheid

Schuur bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Bovendien verdient het aanbeveling een geschikte stofbril, een stofmasker en handschoenen te gebruiken. Pads mogen op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke vorm en formaat, zoals ze geleverd zijn.

**De 3M™ schuurschijf op flexibel schuim is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

### 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.



## Technische specificaties

Ingangsdatum: 25/08/2020 Vervangt: N.v.t.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten

of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen

aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures).

Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te

worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar

beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere

garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

|  |  |
|--|--|
| 3M Nederland B.V.<br>Automotive Aftermarket<br>Molengraaffsingel 29<br>2629 JD Delft<br>Nederland<br>Tel: (+31) 15 80 80 217<br>3M.CDC.bnl@mmm.com<br><a href="http://www.3mauto.nl">www.3mauto.nl</a> | 3M Belgium bvba / sprl<br>Automotive Aftermarket<br>Hermeslaan 7<br>1831 Diegem<br>Belgium<br>Tel: (+32) 2 80 81 791<br>3M.CDC.bnl@mmm.com<br><a href="http://www.3mautocarrosserie.be">www.3mautocarrosserie.be</a> |
|--|--|

3M en Hookit zijn handelsmerken van de 3M Company, © 3M 2020, Alle rechten voorbehouden.