



## Scheda tecnica

Data di validità: 25/08/2020 Sostituisce: N/D

### Automotive Aftermarket

## 3M™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna

### 1) Part Number

Dimensioni 77 mm	
33550	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P800, 77 mm
33551	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1000, 77 mm
33552	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1200, 77 mm
33553	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1500, 77 mm
33554	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P2000, 77 mm
Dimensioni 125 mm	
33545	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P800, 125 mm
33546	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1000, 125 mm
33547	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1200, 125 mm
33548	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1500, 125 mm
33549	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P2000, 125 mm
Dimensioni 150 mm	
33538	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P400, 150 mm
33539	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P600, 150 mm
33540	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P800, 150 mm
33541	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1000, 150 mm
33542	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1200, 150 mm
33543	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P1500, 150 mm
33544	Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna 3M™, P2000, 150 mm

### 2) Descrizione e uso finale

Prodotto ad alte prestazioni progettato per l'uso con levigatrici rotorbitali o manuale. Il prodotto si caratterizza per un taglio efficace e molto prolungato adatto per l'uso su trasparenti, vernici, fondi, plastiche.

Il prodotto può essere impiegato a umido o a secco.

Grana	Applicazioni	Commenti
P400	Ultima rifinitura del fondo con lucidatrici rotorbitali prima della verniciatura. Carteggiatura paraurti in plastica Carteggiatura di danni da pietrisco - preparazione per l'applicazione di base opaca e trasparente	Sconsigliato su colori argento/metallizzati chiari
P600	Carteggiatura finale del fondo prima dell'operazione fondamentale di applicazione di base opaca (base opaca a base acqua)	Come specificato nella procedura operativa standard del processo di carteggiatura 3M
P800	Carteggiatura finale del fondo dell'applicazione del rivestimento di basi opache critiche Sfumatura	Come specificato nella procedura operativa standard del processo di carteggiatura 3M



## Scheda tecnica

Data di validità: 25/08/2020 Sostituisce: N/D

P1000	Sfumatura	Come specificato nella procedura operativa standard del processo di carteggiatura 3M
P1200	Rimozione dei difetti grossolani (effetto a buccia d'arancia) al momento della correzione dei difetti Rettifica rivestimento poliuretano trasparente	
P1500	Correzione dei difetti di verniciatura - Rimozione dei difetti	
P2000	Rimozione dei difetti lievi - Correzione dei difetti	Per piccoli aggiustamenti della finitura

### 3) Proprietà fisiche

Supporto: abrasivo con supporto in schiuma flessibile con sistema di attacco Hookit™  
Minerale: Ossido di alluminio  
Legante: a base resina  
Colore: Film trasparente con supporto in schiuma blu  
Grane: P400 - P2000 (FEPA)

### 4) Istruzioni per l'uso

Prodotto universale che può essere utilizzato per le applicazioni di mascheratura a umido o a secco, a mano o automatiche.

### 5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi a livelli costanti di temperatura e umidità compresi negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto va conservato in modo ottimale, nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni la durata del prodotto non è definita.

### 6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I platorelli non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

**3M™ Disco abrasivo flessibile con supporto in spugna è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**



## Scheda tecnica

Data di validità: 25/08/2020 Sostituisce: N/D

### 7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

**Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:**

3M Italia srl  
Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
innovation.it@mmm.com  
[www.3mautocarrozzeria.it](http://www.3mautocarrozzeria.it)

3M e Hookit sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2020, Tutti i diritti riservati.