



Ficha Técnica

Lançamento: 25/08/2020 Substituição: N/A

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível

1) Números de Peças

Tamanho 77 mm	
33550	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P800, 77 mm
33551	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1000, 77 mm
33552	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1200, 77 mm
33553	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1500, 77 mm
33554	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P2000, 77 mm
Tamanho 125 mm	
33545	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P800, 125 mm
33546	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1000, 125 mm
33547	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1200, 125 mm
33548	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1500, 125 mm
33549	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P2000, 125 mm
Tamanho 150 mm	
33538	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P400, 150 mm
33539	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P600, 150 mm
33540	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P800, 150 mm
33541	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1000, 150 mm
33542	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1200, 150 mm
33543	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P1500, 150 mm
33544	3M™ Disco de Esponja Abrasiva Flexível, P2000, 150 mm

2) Descrição e utilização

Produto de elevado desempenho concebido para utilização com uma lixadora ou manual. Este produto tem um corte inicial muito bom e sustentado para utilização em verniz, tinta, primário e plásticos.

O produto pode ser utilizado a seco ou húmido.

Grau	Aplicações	Comentários
P400	Aperfeiçoamento final do primário DA antes da aplicação de tinta 2K Lixagem de para-choques de plástico Lixagem de gravilha - preparação para aplicação de camada de base e do verniz	Não aconselhável em prateados / cores metálicas brilhantes
P600	Lixagem com primário final antes da aplicação crítica da camada de base (BC à base de água)	Detalhado no SOP do Processo de Lixagem 3M
P800	Lixagem final do primário antes da aplicação da camada base crítica Misturar em	Detalhado no SOP do Processo de Lixagem 3M



Ficha Técnica

Lançamento: 25/08/2020 Substituição: N/A

P1000	Misturar em	Detalhado no SOP do Processo de Lixagem 3M
P1200	Remoção de defeitos grosseiros (casca de laranja) como parte da retificação da tinta Retificação do verniz de Poliuretano	
P1500	Remoção de Defeitos - Retificação da Pintura	
P2000	Remoção de pequenos defeitos - Retificação da pintura	Para pequenos ajustes de textura

3) Propriedades Físicas

Suporte: Abrasivo flexível com suporte de espuma com sistema de fixação Hookit™
Mineral: Óxido de Alumínio
União: Cola de Resina
Cor: Película transparente com suporte de espuma azul
Tamanhos: P400 – P2000 (FEPA)

4) Instruções de Utilização

Produto universal, pode ser utilizado molhado ou a seco, à mão ou à máquina para aplicações de homogeneização.

5) Armazenamento

Recomendamos que todos os Produtos Abrasivos Revestidos sejam armazenados a níveis constantes de temperatura e humidade, entre os 18 e 22 °C, 50 e 65% RH. Estes produtos devem ser mantidos longe de paredes, janelas e chão húmidos (ou frios) de forma a impedir a absorção de humidade. Deve evitar-se também o armazenamento destes produtos junto a fontes de calor (ex.: condutas de vapor, radiadores, condutas de ar quente, fornos, etc.). Guarde o produto na embalagem original, até que esteja pronto a utilizar. Sob estas condições, o prazo de validade é indeterminado.

6) Segurança

Sempre que possível, os trabalhos de lixagem devem ser efetuados em áreas bem ventiladas. Recomendamos vivamente a utilização de óculos de proteção, máscara antipoeira e luvas. As esponjas não devem ser modificadas de qualquer forma. Devem ser apenas utilizados com o seu tamanho e formato original, conforme fornecidos.

O Disco de Espuma Abrasiva Flexível da 3M™ foi concebido APENAS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL.



Ficha Técnica

Lançamento: 25/08/2020 Substituição: N/A

7) Exclusão de Responsabilidade

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis, mas a precisão ou completude das mesmas não é garantida. Antes de utilizar o nosso produto, certifique-se de que este é adequado para o uso pretendido. Todas as questões de fiabilidade relacionadas com este produto são regidas pelas condições de venda, sujeitas, quando aplicável, à lei aplicável.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

3M España, S.L., sucursal em Portugal.
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/

3M e Hookit são marcas comerciais da 3M Company, © 3M 2020, Todos os direitos reservados.