

Материалы для авторемонта

3M™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе

1) Номера по каталогу

| Размер 77 (мм) | |
|-----------------|--|
| 33550 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P800, 77 мм |
| 33551 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1000, 77 мм |
| 33552 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1200, 77 мм |
| 33553 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1500, 77 мм |
| 33554 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P2000, 77 мм |
| Размер 125 (мм) | |
| 33545 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P800, 125 мм |
| 33546 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1000, 125 мм |
| 33547 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1200, 125 мм |
| 33548 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1500, 125 мм |
| 33549 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P2000, 125 мм |
| Размер 150 (мм) | |
| 33538 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P400, 150 мм |
| 33539 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P600, 150 мм |
| 33540 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P800, 150 мм |
| 33541 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1000, 150 мм |
| 33542 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1200, 150 мм |
| 33543 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P1500, 150 мм |
| 33544 | 3M™ Hookit™ Гибкий Абразивный Круг на Вспененной Основе, P2000, 150 мм |

2) Описание продукта

Высокопроизводительный продукт, предназначенный для использования на шлифовальной машине двойного действия или вручную. Круги имеют высокий ресурс и высокую производительность при обработке лаков, красок, грунтов и пластиков.

Круги могут быть использованы как для шлифовки с водой, так и без воды.

3) Физико-технические характеристики

Основа: Гибкая основа из вспененного материала с системой крепления Hookit™

Минерал: Оксид алюминия

Связующие: Клей на основе смолы

Цвет: Прозрачная пленка с синей основой из вспененного материала

Зернистость: P400–P2000 (FEPA)

4) Применение

Универсальный продукт подходит для работы с водой или «на сухую», предназначен для матирования вручную или с применением шлифовального оборудования.

| Зернистость | Применения | Комментарии |
|-------------|--|--|
| P400 | Финальная шлифовка грунта с использованием машины двойного действия перед нанесением базовых покрытий Шлифовка пластиковых бамперов Шлифовка антигравийных покрытий — подготовка перед нанесением базового покрытия и лака | Не рекомендуется для финишной шлифовки перед нанесением серебристых/ярких металлических цветов |
| P600 | Окончательная шлифовка грунта перед нанесением базового покрытия (покрытие на водной основе) | Подробная информация описана в СОП по шлифовке ЗМ |
| P800 | Окончательная шлифовка грунта перед нанесением базового покрытия Матирование поверхности | Подробная информация описана в СОП по шлифовке ЗМ |
| P1000 | Матирование поверхности | Подробная информация описана в СОП по шлифовке ЗМ |
| P1200 | Удаление шагрени (часть системы полировки) Полировка полиуретанового лака | |
| P1500 | Удаление дефектов — система полировки | |
| P2000 | Устранение мелких дефектов — система полировки | Для мелких корректировок шагрени |

5) Условия и срок хранения

Все абразивные изделия с покрытием рекомендуется хранить при постоянной температуре в диапазоне 18–22°C и влажности 50–65%. Круги рекомендуется хранить вдали от сырых (или холодных) стен, окон или полов, чтобы избежать возможного влагопоглощения. Следует также избегать хранения вблизи источников тепла, таких как паровые печи, радиаторы, воздуховодами горячего воздуха, печи и т. д. Оптимальным местом хранения продукта до момента использования является оригинальная упаковка. Срок годности не ограничен при условии соблюдения условий хранения.

6) Правила техники безопасности

По возможности шлифовку следует проводить в хорошо вентилируемом помещении, и настоятельно рекомендуется надевать подходящие закрытые защитные очки, респиратор и перчатки. Запрещается модификация гибких абразивных кругов. Их следует использовать только в исходном размере и форме, в том виде, в котором они были поставлены.



Гибкий абразивный диск на вспененной основе ЗМ™ предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

7) Сертификация

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

8) Важная информация

Выбор и применение продукта:

Многие факторы, не зависящие от 3М, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на использование и производительность продукта 3М в конкретном применении. В этой связи клиент несет единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т. д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора и использования продукта 3М и использование несоответствующих средств защиты или несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или повреждению имущества.

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:

Если на упаковке продукта 3М или технической документации по продукту (в этом случае действует такая гарантия) не указано иное, 3М гарантирует, что каждый продукт 3М соответствует действующей спецификации продукта 3М на момент поставки 3М. 3М НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3М не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3М, замена продукта 3М или возврат стоимости покупки.

Ограничение ответственности:

За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3М не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3М или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую ответственность.

| | | |
|---|--|---|
| 3М Россия Материалы для авторемонта 108811, Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, Офисный парк Comcity Тел.: +7 (495) 784 7474 Тел.: +7 (800) 250 8474 www.3mrussia.ru/aad | Представительство АО «3М East AG» в Республике Беларусь Материалы для авторемонта 220089, Минск, пр. Дзержинского, 57 БЦ «Омега Тауер», 5 этаж Тел.: + 375 17 372 70 06 www.3mrussia.ru/aad | 3М Казахстан Материалы для авторемонта 050051, Алматы, ул. Фонвизина, 17А БЦ «Коктем 2», 3 этаж Тел.: +7 727 333 00 00 www.3mrussia.ru/aad |
|---|--|---|

3М и Hookit другие торговые марки являются торговыми марками компании 3М. © 3М, 2020 г. Все права защищены.