

3M

NIEUW

3M™ Lakfinishing Kit



Vraag uw distributeur naar een speciale prijs!

3M presenteert de nieuwe 3M™ Lakfinishing Kit. De kit bevat naast een Festool LEX 3 77 mm Perslucht Excentrische schuurmachine incl. passende adapter, ook onze Trizact™ fijnschuurschijven met de juistegroftes om een optimaal eindresultaat te behalen.

Stap over op onze totaaloplossing voor dagelijks gebruik – uw dealer biedt deze prachtset aan voor een interessante prijs!

Aantal	Partnr.	Productomschrijving
1 stuk	202793	Festool Perslucht-Excenter Schuurmachine LEX 3 Ø 77 mm, 2,5 mm uitslag
1 stuk	202587	Festool Adapter IAS 3-SD
1 KP (à 15 Schijven)	50415	3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijven, 443SA, 75mm, P3000
1 KP (à 15 Schijven)	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Fijnschuurschijven, 75mm, P8000
Partnr. Kit = 52058K		

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3Mauto.nl
go.3M.com/AAD_Optin

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3Mautocarrosserie.be
go.3M.com/AAD_benL_Optin

CUBITRON™ II

powered by

FESTOOL

Automotive Systems