



Scheda tecnica

Data di validità: 17/12/2020 Sostituisce: NA

Divisione Prodotti per Carrozzeria

3M™ PPS™ Type V

Sistema di preparazione della vernice per tazza ventilata

1) Codice prodotto

Numero parte 3M	Descrizione delle parti 3M
16160	Tipo V 700 ml 200 micron con 50 coperchi / 50 tazze / 40 inserti
16360	Tipo V 700 ml 125 micron con 50 coperchi / 50 tazze / 40 inserti
16152	Tipo V 400 ml 200 micron con 50 coperchi / 50 tazze / 40 inserti
16352	Tipo V 400 ml 125 micron con 50 coperchi / 50 tazze / 40 inserti
16164	Coperchi tipo V STD / Midi SOLO 200 micron
16364	Coperchi tipo V STD / Midi SOLO 125 micron
16166	SOLO tazze di tipo V da 700 ml
16156	SOLO tazze di tipo V da 400 ml
16432	Tappi di tenuta di tipo V, qualsiasi dimensione

2) Descrizione e uso finale

3M™ PPS™ Type V Vented Cup Spray Preparation System è un sistema monouso per coperchio e tazza progettato per l'uso in combinazione con pistole spray o accessori con attacco Sata QCC, per l'applicazione di una varietà di rivestimenti. Il sistema è progettato per l'uso con vernici a base di solvente e/o all'acqua. È un sistema di verniciatura ventilato che elimina la necessità di tazze e filtri di miscelazione separati.

3) Proprietà fisiche

Element	Materiale di costruzione
Tazza	PP (polipropilene)
Coperchio	PP (polipropilene)
Filtro	Nylon
Sfiato	Combinazione di Delrin + TPE
Connettore	LDPE (Polietilene a bassa densità)

4) Istruzioni per l'uso

- Ottenere la 3M™ PPS™ Type V cup delle dimensioni appropriate
- Assicurarsi che lo sfiato sia in posizione chiusa
- Mescolare il rivestimento all'interno di 3M™ PPS™ Type V cup
- Posizionare il coperchio sulla parte superiore della tazza e premere verso il basso fino a bloccarlo completamente
- Collegare il sistema assemblato alla pistola spray.
- Con la pistola spray nell'orientamento corretto per spruzzare, aprire lo sfiato prima di spruzzare.
- Una volta completata la verniciatura, scollegare la presa dell'aria compressa, chiudere lo sfiato, capovolgere la pistola, riversando nella tazza la vernice in eccesso.
- Rimuovere il gruppo 3M™ PPS™ Type V cup dalla pistola spray e inserire il tappo di tenuta per sigillare e proteggere il contenuto.

Consultare le schede dati di sicurezza delle vernici o dei solventi, oltre alle disposizioni locali o alle autorità per un utilizzo sicuro e uno smaltimento corretto.

5) Conservazione

- Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un ambiente pulito privo di polvere.
- Per la conservazione di vernici e rivestimenti, consultare le schede informative sulla sicurezza (SDS) del materiale per le condizioni di conservazione e le informazioni sulla durata di conservazione

6) Sicurezza

I dispositivi di protezione individuale (DPI) aiutano a ridurre l'esposizione a determinati rischi sul luogo di lavoro. In ultima analisi, il datore di lavoro è responsabile dell'adozione dei DPI più appropriati in base a una valutazione completa. Prima di scegliere e utilizzare un prodotto, leggi sempre le avvertenze, le limitazioni e le informazioni del produttore della vernice.

3M™ PPS™ Type V Vented Cup Paint Preparation System è progettato ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M e PPS sono marchi commerciali dell'azienda 3M, © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.