

# Ga weer veilig aan het werk

## Scheidingswand bevestiging

### 3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3550

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3550 lost hechtingsproblemen op zonder dat er speciale apparatuur of ingewikkelde mechanische sluitsystemen aan te pas komen. Onze hersluitbare Klikbandsluiting gebruikt een acrylaatlijm die goed hecht op meerdere materialen met een hoge en gemiddelde oppervlakte-energie, waaronder sommige kunststof materialen, metaal, glas en beschilderde ondergronden. Dit maakt het mogelijk om toegangsdeuren, panelen, borden, displayonderdelen en andere onderdelen die veel worden geopend en gesloten aan elkaar te hechten met een groot toegangsgemak en een minimum aan verlies van hechtingskracht gedurende het gebruik. De sluiting heeft 40 paddestoelvormige stammen per cm<sup>2</sup> en is gesloten 5,7 mm dik, de temperatuurprestaties variëren van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en de sluiting kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.



3M ID(s): 7100149938  
Legacy ID(s): UU009236835

### 3M™ VHB™ Tape 4910

Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met 3M™ VHB™ Tape 4910. Deze transparante, universele tape heeft een dikte van 1 mm en heeft een acrylaatlijm op beide zijden van een stevige schuimkern. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerp mogelijkheden dankzij zijn visco-elastische en krachtige hechting op verschillende ondergronden. De tape is transparant en daarom ideaal voor het hechten van doorzichtige materialen of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.



3M ID(s): 7100123355  
Legacy ID(s): UU008566257

### 3M™ VHB™ Tape 5952

Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerp mogelijkheden dankzij zijn visco-elastische en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.



3M ID(s): 7100211813  
Legacy ID(s): UU010454922

## Vloermarkering

### 3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 767

3M™ gevarentape 767 rood/wit is ideaal voor het markeren van gevarenszones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsel te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volgt onregelmatige contouren.



3M ID(s): 7100015266  
Legacy ID(s): 7006299880

### 3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-critieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.



3M ID(s):  
7000048924 / 7000144706  
Legacy ID(s): 70006299864 / 70006299641

### 3M™ Vinyl Tape 471


3M™ Scotch® Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug en een rubber lijmlaag en is bestand tegen slijtage en ververing en gaat daardoor lang mee.



3M ID(s): 7000028852 / 7000028850  
Legacy ID(s): 70006020948  
/ 70006020864

### 3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766

3M™ gevarentape 766 geel/zwart is ideaal voor het markeren van gevaren zones, gevaarlijke machines of laaghangende objecten. Dit helpt om ongevallen en letsel te voorkomen. Het sterke vinyl is flexibel en volgt onregelmatige contouren.



3M ID(s): 7100015263  
Legacy ID(s): 70006299831

### 3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702

3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702 is speciaal ontwikkeld om vloeren te markeren met paden, gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende objecten in fabrieken, magazijnen, ziekenhuizen etc. De helder gele en zwarte diagonale strepen geven een hoge zichtbaarheid en helpen ongelukken te voorkomen.



3M ID(s): 7000017005  
Legacy ID(s): 70006026051

# Ga weer veilig aan het werk

## Communicatie op afstand

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Headset

3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets zijn onze gehoorapparaten met geïntegreerde vooraf ingestelde tweewegradiocommunicatie en een geïntegreerde ruisonderdrukkende microfoon. Ze zijn ontwikkeld voor efficiënte communicatie in veeleisende omgevingen met gevaarlijke geluidsniveaus.



**3M ID(s):** 7000108540 / 7000108542  
/ 7000108541  
**Legacy ID(s):** XH001680434 / XH001680459  
/ XH001680442

### 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset

De 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets zijn onze gehoorapparaten met geïntegreerde voorgeprogrammeerde analoge tweewegradiocommunicatie, Bluetooth® multipoint-verbinding, ruisonderdrukkende microfoon en een niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn zodat omgevingsgeluiden worden weggefilterd.



**3M ID(s):** 7100204388 / 7100201938  
/ 7100204418 / 7100204419 / 7100204420  
/ 7100204422  
**Legacy ID(s):** UUU010265385 / UUU010245882  
/ UUU010265393 / UUU010265401  
/ UUU010265914 / UUU010265922

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets zijn onze gehoorapparaten met geïntegreerde analoge tweewegradiocommunicatie, een geïntegreerde ruisonderdrukkende microfoon, lithium-ion batterij en niveau-afhankelijke functie voor omgevingsbewustzijn zodat omgevingsgeluiden worden weggefilterd.



**3M ID(s):** 7100229259 / 7100229277  
**Legacy ID(s):** UUU011019245 / UUU011019229

## Vloerveiligheid

### 3M™ Safety-Walk™ Anti-Sliptape Standaard 600 Serie

De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer. De tapes hebben een lange levensduur. Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond. Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, gangen, hellingen, trappen, opritten, ladders, treden op machines, voertuigen en nooduitgangen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten.



**3M ID(s):** 7100133324 / 7100158961  
**Legacy ID(s):** 70071660206 / 75040031587

## Schone vloeren

### 3M™ Nomad™ Fijnstofmatten 4300

Stop kleine vuildeeltjes bij de entree van uw ruimte dankzij deze mat die gemaakt is van meerdere met kleefstof gecoate lagen. Verwijdert uitzonderlijk veel vuil en stof. De mat blijft prima op zijn plaats liggen door de zelfklevende blauwe of witte vinyl achterkant. De Ultra Clean Fijnstofmatten kunnen prima bereiden worden met rollend materieel, doordat deze mat niet in een frame of raamwerk geplaatst hoeft te worden. De mat is zo dun dat deze onder de deur geplaatst kan worden.



**3M ID(s):** 7100050743  
**Legacy ID(s):** FZ010007016