

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# 3M™ PPS™ Type V Geventileerd Spuitsbekersysteem

Een geventileerde oplossing ontwikkeld door 3M,  
de uitvinder van de wegwerp-lakbeker.

## Eigenschappen en voordelen

- ▶ Schaalverdeling die van binnenuit zichtbaar is voor snelle aflezing van exacte vulniveau
- ▶ Pictogrammen voor Open en Gesloten stand van ventilatieopening voorkomen dat er per ongeluk lak wordt gemorst
- ▶ Filters zijn geïntegreerd in de deksels - geen extra montage noodzakelijk
- ▶ Kleurgecodeerde deksels (filtergrootte) om de procesveiligheid te verhogen - helpt fouten te voorkomen
- ▶ Druk op het deksel met lipje voor gemakkelijk verwijderen en bijvullen

## Een kant-en-klare oplossing met voorgemonteerd ventiel en filter

Haal het uit de doos en vul het! De geventileerde beker wordt geleverd met de ontluuchtingsring in gesloten positie. In het kleurgecodeerde deksel is het filter geïntegreerd - druk het deksel gewoon op de beker en u bent klaar om te starten.



## Een schone beker voor elke toepassing

Geen geknoei meer met de reiniging van lakbekers - er is nu een nieuwe schone beker beschikbaar voor elke toepassing!



## Een innovatief en intuïtief ontwerp van het ontluuchtingsysteem

De wijzer op de ventilatieopening geeft de positie aan - intuïtief van ontwerp! Voor het ontluuchten tijdens de toepassing hoeft u alleen maar de knop in open positie te draaien.



## Kan worden gebruikt voor tijdelijke opslag\*.

Meer lak gemengd dan nu nodig is? Tijdelijke opslag\* van gewone industriële vloeistoffen in de gesloten, verzegelde beker voor een korte tijd.

\*Consultatie van toepassing zijnde SDO's, labels, gebruiksaanwijzingen en lokale regelgeving voor passende opslag en behandeling van chemische stoffen die in combinatie met dit product worden gebruikt.

Bestelnummer	Omschrijving	Items/Kit	Kits/Case
16160	3M™ PPS™ Type V Standaard Kits Deksel & Geventileerde Bekers, 700 ml, 200 µ filters	50 Kits + 40 Pluggen	1
P16360	3M™ PPS™ Type V Standaard Kits Deksel & Geventileerde Bekers, 700 ml, 125 µ filters	50 Kits + 40 Pluggen	1
16152	3M™ PPS™ Type V Midi Kits Deksel & Geventileerde Bekers, 400 ml, 200 µ filters	50 Kits + 40 Pluggen	1
16352	3M™ PPS™ Type V Midi Kits Deksel & Geventileerde Bekers, 400 ml, 125 µ filters	50 Kits + 40 Pluggen	1
16164	3M™ PPS™ Type V Standaard-Midi Deksel, 200 µ filters	25 deksels	1
16364	3M™ PPS™ Type V Standaard-Midi Deksel, 125 µ filters	25 deksels	1
16166	3M™ PPS™ Type V Standaard Bekers, 700 ml	100 bekers	1
16156	3M™ PPS™ Type V Midi Bekers, 400 ml	100 bekers	1
16432	3M™ PPS™ Type V Accessoires, Afdichtpluggen, 1 maat	100 pluggen	6

## 3M™ PPS™ Type V – de nieuwe oplossing voor geventileerde spuitbekersystemen.

### Automotive Aftermarket Division

3M Nederland B.V.  
www.3Mauto.nl  
go.3M.com/AAD\_Optin

3M Belgium bvba/sprl  
www.3Mautocarrosserie.be  
go.3M.com/AAD\_ben\_Optin

3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company. © 3M 2020.  
Alle rechten voorbehouden. OMG96709

