



3M

PROTECTA

Fall Protection

Podnosimy standardy. Nie cenę.

**Nowa generacja szelek
bezpieczeństwa
3M™ Protecta®**

Szelki bezpieczeństwa nowej generacji 3M™ Protecta®

Szelki bezpieczeństwa 3M™ Protecta® zapewniają niezawodną ochronę, komfort i wygodę użytkowania, a obecnie oferują udoskonalone funkcje oraz przylegającą do ciała, nowoczesną konstrukcję po przystępnej cenie.

Nowe szelki bezpieczeństwa dostępne w różnych wersjach i konfiguracjach zostały udoskonalone poprzez zastosowanie taśm odpornych na wchłanianie wody i wszelkich plam, automatycznie odblokowujących się uchwytów do linek bezpieczeństwa oraz bardziej miękkiej i trwalszej wyściółki w części biodrowej.

Nowa gama szelek bezpieczeństwa 3M Protecta - podnosimy standardy, nie cenę.

Wersja 1

Wersja standardowa



Wersja 2

Z komfortowym pasem



Wersja 3

Wersja standardowa z poziomymi taśmami udowymi



Wersja 4

Z komfortowym pasem i poziomymi taśmami udowymi





Cechy i korzyści



Wszystkie modele

- Nowość** 1. Centralnie umiejscowiony punkt asekuracyjny pozwala na zachowanie równowagi oraz centralne ułożenie ciała*
- Nowość** 2. Automatycznie zwalnijące uchwyty linek bezpieczeństwa zapewniają łatwe ich umiejscowienie jak i zwalnianie
- Nowość** 3. Końcówki taśm z rzepami - zapewniające wyższy komfort i eliminujące ryzyko zahaczenia

*Tylko dla modeli szelek z przednią kłamrą typu D



- Nowość** 5. Taśmy odporne na zaplamienia i oddziaływanie wody utrzymują szelki w czystości i suchości
- Nowość** 6. Wskaźniki upadku ułatwiają inspekcję szelek w celu sprawdzenia ich ewentualnych uszkodzeń i ocenę możliwości ich bezpiecznego użytkowania*
- Nowość** 7. Nowoczesne czarne elementy - stal ocynkowana
- Nowość** 8. Zabezpieczone etykiety zapewniające długoterminową identyfikację oraz inspekcję

** Za wyjątkiem modeli 1161600, 1161601 & 1161602



Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem



- Nowość** 1. Trzykrotnie grubsza, bardziej miękka i wytrzymała wyściółka dla zapewnienia dodatkowej wygody
- Nowość** 2. Trwały i mocny pas dla wygody noszenia torby z narzędziami

* W porównaniu do poprzedniej wersji



Szelki standardowe z poziomymi taśmami udowymi

- Nowość** 1. Przegubowe pierścienie na poziomych taśmach udowych umożliwiają skręcanie górnej i dolnej części ciała, zapewniając większą swobodę ruchów



Szelki z komfortowym pasem i poziomymi taśmami udowymi

- Nowość** 1. Przegubowe pierścienie na poziomych taśmach udowych pozwalają na wygodne skręcanie ciała, zapewniając większą swobodę ruchów
- Nowość** 2. Obrotowy pas umożliwia ruch w szelkach podczas pracy w podparciu
- Nowość** 3. Pętla na narzędzia* - możliwość zabezpieczenia narzędzi podczas pracy na wysokości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w dowolnym miejscu pod pracownikiem



Komfortowa wyściółka na nogi dostępna w standardzie tylko w modelach 111645_46_47. Dla pozostałych modeli dostępna tylko jako akcesorium 1150494.

** W przypadku modeli 1161645, 1161646 i 1161647 pętla narzędziowa są dostępne w standardzie. Pętla narzędziowa (osprzęt 1150492) mogą być montowane dodatkowo we wszystkich innych modelach z pasami.

Szczegółowe informacje o produktach



3M™ Protecta® Szelki standardowe

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ Regulowana wysokość taśmy pierśowej



Kod produktu	◀····▶	kg
1161600	S	0.83 kg
1161601	M/L	0.88 kg
1161602	XL	0.93 kg



3M™ Protecta® Szelki standardowe

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny



Kod produktu	◀····▶	kg
1161603	S	1.01 kg
1161604	M/L	1.06 kg
1161605	XL	1.11 kg



3M™ Protecta® Szelki standardowe

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny



Kod produktu	◀····▶	kg
1161609	S	1.11 kg
1161610	M/L	1.16 kg
1161611	XL	1.21 kg



3M™ Protecta® Szelki standardowe z kamizelką odbłaskową

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny



Kod produktu	◀····▶	kg
1161606	S	1.55 kg
1161607	M/L	1.60 kg
1161608	XL	1.65 kg



3M™ Protecta® Szelki standardowe typu "rescue"

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x punkt ewakuacyjny

CE
EN361 EN1497

3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa standardowe

- ▶ Klamry szybkozłączne typu "quick connect"
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny

CE
EN361

Kod produktu	←.....→	kg
1161612	S	1.24 kg
1161613	M/L	1.29 kg
1161614	XL	1.34 kg

Kod produktu	←.....→	kg
1161615	S	1.37 kg
1161616	M/L	1.42 kg
1161617	XL	1.47 kg



3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa standardowe

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x piersiowy punkt asekuracyjny

CE
EN361

3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa standardowe

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x centralny piersiowy punkt asekuracyjny

CE
EN361

Kod produktu	←.....→	kg
1161618*	S	1.21 kg
1161619*	M/L	1.26 kg
1161620*	XL	1.31 kg

Kod produktu	←.....→	kg
1161621	S	1.27 kg
1161622	M/L	1.32 kg
1161623	XL	1.37 kg

* Tylko tylny wskaźnik upadku

Przegląd cech produktów



3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem

- ▶ Komfortowy pas
- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x biodrowe punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu

CE EN361 CE EN358

3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem

- ▶ Komfortowy pas
- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x biodrowe punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu

CE EN361 CE EN358

Kod produktu	◀.....▶	kg
1161624	S	1.77 kg
1161625	M/L	1.82 kg
1161626	XL	1.87 kg

Kod produktu	◀.....▶	kg
1161627	S	1.85 kg
1161628	M/L	1.90 kg
1161629	XL	1.95 kg



3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem

- ▶ Komfortowy pas
- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 3 x punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu

CE EN361 CE EN358

3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem

- ▶ Komfortowy pas
- ▶ Klamry szybkozłączne typu "quick connect"
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x biodrowe punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu

CE EN361 CE EN358

Kod produktu	◀.....▶	kg
1161630	S	1.91 kg
1161631	M/L	1.96 kg
1161632	XL	2.01 kg

Kod produktu	◀.....▶	kg
1161633	S	2.19 kg
1161634	M/L	2.24 kg
1161635	XL	2.29 kg



3M™ Protecta® Szelki bezpieczeństwa z komfortowym pasem

- ▶ Comfort belt
- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x biodrowe punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu



Kod produktu	←.....→	kg
1161636*	S	1.95 kg
1161637*	M/L	2.00 kg
1161638*	XL	2.05 kg

* Tylko tylny wskaźnik upadku



3M™ Protecta® Szelki standardowe z poziomymi taśmami udowymi

- ▶ Klamry przelotowe
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny



Kod produktu	←.....→	kg
1161639	S	1.27 kg
1161640	M/L	1.32 kg
1161641	XL	1.37 kg



3M™ Protecta® Szelki standardowe z poziomymi taśmami udowymi

- ▶ Klamry szybkozłączne typu "quick connect"
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny



Kod produktu	←.....→	kg
1161642	S	1.57 kg
1161643	M/L	1.62 kg
1161644	XL	1.67 kg



3M™ Protecta® Szelki z komfortowym pasem i poziomymi taśmami udowymi

- ▶ Komfortowy pas
- ▶ Klamry szybkozłączne typu "quick connect"
- ▶ Grzbietowy punkt asekuracyjny
- ▶ 1 x piersiowy punkt asekuracyjny
- ▶ 2 x biodrowe punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu



Kod produktu	←.....→	kg
1161645	S	2.41 kg
1161646	M/L	2.46 kg
1161647	XL	2.51 kg


Przegląd cech produktów

Stary kod/ nowy kod	Rozmiar	Norma(y)	Grzbietowy punkt asekuracyjny	Piersiowy punkt asekuracyjny	Podwójny piersiowy punkt asekuracyjny	Klamry biodrowe	Punkt ewakuacyjny	Uchwyty na linki
Szelki standardowe								
AB10032NG → 1161600	S							
AB10033NG → 1161601	M/L	CE EN361	1					
AB10034NG → 1161602	XL							
AB10112NG → 1161603	S							
AB10113NG → 1161604	M/L	CE EN361	1					1
AB10114NG → 1161605	XL							
AB11312NG → 1161609	S							
AB11313NG → 1161610	M/L	CE EN361	1	1				1
AB11314NG → 1161611	XL							
AB11312HVNG → 1161606	S							
AB11313HVNG → 1161607	M/L	CE EN361 & EN471	1	1				1
AB11314HVNG → 1161608	XL							
AB11312RNG → 1161612	S							
AB11313RNG → 1161613	M/L	CE EN361 & EN1497	1	1			1	1
AB11314RNG → 1161614	XL							
AB21312NG → 1161615	S							
AB21313NG → 1161616	M/L	CE EN361	1	1				1
AB21314NG → 1161617	XL							
AB10212NG → 1161618	S							
AB10213NG → 1161619	M/L	CE EN361	1		2			1
AB10214NG → 1161620	XL							
AB11212NG → 1161621	S							
AB11213NG → 1161622	M/L	CE EN361	1	1	2			1
AB11214NG → 1161623	XL							
Szelki z pasem								
AB104125NG → 1161624	S							
AB104135NG → 1161625	M/L	CE EN361 & EN358	1			2		1
AB104145NG → 1161626	XL							
AB114125NG → 1161627	S							
AB114135NG → 1161628	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1
AB114145NG → 1161629	XL							
AB116125NG → 1161630	S							
AB116135NG → 1161631	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		3		1
AB116145NG → 1161632	XL							
AB214325NG → 1161633	S							
AB214335NG → 1161634	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		1
AB214345NG → 1161635	XL							
AB105125NG → 1161636	S							
AB105135NG → 1161637	M/L	CE EN361 & EN358	1		2	2		1
AB105145NG → 1161638	XL							
Szelki standardowe z poziomymi taśmami udowymi								
AB12332 → 1161639	S							
AB12333 → 1161640	M/L	CE EN361	1	1				2
AB12334 → 1161641	XL							
AB12532 → 1161642	S							
AB12533 → 1161643	M/L	CE EN361	1	1				2
AB12534 → 1161644	XL							
Szelki z pasem i poziomymi taśmami udowymi								
AB128326 → 1161645	S							
AB128336 → 1161646	M/L	CE EN361 & EN358	1	1		2		2
AB128346 → 1161647	XL							

Typ klamry	Regulowane taśmy naramienne	Regulowane taśmy udowe	Regulowane taśmy piersiowe	Regulowane taśmy biodrowe	Komfortowa wyściółka
Przelotowe		✓	✓		
Przelotowe	✓	✓	✓		
Przelotowe	✓	✓			
Przelotowe	✓	✓			
Przelotowe	✓	✓			
Szybkoszłączne	✓	✓			
Przelotowe	✓	✓	✓		
Przelotowe	✓	✓			
Przelotowe	✓	✓	✓	✓	✓
Przelotowe	✓	✓		✓	✓
Przelotowe	✓	✓		✓	✓
Szybkoszłączne	✓	✓		✓	✓
Przelotowe	✓	✓	✓	✓	✓
Przelotowe	✓	✓			
Szybkoszłączne	✓	✓			
Szybkoszłączne	✓	✓		✓	✓

Objaśnienie norm

- CE EN361 Szelki bezpieczeństwa
- CE EN358 Pasy oraz linki ustalające pozycję podczas pracy
- EN1497 Szelki ratownicze
- CE EN471 O intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego



Klamry przelotowe



Klamry szybkoszłączne

Akcesoria



3M™ Protecta® Komfortowa wyściółka na ramiona i plecy

Wygodna, lekka i przepuszczająca powietrze wyściółka zapewniająca większą wygodę i ochronę ramion oraz pleców. Może być łatwo zamontowana lub usunięta przez użytkownika. Nadaje się do wszystkich nowych modeli pełnych szelek bezpieczeństwa 3M Protecta

Kod produktu	Ilość	Waga
1150491	1 szt.	151g



3M™ Protecta® Pętle na narzędzia do pełnych szelek bezpieczeństwa

Narzędzia można zabezpieczyć podczas pracy na wysokości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w dowolnym miejscu pod Tobą - do użycia wyłącznie z szelkami z pasem

Kod produktu	Ilość	Waga
1150492	2 szt.	36g (para)



Demontowalna wyściółka na nogi zapewniająca dodatkową wygodę podczas pracy.

Nadaje się do wszystkich nowych modeli pełnych szelek bezpieczeństwa 3M Protecta

Kod produktu	Ilość	Waga
1150494	2 szt.	35g (para)



3M™ Protecta® pętle narzędziowe mocowane do pasa z klamrami typu D-ring

Narzędzia można zabezpieczyć podczas pracy na wysokości w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w dowolnym miejscu pod Tobą - do użycia wyłącznie z szelkami z pasem

Kod produktu	Ilość	Waga
1500180	2 szt.	50g (para)



3M™ Protecta® uchwyty linek bezpieczeństwa

Automatycznie zwalnijące uchwyty linek bezpieczeństwa zapewniają łatwe ich umiejscowienie jak i zwalnianie

Kod produktu	Ilość	Waga
1150493	2 szt.	20g (para)



Availa ^{it} January 2019

Plecak 3M™ Protecta®

Plecak 3M Protecta do przechowywania i transportu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Kod produktu	Ilość	Waga
9513331	1 szt.	430g

Cecha	Szelki standardowe	Szelki z komfortowym pasem	Szelki standardowe z poziomymi taśmami udowymi	Szelki z pasem i poziomymi taśmami udowymi
Nowoczesne i przylegające do ciała	✓	✓	✓	✓
Centralnie umieszczony piersiowy punkt asekuracyjny	✓	✓	✓	✓
Taśmy odporne na wchłanianie wody i zaplamienia	✓	✓	✓	✓
Bardziej miękka wyściółka biodrowa	✓	✓	✓	✓
Wytrzymały pas	✓	✓	✓	✓
Automatycznie zwalnijące uchwyty linek bezpieczeństwa	✓	✓	✓	✓
Wskaźniki upadku**	✓	✓	✓	✓
Chronione etykiety	✓	✓	✓	✓

* W porównaniu do poprzednich wersji pełnych szelek bezpieczeństwa Protecta

** Za wyjątkiem modeli 1161600_01_02

3M Fall Protection Business

Capital Safety Group (NF) Ltd
3M Centre, Cain Road
Bracknell, West Berkshire, RG12 8HT
Phone: 00 800 999 55500
Email: informationfallprotection@mmm.com
www.3M.com/FallProtection

Please recycle. Printed in the UK. © 3M 2018.
3M and Protecta are registered trademarks of the 3M company. All rights reserved. J434313

