



Science.  
Applied to Life.™

# The Welder's Choice

Waar professionele  
lassers op vertrouwen

**CUBITRON II**



**Speedglas**

LOGO DISTRIBUTEUR



# Wij leveren de hoogste laskwaliteit.

In uw behoeften voorzien, uw uitdagingen begrijpen en u de beste materialen van vertrouwde fabrikanten leveren, dat is onze passie. Dankzij onze samenwerking met 3M kunnen we u de allerhoogste kwaliteit schuurmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen bieden voor elke stap van uw lasprocessen, van het snijden en voorbereiden van metaal tot het slijpen en verfijnen van lasnaden. Al deze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld om uw efficiëntie, productiviteit en veiligheid te verhogen, elke dag weer.

Als uw partner voor lasbenodigdheden bieden wij u een compleet productportfolio, geavanceerde trainingen en technische ondersteuning. Daarmee kan uw bedrijf uw klanten de allerhoogste laskwaliteit bieden en kan het bloeien in de huidige concurrerende markt.



**CUBITRON II**



**Speedglas**

**PELTOR**




# Het nieuwe slijpen en snijden.

# Op perfectie voorbereid.

# Nooit meer compromissen.

## CUBITRON™ II



Cubitron™ II schuurmaterialen met Precision Shaped Grain snijden strak door het metaal



De gepatenteerde Precision Shaped Grain-technologie van 3M werkt als een snijgereedschap en snijdt als een mes door metaal. Het materiaal scherpt zichzelf continu aan doordat tijdens het gebruik punten afbreken en er steeds nieuwe scherpe randen ontstaan. Het materiaal blijft daardoor koeler en gaat langer mee dan conventionele korrels.


- » Snijdt sneller – helpt de productiviteit en doorvoer te verbeteren
- » Gaat langer mee – helpt geld te besparen
- » Gemakkelijk in gebruik – goed voor de gebruikers, en de zaken
- » Minder uitval – produceert minder warmte

Conventionele keramische korrels zijn onregelmatig van vorm en 'ploegen' door het metaal




Er is een lijn schuurmaterialen die altijd betrouwbare resultaten en fijne finishes levert, en dat is Scotch-Brite™. Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen hebben hun wortels in het verleden en zijn gericht op de toekomst en ze worden net als u gedreven door compromisloze kwaliteit. Dankzij de 3M non-woventechnologie blinken deze schijven, wielen, banden en handpads uit in toepassingen als ontbramen, finishen, reinigen en oppervlaktevoorbereiding. Het geheim? Het verende driedimensionale vervormbare web waarin voortdurend vers schuurmateriaal aan het werkoppervlak komt en dat zorgt voor een consistente finish met behoud van de vorm van het werkstuk.

- » Consistente en constante finishes
- » Minder bijwerken en afkeuren
- » Bestand tegen vollopen
- » Minder productiestappen
- » Bespaar tijd en arbeidskosten
- » Hogere productiviteit en efficiëntie




## Pas uw lashelm aan, niet uzelf

Stel u voor: een betere manier om uw zicht en gevoel te bepalen tijdens het lassen. 3M™ Speedglas™ is gebaseerd op uitgebreide input van lassers die zwaar las- en slijpwerk met hoge stroomsterkte uitvoeren. Het wordt voortdurend verbeterd en bevat unieke technologieën en ontwerpen om net zo veelzijdig te zijn als de gebruiker.



### Natural Colour-technologie

- » Meer realistische kleur in de lichte stand.
- » Variabele kleur in de donkere stand.
- » Kleurvoorkeur: warm, standaard of koel.
- » Uitstekend zicht op de lasplek.



### Instelbare luchtstroom

- » Nieuw kanaalsysteem, voor gemakkelijk richten van de luchtstroom
- » Meer controle over persoonlijke instellingen
- » Profiteer van het verkoelende effect van de luchtstroom en minimaliseer tegelijkertijd stromen die neus of ogen kunnen uitdrogen.

## Speedglas®



### Comfortabel en beschermend

- » Krachtig licht van de nieuwe op de helm gemonteerde werklamp (optioneel)
- » De hoogste classificaties voor ademhalingsbescherming voor motoraangedreven ademhalingssystemen (TH3) en luchttoevoerregelaars (B3).
- » Bescherming tegen straling, vonken en spatten met het nieuwe helmontwerp met grote dekking, en zes verschillende manieren van extra dekking met behulp van de accessoires.
- » Past zich aan om u dichter bij de las te brengen.





# Metaal snijden

Tijdens het snijden zijn consistentie, betrouwbaarheid en veiligheid vereist om het werkstuk in de gewenste vorm te brengen. U hebt de juiste apparatuur en gereedschap nodig om het werk met precisie en zorgvuldigheid te kunnen uitvoeren – en het liefst ook met de minste inspanning.

Gebruik de Cubitron™ II Precision Shaped Grain-technologie die is ontwikkeld door 3M om met hoge consistente snijsnelheden en een lange levensduur uw productiviteit te verhogen.

Bescherm uw werknemers tegen gevaren voor ogen, gehoor en ademhaling met persoonlijke beschermingsmiddelen van 3M – allemaal ontwikkeld voor optimaal comfort en veiligheid.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:

Cubitron™ II Doorslijpschijven.

Cubitron™ II Cut & Grind-schijven.

**CUBITRON II**



## Handige voordelen

- ▶ Gebruiksgemak
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Precisie, nauwkeurige snijwerking
- ▶ Minder warmteontwikkeling
- ▶ Minder lawaai



Snelle  
snijwerking



Hogere  
productiviteit

\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.







# Roest, aanslag en verf verwijderen

Het optimaal reinigen van het oppervlak vóór het lassen is een zeer belangrijk proces, omdat roest, walshuid en coatings het vloeien van de vloeibare las belemmeren, wat vaak leidt tot een ongewenst uiterlijk en zwakke verbindingen.

Wij kennen de belangrijkste pijnpunten in uw proces en bieden u uitgebreide oplossingen met gebruik van Scotch-Brite™ en Cubitron™ II technologieën, die zijn ontwikkeld om u te helpen een hogere doorvoer, een kortere reinigingstijd, een consistente kwaliteit, constante finishes en algehele lagere productiekosten te bereiken.

Verbeter de productiviteit en het veiligheidsniveau door altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken die door 3M zijn ontwikkeld voor optimaal comfort en 100% naleving.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:

Scotch-Brite™ Clean & Strip  
schijven en wielen.



Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.

Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

**CUBITRON II**



## Handige voordelen

- ▶ Gebruiksgemak
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Hoogwaardige finish



Hogere  
productiviteit



Verhoogde  
veiligheid

\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.







# Lassen voorbereiden

Bij het zware werk van metaal verwijderen zijn snelheid en precisie cruciaal, daarom hebt u duurzame schijven en wielen nodig die materiaal snel verwijderen, waardoor nabewerking en vermoeidheid worden voorkomen.

De nauwkeurig gevormde keramische korrel van 3M die wordt gebruikt in Cubitron™ II schijven biedt hogere snij snelheden. Het slijpen is consistent, met een soepele loop en minder warmteontwikkeling, wat de ergonomie en veiligheid verbetert. Profiteer van maximale productiviteit en efficiëntie bij onder andere het egaliseren van lasnaden, het afschuinen van randen en het schoonslijpen van gietstukken.


Bij het slijpen is bescherming tegen de gevaren voor ogen, gehoor en ademhaling een prioriteit. 3M™ heeft de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor adequate bescherming en minimale verloren operationele tijd.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:

Cubitron™ II  
Afbraamschijven.

Cubitron™ II 982C Fiberschijven.  
Cubitron™ II 987C Fiberschijven.

**CUBITRON II**



## Handige voordelen

- ▶ Minder druk nodig
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Snelheid
- ▶ Minder lawaai
- ▶ Hoogwaardige finish



Snelle  
snijwerking



Hogere  
productiviteit



Verhoogde  
veiligheid

\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.







# Lassen

De gezondheidsrisico's van elk lasproces omvatten blootstelling aan giftige gasdampen, lawaai, hitte, UV- en IR-straling en brandwonden. Bij het uitvoeren van laswerkzaamheden is een hoog veiligheidsniveau essentieel. Wees daarom altijd alert, getraind en goed geïnformeerd. Het is onze eerste prioriteit om u kennis over veiligheid te bieden en daarom werken we nauw samen met veiligheidsexperts van 3M om u continu op de hoogte te houden. Technologieën van 3M™ Speedglas™ en 3M™ Adflo zijn gecombineerd in een lashelm die is ontwikkeld voor zware las- en slijpwerkzaamheden. Verschillende unieke eigenschappen verbeteren het comfort en bieden optimale veiligheidsniveaus, waardoor u beter kunt presteren en efficiënter kunt werken. Zorg voor controle over uw lasnaad met een lichter en helderder zicht dat een positieve invloed heeft op de bescherming van uw gezicht en ogen tegen hitte, spetters en straling.

Geniet van de veelzijdigheid en focus op uw lasopstelling, lastechniek en inspectie van zojuist voltooide lassen.

**Aanbevolen product\* om te gebruiken:**

3M™ Speedglas™ G5-01.  **Speedglas**



## Handige voordelen

- ▶ Betrouwbaarheid
- ▶ Comfort
- ▶ Bescherming
- ▶ Zicht



Hogere  
productiviteit



Verhoogde  
veiligheid







# Lasnaden verwijderen

Het egaliseren van de las en het verwijderen van overtollig metaal vereist schuurmaterialen met een hoge afname, een lange levensduur en hoge veiligheidsnormen. Onze snel snijdende 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven kunnen u helpen uw productiesnelheid te maximaliseren, terwijl onze innovatieve lamellenschijven u helpen om een gladde finish te krijgen zonder overslijpen. Ongeacht de klus, 3M heeft een oplossing voor u voor het slijpen van lasnaden.


- De nauwkeurig gevormde keramische korrel van 3M maakt snellere en constantere snijnelheden mogelijk.
- Verhoogde doorvoer door een kortere slijptijd.
- Constante finishes en kwaliteit.
- Lager verbruik van schuurmaterialen en lagere productiekosten.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:

Cubitron™ II 982C Fiberschijven.  
Cubitron™ II 987C Fiberschijven.

Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.  
Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

**CUBITRON II**



## Handige voordelen

- ▶ Gebruiksgemak
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Snelheid
- ▶ Minder lawaai



Snelle  
snijwerking



Lange  
levensduur



Verhoogde  
veiligheid

\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.







# Lasnaden reinigen en verkleuring verwijderen

Verkleuring, tint of „regenboog” -effect is een tweeledig probleem aangezien het het uiterlijk negatief beïnvloedt, maar het belangrijkste is dat het de corrosiebestendigheid van het eindproduct vermindert.

3M borstels, Clean & Strip-schijven en Unitized wielen zijn speciaal ontworpen om de oxidelaag snel en veilig te verwijderen, waardoor een uitzonderlijk gladde finish ontstaat.


Kies het juiste type en de juiste conversie uit ons uitgebreide aanbod oplossingen in het Scotch-Brite™-portfolio. Daarmee klaart u de klus met hoge kwaliteitsnormen en consistente prestaties.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:

Scotch-Brite™ Clean & Strip schijven en wielen.



Scotch-Brite™ borstels en wielen.



## Handige voordelen

- ▶ Gebruiksgemak
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Snelheid
- ▶ Minder lawaai



Hogere productiviteit



Verhoogde veiligheid



\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.






# Het oppervlak verfijnen

Met de groeiende populariteit van een ongelakte metalen finish – vooral roestvast staal – is het belangrijker dan ooit om de juiste finish te krijgen. Onze innovatieve technologie en ontwerp gaan dan voor u aan het werk. 3M loopt voorop in metaalfinishing met Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen. Onze innovatieve producten voor metaalfinishing bieden de juiste balans tussen kracht en finesse, waardoor u constante oppervlaktefinishes kunt bereiken in blending, kraspatroon aanbrengen, vlakke finishing en esthetische finishing.

Ontdek de 3M schuuroplossingen die wij aanbieden voor een breed scala aan gewenste finishes en profiteer van de veelzijdigheid, het gebruiksgemak en de prestaties.

## Aanbevolen producten\* om te gebruiken:


Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending-schijven.



Cubitron™ II 967A Lamellenschijven.

Cubitron™ II 969F Lamellenschijven.

**CUBITRON II**



## Handige voordelen

- ▶ Gebruiksgemak
- ▶ Tijdbesparend
- ▶ Snelheid
- ▶ Minder lawaai



Lange levensduur



Hogere productiviteit



\* Raadpleeg pagina 26-27 voor meer informatie over beschikbare maten, diameters en breedtes.





# Maak de juiste keuze

We zijn gespecialiseerd in het bieden van de kwaliteit die u verwacht en verdient. Succes in elke stap, van de eerste snede ... tot de uiteindelijke finish, wij zijn uw laspartners, wij zijn de 3M-lasexperts.



Doe meer.

Doe het sneller.

Doe het veiliger.

Voor meer informatie over hoe 3M schuurmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen u kunnen helpen elke stap van het proces te verbeteren, kunt u contact opnemen met ons technisch- en verkoopteam.





# Verhoog de productiviteit en efficiëntie met 3M-schuurmaterialen.

Betekenis  
pictogrammen



Snelle  
snijwerking



Lange  
levensduur



Hogere  
productiviteit



Verhoogde  
veiligheid

| Proces                                 | Vereist                                                                                                                                                                         | Handige voordelen                                                                                                                                                         | 3M™ Schuurproductoplossingen                                                                             | Voordelen                                                                                                                                                                                                                                                  | Gevaren en oplossingen                                                                                                                                                                            | Proces                                           | Vereist                                                                                                                           | Handige voordelen                                                                                                                                               | 3M™ Schuurproductoplossingen                                                                                                    | Voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gevaren en oplossingen                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Metaal snijden                     | Snijden van buizen, pijpen, platen en profielen                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruiksgemak</li><li>Tijdbesparend</li><li>Precisie, nauwkeurige snijwerking</li><li>Minder warmte</li><li>Minder lawaai</li></ul> | 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf                                                                         | <b>Bevat 3M™ Precision Shaped Grain:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Snelle snijwerking:</li><li>Lange levensduur</li><li>Koeler snijdend</li></ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Stof</li><li>Rondvliegende deeltjes</li><li>Vonken</li><li>Schijfbreuk – snijwonden</li></ul>                                  | <br>Lasnaden verwijderen                         | Slijpen van metaal inclusief afschuinen. Schoon en voorzichtig vlakslijpen van lassen voor een mooi egaal oppervlak.              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruiksgemak</li><li>Productiviteit en snelheid</li><li>Minder opwarming en lawaai</li><li>Hoogwaardige finish</li></ul> | 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf<br>Voor koolstofstaal: 982C 36+, 60+<br>Voor roestvast staal: 987C 36+, 60+                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Bevat 3M™ Precision Shaped Grain:</li><li>Snelle snijwerking:</li><li>Lange levensduur</li><li>Hoge snijsnelheden</li><li>Koeler snijdend</li><li>Fijnere krassen</li><li>Meer controle</li><li>Minder trilling</li></ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Rondvliegende slijpdeeltjes</li><li>Vonken</li><li>Stof</li><li>Lawaai</li><li>Trilling</li></ul> |
| <br>Roest, aanslag en verf verwijderen | Verwijderen van roest, verf en lichte walshuid van het metaal                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruiksgemak</li><li>Tijdbesparend</li><li>Hoogwaardige finish</li></ul>                                                           | Scotch-Brite™ XT Pro Clean & Strip™<br>Bevat siliciumcarbide                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Weinig vonkvorming</li><li>Lange levensduur</li><li>Vervormt het werkstuk niet</li><li>Geen chemicaliën vereist</li><li>Consistente finish</li></ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Rondvliegende deeltjes</li><li>Vonken</li><li>Lawaai</li></ul>                                                                 | <br>Lasnaden reinigen en verkleuring verwijderen | Snel, veilig en gemakkelijk verwijderen van zwarte vlekken, verkleuring en spetters. Een mooi schoon oppervlak op en rond de las. | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruiksgemak</li><li>Tijdbesparend</li><li>Hoogwaardige finish</li></ul>                                                 | Scotch-Brite™ XT Clean & Strip™ XT Pro en XT Pro Extra Cut                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Bevat siliciumcarbide:</li><li>Weinig vonkvorming:</li><li>Veiliger werken. Geen rondvliegende deeltjes</li><li>Lange levensduur met consistente prestaties</li><li>Vervormbaarheid op geprofileerde oppervlakken</li><li>XT Pro Extra Cut met aluminiumoxide om zware coatings te verwijderen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Stof</li><li>Rondvliegende deeltjes</li><li>Lawaai</li></ul>                                      |
| <br>Lassen voorbereiden                | Slijpen van metaal inclusief, afschuinen, lassen, walshuid of onregelmatigheden in het oppervlak verwijderen. Verwijderen van grote lasnaden en al het zwaar slijpen van metaal | <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruiksgemak</li><li>Tijdbesparend</li><li>Snelheid</li><li>Minder lawaai</li><li>Hoogwaardige finish</li></ul>                    | 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf<br>Voor koolstofstaal: 982C 36+, 60+<br>Voor roestvast staal: 987C 36+, 60+ | <b>Bevat 3M™ Precision Shaped Grain:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Snelle snijwerking:</li><li>Lange levensduur</li><li>Koeler snijdend</li><li>Vermindert de slijptijd – blootstelling aan trillingen</li><li>Hogere productiviteit</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Hand-armtrilling (HAV)</li><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Vonken</li><li>Rondvliegende deeltjes</li><li>Lawaai</li><li>Schijfbreuk – snijwonden</li></ul> | <br>Oppervlak verfijnen                          | Verfijnen van zware krassen, verbeteren van de esthetische finish, blenden, voorbereiden op het lakken.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Prestaties</li><li>Duurzaamheid</li><li>Consistente finishes</li><li>Soepele werking</li></ul>                            | Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending-schijven<br><br>Cubitron™ II 967A Lamellenschijven. Cubitron™ II 969F Lamellenschijven. | <ul style="list-style-type: none"><li>Bevat de 3M™ keramische korrel</li><li>Hoge snijsnelheid</li><li>Slijtagebestendige duurzame constructie</li><li>Bevat 3M™ Precision Shaped Grain voor:</li><li>Verminderde slijptijd</li><li>Minder blootstelling aan trilling</li><li>Hogere productiviteit</li></ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Hand-armtrilling (HAV)</li><li>Deeltjes in de lucht</li><li>Rondvliegende deeltjes</li><li>Lawaai</li><li>Vonken</li></ul>     |



Verbeter uw veiligheid door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te kiezen.



Verhoogde veiligheid



Hoofd- en gelaatsbescherming



Deeltjes in de lucht



Ooggevaaren



Lawaai



Hand-armtrilling (HAV)

# 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Lashelm G5-01

## Hoofd- en gelaatsbescherming



3M™  
Hoofdsetcombinatie,  
G500V5F11H51-GU  
(inclusief  
gehoorbescherming)



3M™ Versaflo™  
Gelaatsscherm met  
vlambestendige  
gelaatsafdichting M-207  
met 3M™ Adflo™



3M™ E-A-R™ Flexible Fit-  
oordoppen HA 328-1000



3M™ PELTOR™  
Elektronische oordoppen,  
EEP-100



3M™ Peltor™  
Gehoorkappen X4



3M™ PELTOR™ X4  
en accessoire voor  
draadloze communicatie

## Oogbescherming



3M™ SecureFit™  
400X Serie  
Veiligheidsbrillen



3M™ SecureFit™  
3700 Serie  
Overzetbrillen



3M™ Ruimzichtbrillen  
500 Serie



3M™ Aura™  
Onderhoudsvrije  
stofmaskers  
9300+ Serie



3M™ Secure Click™  
Herbruikbaar  
halfgelaatsmasker  
HF-800 Serie



3M™ Adflo™  
Motoraangedreven  
ademhalingssysteem  
(te combineren met  
3M-hoofdkappen)

## Ademhalingsbescherming

### Toepassingen

- ▶ Heavy-duty lassen
- ▶ De meeste lasprocessen, zoals: MMA (Stick), MIG/MAG, TIG, Low amp Tig
- ▶ Snijden
- ▶ Slijpen

### Gemakkelijke en toegankelijke bediening

- ▶ Terwijl u de helm en uw handschoenen draagt

### Bescherming

- ▶ Tegen straling, vonken en spetters
- ▶ Hoogste classificatie voor ademhalingsbescherming voor motoraangedreven systemen en luchttoevoerregelaars (TH3, B3)

### Natural Colour-technologie



- ▶ 3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-01TW
- Verstelbare donkere tinten 5 (snijden) en 8-13
- Modus voor hechtlassen



- ▶ 3M™ Speedglas™ Lasfilter G5-01VC
- Verstelbare donkere tinten 5 (snijden) en 8-14
- Variabele kleurtechnologie



### Comfort

- ▶ Nieuw hoofdbandontwerp
- ▶ Afstelmogelijkheden
- ▶ Extra groot achterkussen



### Variabele kleurtechnologie

- ▶ Voor een nog beter zicht en controle over uw lasnaad
- ▶ Kies tussen de natuurlijke, koele of warme tinten voor de donkere stand



### Instelbare luchtstroom

- ▶ Nieuw kanaalsysteem maakt individuele afstelling van de luchtstroom mogelijk

### Opties voor hoofdbedekking



### Werklamp

- ▶ Optioneel op de helm gemonteerde werklamp



# Verkrijgbare schuurmaterialen: afmetingen, typen en groftes



3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven

| Diameter | Dikte (vorm)                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 115 mm   | 1,0 mm (T41) / 1,6 mm (T41) / 2,5 mm (T42)                               |
| 125 mm   | 1,0 mm (T41) / 1,6 mm (T41) / 2,0 mm (T41) / 2,5 mm (T42) / 3,0 mm (T42) |
| 150 mm   | 2,5 mm (T42)                                                             |
| 180 mm   | 2,0 mm (T41) / 2,5 mm (T42)                                              |
| 230 mm   | 2,0 mm (T41) / 2,5 mm (T41 en T42) / 3,0 mm (T41)                        |

3M™ Cubitron™ II Cut & Grind-schijven

| Diameter | Dikte (vorm) |
|----------|--------------|
| 115 mm   | 4,2 mm (T27) |
| 125 mm   | 4,2 mm (T27) |
| 150 mm   | 4,2 mm (T27) |
| 180 mm   | 4,2 mm (T27) |
| 230 mm   | 4,2 mm (T27) |

3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven

| Diameter | Dikte (vorm) |
|----------|--------------|
| 115 mm   | 7,0 mm (T27) |
| 125 mm   | 7,0 mm (T27) |
| 150 mm   | 7,0 mm (T27) |
| 180 mm   | 7,0 mm (T27) |
| 230 mm   | 7,0 mm (T27) |

3M™ Cubitron™ II Flexibele afbraamschijven

| Diameter | Groftes   | Breedte (vorm) |
|----------|-----------|----------------|
| 115 mm   | 36+ / 80+ | 3,0 mm (T27)   |
| 125 mm   | 36+ / 80+ | 3,0 mm (T27)   |
| 180 mm   | 36+       | 4,0 mm (T27)   |

3M™ Cubitron™ II 982C & 987C Fiberschijven\*

| Diameter | Groftes         | Formaat |
|----------|-----------------|---------|
| 115 mm   | 36+ / 60+ / 80+ | Slotted |
| 125 mm   | 36+ / 60+ / 80+ | Slotted |
| 180 mm   | 36+ / 60+ / 80+ | Slotted |

3M™ Cubitron™ II 967A Lamellenschijven

| Diameter | Groftes         | Vorm           |
|----------|-----------------|----------------|
| 115 mm   | G40 / G60 / G80 | Vlak / conisch |
| 125 mm   | G40 / G60 / G80 | Vlak / conisch |
| 180 mm   | G40 / G60 / G80 | Vlak / conisch |

3M™ Cubitron™ II 969F Lamellenschijven

| Diameter | Groftes         | Vorm           |
|----------|-----------------|----------------|
| 115 mm   | 40+ / 60+ / 80+ | Plat / conisch |
| 125 mm   | 40+ / 60+ / 80+ | Plat / conisch |
| 150 mm   | 40+ / 60+ / 80+ | Plat / conisch |
| 180 mm   | 40+ / 60+ / 80+ | Plat / conisch |

3M™ Scotch-Brite™ borstels

| Type  | Formaat                                                      | Afmetingen   | Type   | Groftes                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------|
| BB-ZB | Borstels voor montage op een tafel-slijper of rechte slijper | 152 x 27 mm  | Type A | P50 (Groen)<br>P80 (Geel)               |
|       |                                                              |              | Type C | P80 (Geel)<br>P120 (Wit)<br>P220 (Rood) |
|       |                                                              |              |        |                                         |
|       |                                                              |              |        |                                         |
| Type  | Formaat                                                      | Afmetingen   | Type   | Groftes                                 |
| BB-ZS | Borstels voor op rechte slijpers                             | 50 x 6 mm as | Type C | P80 (Geel)<br>P120 (Wit)<br>P220 (Rood) |
|       |                                                              |              |        |                                         |
|       |                                                              | 50 x 6 mm as |        | P80 (Geel)<br>P120 (Wit)<br>P220 (Rood) |
|       |                                                              |              |        |                                         |

3M™ Scotch-Brite™ Bristle-schijven

| Type  | Formaat                               | Afmetingen   | Groftes     |
|-------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| BD-ZB | Schijf voor montage op haakse slijper | 115 mm x M14 | P50 (Groen) |
|       |                                       |              | P80 (Geel)  |
|       |                                       |              | P120 (Wit)  |

3M™ Scotch-Brite™ Schijven\*

| Type  | Afmetingen         | Groftes  |
|-------|--------------------|----------|
| SC-DH | 115 / 125 / 178 mm | A VFN    |
|       |                    | A MED    |
|       |                    | A CRS    |
| GB-DH | 115 / 125 / 178 mm | HD A CRS |
|       |                    | SD A CRS |

3M™ Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro

| Type   | Formaat                                       | Afmetingen en groftes  |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|
| XO-DC* | Wiel met asgat                                | 100 x 13 mm S XCRS     |
|        |                                               | 150 x 13 mm S XCRS     |
|        |                                               | 200 x 13 mm S XCRS     |
| XO-RD  | Stevige vezelrug voor haakse slijper geen BUP | 115 x 22 mm S XCRS     |
|        |                                               | 125 x 22 mm S XCRS     |
|        |                                               | 125 x M14 S XCRS       |
|        |                                               | 178 x 22 mm S XCRS     |
| XO-ZS  | Op as bevestigde enkele schijf                | 100 x 13 x 6 mm S XCRS |
|        |                                               | 150 x 13 x 8 mm S XCRS |
|        |                                               | 75 x 13 x 6 mm S XCRS  |

3M™ Scotch Brite™ Clean & Strip XT PRO EXTRA CUT

| Type   | Formaat                                       | Afmetingen en groftes  |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|
| XC-DC* | Gewone schijf met gat in het midden           | 100 x 13 mm A XCRS     |
|        |                                               | 150 x 13 mm A XCRS     |
|        |                                               | 200 x 13 mm A XCRS     |
| XC-RD  | Stevige vezelrug voor haakse slijper geen BUP | 115 x 22 mm A XCRS     |
|        |                                               | 125 x 22 mm A XCRS     |
|        |                                               | 125 mm x M14 A XCRS    |
|        |                                               | 178 x 22 mm A XCRS     |
| XC-ZS  | Op as bevestigde enkele schijf                | 100 x 13 x 6 mm A XCRS |
|        |                                               | 150 x 13 x 8 mm A XCRS |
|        |                                               | 75 x 13 x 6 mm A XCRS  |





GEGEVENS DISTRIBUTEUR

Recycle dit product. Gedrukt in Duitsland. © 3M 2020. 3M, Adflo, Aura, Clean & Strip, Cubitron, E-A-R, Scotch-Brite en Versaflo zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.

