

Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου

3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος

1) Κωδικοί Είδους

Μέγεθος 77 mm	
33550	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P800, 77 mm
33551	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1000, 77 mm
33552	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1200, 77 mm
33553	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1500, 77 mm
33554	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P2000, 77 mm
Μέγεθος 125 mm	
33545	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P800, 125 mm
33546	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1000, 125 mm
33547	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1200, 125 mm
33548	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1500, 125 mm
33549	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P2000, 125 mm
Μέγεθος 150 mm	
33538	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P400, 150 mm
33539	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P600, 150 mm
33540	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P800, 150 mm
33541	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1000, 150 mm
33542	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1200, 150 mm
33543	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P1500, 150 mm
33544	3M™ Εύκαμπτος Αφρώδης Λειαντικός Δίσκος, P2000, 150 mm

2) Περιγραφή και τελικές χρήσεις

Υψηλής απόδοσης προϊόν σχεδιασμένο για χρήση με τριβείο DA ή με το χέρι. Το προϊόν έχει πολύ καλή αρχική και παρατεταμένη κοπή για χρήση σε βερνίκια, χρώμα, αστάρι και πλαστικά. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρή ή ξηρή μορφή.

Κόκκος	Εφαρμογές	Σχόλια
P400	Τελικές βελτιώσεις με αστάρι DA πριν από την εφαρμογή βαφής 2K Λείανση πλαστικού προφυλακτήρα Λείανση σημαδιών από χαλίκια – προετοιμασία για την εφαρμογή υλικού επίστρωσης και βερνικιού	Δεν συνιστάται σε ασημί / φωτεινά μεταλλικά χρώματα
P600	Τελικό τρίψιμο ασταριού πριν από την εφαρμογή κρίσιμων υλικών βάσης (υδατοδιαλυτά υλικά βάσης)	Αναλυτικά στην τυποποιημένη διαδικασία λείανσης της 3M
P800	Τελική λείανση ασταριού πριν από την εφαρμογή κρίσιμων υλικών βάσης Αναμείξτε σε	Αναλυτικά στην τυποποιημένη διαδικασία λείανσης της 3M
P1000	Αναμείξτε σε	Αναλυτικά στην τυποποιημένη διαδικασία λείανσης της 3M



P1200	Αφαίρεση χονδροειδών ατελειών (φλοιός πορτοκαλιού) στο πλαίσιο εργασιών επιδιόρθωσης βαφής Επιδιόρθωση βερνικιού πολυουρεθάνης	
P1500	Αφαίρεση ατελειών - Επιδιόρθωση βαφής	
P2000	Αφαίρεση μικρών ατελειών - Επιδιόρθωση βαφής	Για μικρές προσαρμογές υφής

3) Φυσικές Ιδιότητες

Υπόστρωμα: Λιαντικό με υπόστρωμα από εύκαμπτο αφρώδες υλικό με σύστημα τοποθέτησης Hookit™

Ορυκτό: Οξείδιο του αλουμινίου

Συγκόλληση: Κόλληση με ρητίνη

Χρώμα: Διαφανής μεμβράνη με υπόστρωμα από μπλε αφρώδες υλικό

Κόκκοι: P400 – P2000 (FEPA)

4) Οδηγίες Χρήσης

Το προϊόν γενικής χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρή ή ξηρή μορφή και με το χέρι ή με μηχανήμα για εφαρμογές ανάμειξης.

5) Αποθήκευση

Συνιστάται όλα τα προϊόντα λείανσης με επίστρωση να αποθηκεύονται σε σταθερά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας στις περιοχές τιμών 18-22°C, 50-65% RH. Πρέπει να φυλάσσονται μακριά από υγρούς (ή κρύους) τοίχους, παράθυρα ή δάπεδα, για να αποφευχθεί πιθανή απορρόφηση υγρασίας. Εξίσου πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση δίπλα σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. σωλήνες ατμού, καλοριφέρ, αγωγούς θερμού αέρα, φούρνους, κ.λπ. Το προϊόν είναι καλύτερο να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία μέχρι τη χρήση του. Η διάρκεια ζωής δεν έχει ημερομηνία λήξης υπό αυτές τις συνθήκες.

6) Ασφάλεια

Όποτε είναι δυνατόν, η λείανση πρέπει να διεξάγεται σε καλά αεριζόμενο χώρο και συνιστάται ιδιαίτερως η χρήση κατάλληλων προστατευτικών γυαλιών, μάσκας για τη σκόνη και γαντιών. Οι πάτοι δεν πρέπει να τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο αρχικό μέγεθος και σχήμα τους, όπως παρέχονται.

Η 3M™ 3M™ Πιστόλι Ψεκασμού Performance MONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



7) Αποποίηση

Όλες οι δηλώσεις, οι τεχνικές πληροφορίες και οι συστάσεις βασίζονται σε τεστ τα οποία θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστα, αλλά η ακρίβεια ή η πληρότητα αυτών δεν είναι εγγυημένη. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας, ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση σας. Όλα τα ζητήματα αξιοπιστίας σχετικά με αυτό το προϊόν διέπονται από τους Όρους Πώλησης του αντικειμένου, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια

3M Ελλάς ΜΕΠΕ

Λ. Κηφισίας 20,

Μαρούσι

15125

Αθήνα

Τηλ. ++30 210 6885300

www.3mhellas.gr/3M/el_GR/collision-repair-gr/

Οι ονομασίες 3M, Hookit είναι εμπορικά σήματα της 3M Company, © 3M 2020, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.