

3M Science.
Applied to Life.™

3M presenta:

3M™ Aerografo ad alte prestazioni

Il modo più intelligente
di spruzzare.

L'aerografo 3M™ è stato progettato per realizzare spruzzature di elevata qualità e farti risparmiare tempo. La pulizia sarà più rapida, i cambi più veloci e cicli di lavoro più brevi. Tutto il meglio di 3M, concentrato in un aerografo tra i più leggeri al mondo.



Prestazioni precise.

Dopo 10 anni di ricerca e sviluppo inarrestabili, siamo lieti di poter presentare l'aerografo ad alte prestazioni 3M™: una vera e propria rivoluzione nella tecnologia delle pistole spray, che vanta prestazioni di spruzzatura al top della gamma, abbinate a una produttività senza pari.

Il segreto risiede nella nostra avanzata tecnologia di ugelli intercambiabili. Disponibili in diverse misure, da 0,9 a 2,0, ciascuna testa di spruzzatura è ottimizzata per una nebulizzazione uniforme e un'efficienza di trasferimento superiore, con un'ampia gamma di rivestimenti del settore carrozzeria. Potrai spruzzare fondi, basi opache a solvente o ad acqua, colori metallizzati, perlati e trasparenti ottenendo le eccellenti prestazioni che ti aspetteresti dal migliore aerografo del settore. E ogni volta che sostituirai l'ugello con uno nuovo, sperimenterai prestazioni di spruzzatura sempre nuove.

Testato da istituti esterni* e approvato dai verniciatori, l'aerografo ad alte prestazioni 3M™ è progettato per fornire ottime prestazioni, quindi potrai preoccuparti meno della tua pistola spray e dedicare finalmente più tempo a ciò che fai più volentieri... verniciare.

*Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automation IPA, Stoccarda, DE





Tempi di lavoro più rapidi.

Poiché la vernice non passa mai attraverso il corpo dell'aerografo, ma fluisce dalla tazza monouso direttamente all'ugello, il processo di pulizia e sostituzione è semplificato. Niente più schizzi di vernice sulle aree circostanti, non occorre smontare l'aerografo o immergerlo nel solvente, niente più contaminazioni che mettono a rischio il tuo lavoro.



Si pulisce in pochi secondi.

Grazie alle apposite teste di spruzzatura HVLP 3M™ a cambio rapido, la pulizia è un'operazione facilissima. È sufficiente ruotare la ghiera di bloccaggio, rimuovere la testa di spruzzatura e pulire l'ago. Sostituisci l'ugello con uno nuovo e sarai pronto per il tuo prossimo lavoro di spruzzatura.



Tra i più leggeri al mondo.

Fino al 50% più leggero rispetto alle tradizionali pistole spray in metallo. Il corpo in materiale composito innovativo è resistente agli urti e rinforzato in acciaio inox ed è stato ottimizzato dai kinesiologi per un migliore comfort. È una differenza che potrai apprezzare tenendo in mano l'aerografo e verificando la qualità e l'efficienza dei tuoi lavori.

Specifiche

Consumo d'aria: 370 SLPM [13 SCFM]

Pressione raccomandata di ingresso dell'aria: 1,38 bar [20 psi]

Massima pressione HVLP di esercizio dell'aria: 1,38 bar [20 psi]

Il range della pressione di esercizio è compreso tra 0,5 bar e 2,4 bar (da 7 psi a 35 psi)

Temperatura massima di esercizio: 50 °C [122 °F]

Sovrapressione operativa massima: 10 bar [145 psi] Peso: 238 g [13,3 onces]

Presca d'aria: 1/4 BSP/NPS

Dimensioni orifizio ugello: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

Aerografo e componenti

P. N. Componenti

3M™ Sistema di spruzzatura con aerografo ad alte prestazioni

26778 1 aerografo, 1 valvola di controllo dell'aria,
1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura
per utilizzo a gravità, 1 tazza di miscelazione
3M™ PPS™ serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi

3M™ Aerografo ad alte prestazioni

26832 Aerografo e valvola di controllo dell'aria

Accessori e parti di ricambio 3M™ Aerografo ad alte prestazioni

P. N. Prodotto

26840 Kit ricambio

26841 Kit O-ring

26837 Kit di conversione H/O

26121 3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazza pressurizzata Tipo H/O, Midi/Mini

26124 3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze pressurizzate Tipo H/O, Large/Standard

Kit di ricarica teste di spruzzatura HVLP

P. N.	Colore	Dimensioni	Quantità
26709	Bianco	0,9	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26712	Blu	1,2	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26713	Verde	1,3	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26714	Arancione	1,4	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26716	Viola	1,6	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26718	Trasparente	1,8	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone
26720	Rosso	2,0	5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

E' importante fare sempre riferimento alla normativa nazionale sull'idoneità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) all'utilizzo contro i rischi derivanti dall'uso di sostanze pericolose, inclusi gli isocianati. I DPI indicati nel presente documento potrebbero non essere adatti all'applicazione specifica o alle sostanze utilizzate.

Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è il solo responsabile della corretta valutazione (includere, a titolo esemplificativo, l'idoneità allo scopo e l'idoneità per una specifica applicazione), della selezione e dell'uso dei prodotti 3M. I prodotti per la sicurezza devono sempre essere selezionati e utilizzati in conformità a tutte le normative e agli standard applicabili (ad es. OSHA, ANSI e altri), dopo aver condotto un'adeguata valutazione dei rischi. La mancata valutazione o scelta accurata di un prodotto 3M e l'uso scorretto potrebbero provocare lesioni, malattie, decesso, e/o danni alla proprietà. Smaltire le teste di spruzzatura usate, i residui di vernici/rivestimenti, i contenitori/materiali usati e i prodotti PPS in conformità alle normative locali.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun prodotto 3M soddisfa le specifiche di prodotto 3M applicabili nel momento in cui 3M invia il prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTAMENTO, TRADIZIONE O USO DI COMMERCIO. Se il prodotto 3M non è conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente e con l'eccezione per le esclusioni o limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel Paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

3M e PPS sono marchi registrati di 3M Company. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Si prega di riciclare. © 3M 2022. Tutti i diritti riservati.

3M

3M Italia Srl

Via Norberto Bobbio 21,
20096, Pioltello (MI)
02 7035 1
3mitaly@mmm.com

Per ulteriori informazioni,
visitare il sito
www.3Mitalia.it/pistolaverniciatura