



SCOTT
Fire & Safety

3M™ Scott™ ELSA

Aparat uciezkowy





3M™ Scott™ ELSA

Aparat uciezkowy

Wszystkie urządzenia 3M™ Scott™ Safety do ochrony układu oddechowego mają być z założenia proste i wygodne w użytkowaniu, solidne i łatwe w konserwacji.



Aparat uciezkowy 3M™ Scott™ ELSA (Emergency Life Support Apparatus) został zaprojektowany z myślą o szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia w środowiskach przemysłowych i morskich.

Aparat uciezkowy ELSA opiera się na koncepcji wymyślonej przez 3M™ Scott™ Fire & Safety i opatentowanej pod marką Sabre Breathing Apparatus; te pierwotne założenia konstrukcyjne obowiązują do dziś.

Zaprojektowane z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze, niezawodności i solidności w eksploatacji są zgodne z europejską normą EN 1146.

Cechy aparatu ELSA:

- ▶ Wersje na 10 lub 15 minut
- ▶ Standardowa torba antystatyczna w kolorze jaskrawo-pomarańczowym lub czarnym (EN 1146)
- ▶ Automatyczna, szybka aktywacja
- ▶ Sześcienny kaptur
- ▶ Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 1146
- ▶ Zatwierdzenie MED (Shipswheel)
- ▶ Elementy niklowane
- ▶ Adapter doprowadzający powietrze oddechowe 207 bar
- ▶ Części serwisowalne w globalnej sieci centrów serwisowych

Kaptur 3M™ Scott™ ELSA

Kaptur jest wykonany z materiałów powlekanych PCW z kołnierzem odpornym na ozon.

Trójstronny płaski wizjer pozwala na spakowanie kaptura bez zagnieć wizjera i szybkie wyjmowanie go z torby.

Duża powierzchnia wizjera zapewnia widzenie peryferyjne.

Wewnętrzna maska ustno-nosowa zapobiega parowaniu i zmniejsza martwą przestrzeń dwutlenku węgla.

Płaska osłona z trzech stron



Wewnętrzna maska ustno-nosowa

Wąż doprowadzający

Elastomerowa uszczelka na szyję

Spinka odbezpieczająca

Pasek aktywujący

Manometr

Gwizdek

Zawór butli i reduktor ciśnienia ze złączem do ładowania butli

2- lub 3-litrowa stalowa butla 200 bar



Punkt mocowania paska aktywującego

Regulowany pasek do noszenia

Przezroczyste okienko



SCOTT SAFETY ELSA
EN 1146 CE0086 AS/NZS 1716

ESCAPE USE ONLY
Serial No. 030609025
Date 04/2015
Shelf Life See user manual (link 001.1)
NOT TO BE USED FOR FIRE FIGHTING OR OTHER EMERGENCY PURPOSES

3M™ Scott™ ELSA

Aparat uciezkowy

W ofercie 3M™ Scott™ Safety ProPak znajduje się pełna gama aparatów SCBA zatwierdzonych zgodnie z normą EN 137:2006 typu 2 ze sztywnymi noszakami. Seria aparatów 3M™ Scott™ ProPak 379 jest zgodna z technologią 379-barową. Ich konstrukcja zapewnia dłuższy czas pracy przy zachowaniu ciężaru i wielkości porównywalnych z zestawami SCBA z butlą 300-barową.

Informacje dotyczące zamawiania

Numer części	Nazwa produktu	Wymiary w mm (dł. x szer. x gł.)	Waga
ELSA-10-B	10-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	510×340×135	4,8 kg
ELSA-15-B	15-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	520×340×135	5,6 kg
ELSA-10-B-AS	10-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	510×340×135	4,8 kg
ELSA-15-B-AS	15-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	520×340×135	5,6 kg
ELSA-10-B-Composite	10-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	510×340×135	2,8 kg
ELSA-15-B-Composite	15-minutowy aparat ELSA, torba standardowa	520×340×135	3,6 kg

Zatwierdzenia

Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 1146, zatwierdzenie MED shipswheel, AS/NZ1716

3M Poland Sp. z o.o.

Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn

Tel.: +48 22 739 60 00
Fax: +48 22 739 60 01
www.3M.pl/bhp

Prosimy poddać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce. © 3M 2020.
Wszelkie prawa zastrzeżone. J451945.

