

3M Science.
Applied to Life.™

División de sistemas de embalaje y enmascarado de 3M

Soluciones de embalaje

Guía interactiva

INICIAR ▶



Categorías

3M ofrece una cartera de productos diversa y una calidad sin concesiones a clientes de todo el mundo cuyas marcas exigen soluciones de embalaje atractivas, sólidas y fiables. Encuentre la solución de embalaje adecuada para sus necesidades seleccionando una categoría.



Mercados



Productos





Industria general



Alimentos y bebidas



Logística de comercio electrónico



Industria farmacéutica



Fabricante de electrodomésticos
eléctricos/electrónicos



Mercados especiales



Mercados

Desde la tienda de alimentación de la esquina hasta el parque industrial al otro lado de la ciudad, nuestras cintas de embalaje, selladoras de cajas y soluciones de embalaje personalizadas hacen su trabajo a la perfección todos los días. Puede encontrar rápidamente soluciones de embalaje de 3M para sus necesidades específicas seleccionando un mercado del menú.



Industria general

Considérelo firmado, sellado y entregado cuando utilice las soluciones de embalaje 3M™. No importa lo que esté embalando, nuestra cartera de productos tiene una amplia selección de cintas, selladores de cartón y dispensadores que se adaptarán a sus necesidades.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



Cintas de embalaje

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶



Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶


Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Ver todos los selladores de cajas ▶



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales**
- Asas de transporte ▶
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack ▶



Asas de transporte

Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte 3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en formatos acolchado y en línea.

Ver todas las asas de transporte ▶

- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte**
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack ▶



Colgadores autoadhesivos

Los colgadores autoadhesivos 3M™ son la solución que estaba buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente, son ideales para reparar productos con clavijas o colgar productos difíciles de exhibir.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Ver todos los colgadores autoadhesivos ▶



Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶


Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶



Almohadillas de cinta

Las almohadillas de cinta 3M™ son su arma secreta cuando se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas cómodas, precortadas y portátiles.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta

Cintas multipack ▶

Ver todas las almohadillas de cinta ▶



Cintas multipack

Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario. Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual o automática.

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.
Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte ▶
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack**



Alimentos y bebidas

Nuestras soluciones de embalaje ofrecen una contención segura y fiable y una aplicación fácil, a la vez que garantizan una alta uniformidad en el rendimiento, lo que ahorra tiempo, dinero y problemas de reputación a los clientes.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶

Cintas de embalaje

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Ver todos los selladores de cajas ▶



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales**
- Asas de transporte ▶
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack ▶



Asas de transporte

Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte 3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en formatos acolchado y en línea.

- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte**
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack ▶

Ver todas las asas de transporte ▶



Colgadores autoadhesivos

Los colgadores autoadhesivos 3M™ son la solución que estaba buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente, son ideales para reparar productos con clavijas o colgar productos difíciles de exhibir.

- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte ▶
- Colgadores autoadhesivos ▶**
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack ▶

Ver todos los colgadores autoadhesivos ▶



Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶


Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶



Almohadillas de cinta

Las almohadillas de cinta 3M™ son su arma secreta cuando se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas cómodas, precortadas y portátiles.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Almohadillas de cinta

Cintas multipack ▶

Ver todas las almohadillas de cinta ▶



Cintas multipack

Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario. Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual o automática.

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte ▶
- Colgadores autoadhesivos ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Almohadillas de cinta ▶
- Cintas multipack**



Logística de comercio electrónico

Sirva sus pedidos. Selle las cajas. Cargue los palets. Envíelos a sus clientes. 3M tiene las soluciones de envío y entrega de pedidos que necesita para ser líder en un mercado competitivo.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶



Cintas de embalaje

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas ▶

Scotch[®]
Brand



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch[®]. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales

Asas de transporte ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶



Asas de transporte

Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte 3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en formatos acolchado y en línea.

- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶

Ver todas las asas de transporte ▶



Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Asas de transporte ▶
- Cintas de embalaje ligeras**
- Sujeción de documentos ▶



Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Asas de transporte ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Cintas multipack ▶

Industria farmacéutica

Proporcionamos calidad gracias a cintas adhesivas que permiten el avance de las líneas de producción con menos interrupciones y garantizan que los paquetes lleguen sellados a su destino. Desde selladores de cajas hasta cintas de embalaje que ayudan a proteger los costosos productos farmacéuticos durante el envío, tenemos justo lo que necesita.



Cintas de embalaje

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Cintas multipack ▶

Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Cintas multipack ▶

Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas ▶



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales**
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶
- Cintas multipack ▶



Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Cintas de embalaje ligeras**
- Sujeción de documentos ▶
- Cintas multipack ▶



Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos
- Cintas multipack ▶

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales ▶
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶

Cintas multipack

Cintas multipack

Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario. Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual o automática.

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack ▶





Fabricante de electrodomésticos eléctricos/ electrónicos

Mejore las operaciones con las cintas de embalaje Scotch®. Cualquiera que sea su aplicación, nuestra extensa cartera de productos le ofrece la versatilidad que necesita para tener éxito.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶



Cintas de embalaje

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos ▶

Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas ▶



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales ▶



- Cintas de embalaje ▶
- Selladores de cajas ▶
- Dispensadores manuales**
- Cintas de embalaje ligeras ▶
- Sujeción de documentos ▶



Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras

Sujeción de documentos ▶

Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶





Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

Cintas de embalaje ▶

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Sujeción de documentos

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶



Mercados especiales

¿Tiene una aplicación de embalaje exclusiva?

Nosotros podemos ayudarle. Póngase en contacto con su representante de ventas de 3M para averiguar cómo podemos colaborar con usted para crear soluciones personalizadas para las necesidades de su aplicación.



Productos

Seleccione Cintas de embalaje, Selladores de cajas o Soluciones de embalaje personalizadas para ver una descripción general de nuestra línea de productos.

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶



CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Cintas de embalaje

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™. Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje ▶

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje con excelente relación calidad-precio

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
 305	40 (AFERA 4004)	BOPP/Acrílico	0,025 (AFERA 4006)	0,043 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Incoloro, marrón claro. Cinta adhesiva de embalaje de uso general para aplicaciones de embalaje poco exigentes. Esta estructura proporciona un buen cierre para cajas livianas expuestas a peligros de distribución mínimos. Silenciosa. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual.
 369	47 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,025	0,041 (AFERA 5006)	4,2 (AFERA 5001)	162 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de uso general y económica diseñada para sobres ligeros, cartas y aplicaciones de cierre de cajas no críticas. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos*. Disponible en longitud manual y de sistema.

Cintas de embalaje de uso general

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro, blanco, azul, rojo. Cinta de embalaje de uso general diseñada para cerrar de forma segura una amplia variedad de materiales de cartón y cajas ligeras, incluido aglomerado corrugado. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos*. Disponible en longitud manual y de sistema.
 309	50 (AFERA 4004)	BOPP/Acrílico	0,028 (AFERA 4006)	0,05 (AFERA 4006)	2,6 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Incoloro, marrón claro, blanco. Cinta de embalaje silenciosa de uso general adecuada para embalajes ligeros, especialmente en la industria general, de alimentación y bebidas y aplicaciones a baja temperatura. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Disolvente	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro, blanco. Cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones adecuada para volver a cerrar cajas y combinar, pegar, sellar mediante tubo termorretráctil y embalar paquetes ligeros. Disponible en longitud manual y de sistema.
NUEVO  311+	39,3 (ASTM D-3759)	BOPP/Acrílico	0,028 (ASTM D-3652)	0,05 (ASTM D-3652)	2,7 (ASTM D-3330)	150 (ASTM D-3759)	Incoloro. Cinta de embalaje industrial para el embalaje, empalme y recuperación de en cajas de peso ligero a medio. El producto ofrece un buen rendimiento en amplios rangos de temperatura; específicamente, en aplicaciones más frías y húmedas; y se adhiere al tablero de fibra reciclada. Puede aplicarse a temperaturas de congelación y refrigeración de -6,6 °C a 10 °C (20 °F a 50 °F). Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.

*No todos los productos están certificados. Contacta con tu representante de ventas de 3M para más información.

Cintas de embalaje - Continuación

Cintas de embalaje para uso intensivo y requisitos especiales

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
 3739	47 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro, blanco. Una cinta de embalaje de altas prestaciones diseñada para volver a cerrar y empaquetar objetos valiosos de peso medio y elevado. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.
 375E	80 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro. La cinta de embalaje de altas prestaciones se utiliza principalmente para el cierre con una sola tira de cajas de aglomerado y el resellado y embalaje de objetos valiosos de mucho peso. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.
 313	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP/Acrílico	0,041 (ASTM D-3652)	0,065 (ASTM D-3652)	3,5 (ASTM D-3330)	125 (ASTM D-3759)	Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de fines generales y bajo nivel de ruido adecuada para aplicaciones de embalaje de peso ligero a medio. Diseñada para una manipulación sencilla y una dispensación suave. Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema. Imprimible.
 3705	73 (AFERA 5004)	BOPP/Disolvente	0,049	0,073 (AFERA 5006)	2,5 (AFERA 5001)	180 (AFERA 5004)	Incoloro. Cinta de embalaje de alto rendimiento. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos. Disponible en longitud manual y de sistema.
 3707	55 (AFERA 5004)	BOPP/Disolvente	0,035	0,055 (AFERA 5006)	0,8 (AFERA 5001)	155 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de alto rendimiento. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos. Disponible en longitud manual.
 6893	65 (AFERA 4004)	PVC/Disolvente	0,037	0,057 (AFERA 4006)	2,7 (AFERA 4001)	75 (AFERA 4005)	Rojo. Una cinta de alto rendimiento que se desenrolla silenciosamente. Disponible en longitud manual y de sistema.
 355	117 (ASTM D-3759)	Poliéster/Termofusible	0,051 (ASTM D-3652)	0,9 (ASTM D-3652)	8,5 (ASTM D-3330)	130 (ASTM D-3759)	Incoloro. Cinta de embalaje de rendimiento superior que se utiliza para el embalaje, empalme, recuperación y otras aplicaciones de embalaje exigentes. Este producto tiene un soporte fuerte resistente a la abrasión y un sistema de adhesivo termofusible sensible a la presión muy consistente. Disponible en longitud manual.
NUEVO  375+	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP/Termofusible	0,051 (ASTM D-3652)	0,079 (ASTM D-3652)	6,02 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Incoloro. Esta construcción está hecha con un 10% de adhesivo de base biológica.

Cintas de embalaje - Continuación

Cintas de embalaje impresas personalizadas

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
3128	45 (AFERA 4004)	BOPP/Acrílico	0,028	0,05 (AFERA 4006)	2,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Impresión personalizada. Cinta de embalaje de uso general.
371CP	53 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Impresión personalizada. Cinta de embalaje de uso general diseñada para cerrar de forma segura una amplia variedad de materiales de cartón y cajas ligeras, incluido aglomerado corrugado.
3739CP	47 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Impresión personalizada. Una cinta de embalaje de altas prestaciones diseñada para volver a cerrar y empaquetar objetos valiosos de peso medio y elevado. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.
373CP	65 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,04	0,062 (AFERA 5006)	5,5 (AFERA 5001)	160 (AFERA 5004)	Impresión personalizada. Cinta de embalaje de alto rendimiento. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.
375CP	80 (AFERA 5004)	BOPP/Termofusible	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Impresión personalizada. La cinta de embalaje de altas prestaciones se utiliza principalmente para el cierre con una sola tira de cajas de aglomerado y el resellado y embalaje de objetos valiosos de mucho peso. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.



Cintas de embalaje - Continuación

Cintas de embalaje imprimibles

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
3121	50 (AFERA 4004)	BOPP/Acrílico	0,032	0,05 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El producto ofrece un buen rendimiento en amplios rangos de temperatura; específicamente en las aplicaciones más frías y húmedas.
3787	45 (AFERA 4004)	BOPP/Termofusible	0,028	0,049 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El adhesivo está específicamente formulado para proporcionar una buena adhesión a productos de aglomerado.
3789	55 (AFERA 4004)	BOPP/Termofusible	0,035	0,056 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El adhesivo está específicamente formulado para proporcionar una buena adhesión a productos de aglomerado.



Cinta de embalaje de papel

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
 3444	35	Papel, parte posterior plana/disolvente	-	0,11	2,4	7-10 (AFERA 4005)	Esta cinta autoadhesiva tiene una alta pegajosidad y es adecuada para aplicaciones de cerrado manual de cajas. Disponible en longitud manual y de sistema.



CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Selladores de cajas

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™ diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas ▶

Selladores de cajas

Máquina	Sistema de impulsión	Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)						Requisitos de energía	Tasa de funcionamiento* (cs / min)	Velocidad de transmisión por correa ft/ min (m/s)	Cabezal de encintado	Comentarios	
		Mínimo			Máximo								
		L	W	H	L	W	H	Voltaje					
	7000A	Superior e inferior	152	165	121 52 (Desplazamiento)	N/L (Ilimitado)	559	724 724	220/230 240 380/400 415	30 máx	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 2" AG2+ 3"	Se puede instalar el cabezal de encintado AG3. Para aumentar la velocidad a 100 fpm (0,5 m/s), técnicos especializados deben realizar una modificación específica del sistema de engranajes. En caso de que contacte con su representante de 3M
NUEVO 	7000A Pro	Superior e inferior	152	165	121 52 (Desplazamiento)	N/L (Ilimitado)	673	724 724	220/240 380/415	40 máx	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 3" AG3 2"	
	800AB	Lateral	152	114	89	N/L (Ilimitado)	546	*	380V	30 máx	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 3"	*Altura máxima limitada por la estabilidad de la caja a través del sellador de cajas. Solo encintado inferior
	800ASB	Lateral	152	99	70	N/L (Ilimitado)	546	568	380V	22 máx	57 fpm (0,30 m/s)	AG2+ 1,5" AG2+ 2"	

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.

Selladores de cajas

Máquina	Sistema de impulsión	Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)						Requisitos de energía	Tasa de funcionamiento* (cs / min)	Velocidad de transmisión por correa ft/ min (m/s)	Cabezal de encintado	Comentarios	
		Mínimo			Máximo								
		L	W	H	L	W	H	Voltaje					
	8000A	Lateral	152	114 (w 2" Cabezal de encintado) 140 (w 3" Cabezal de encintado)	108	N/L (Ilimitado)	546	711	220/230 240 380/400 415	30 máx	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 2" AG2+ 3"	Se puede instalar el cabezal de encintado AG3. Para aumentar la velocidad a 100 fpm (0,5 m/s), técnicos especializados deben realizar una modificación específica del sistema de engranajes. En caso de que contacte con su representante de 3M
	7000R	Superior e inferior	152	165	114 57 (Desplazamiento)	N/L (Ilimitado)	622	724 724	220/230 240 380/400 415	15 máx	78 fpm (0,39 m/s)	AG+ 2" AG2+3"	
	7000R Pro	Superior e inferior	152	165	114 57 (Desplazamiento)	N/L (Ilimitado)	673	660 660	220/240 380/415	24 máx	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 3" AG3 2"	

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.

Selladores de cajas

	Máquina	Sistema de impulsión	Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)						Requisitos de energía	Tasa de funcionamiento* (cs / min)	Velocidad de transmisión por correa ft/ min (m/s)	Cabezal de encintado	Comentarios
			Mínimo			Máximo							
			L	W	H	L	W	H					
	8000AF	Lateral	152	121 (w 2" Cabezal de encintado) 146 (2 3" Cabezal de encintado)	96	762	546	724	220/240 380/415	40 máx	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 2" AG3 3"	
	800R	Lateral	203	101 (w 2" Cabezal de encintado) 127 (w 3" Cabezal de encintado)	127	N/L (Ilimitado)	508	540	380	15 máx	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 2" AG2+ 3"	
	800RF	Lateral	203	140	152	610	508	508	380	Hasta 15 en modo fijo. Hasta 10 en modo aleatorio	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 2"	Tres modos de funcionamiento: aleatorio/fijo/bypass

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.



Dispensadores manuales

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.



[Ver todos los dispensadores manuales ▶](#)

CINTAS DE EMBALAJE

[Cintas de embalaje ▶](#)

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

[Selladores de cajas ▶](#)

[Dispensadores manuales](#)

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

[Asas de transporte ▶](#)

[Sujeción de documentos ▶](#)

[Colgadores autoadhesivos ▶](#)

[Cintas de embalaje ligeras ▶](#)

[Almohadillas de cinta ▶](#)

[Cintas multipack ▶](#)

Dispensadores manuales

Producto	Descripción del producto	Ancho máximo de cinta
	<p>H180</p> <p>Dispensador de cinta de embalaje portátil. Dispensador con empuñadura de pistola portátil y fácil de manejar. Disponible en 2 diseños con diferentes configuraciones de embalaje: Caja blanca neutra y caja individual 3M</p>	50 mm
	<p>H183</p> <p>Dispensador de embalaje portátil. Dispensador con empuñadura de pistola portátil y fácil de manejar.</p>	75 mm
	<p>H150</p> <p>Dispensador de cinta de embalaje diseñado para reducir el ruido de la cinta cuando se desenrolla durante la aplicación.</p>	50 mm
	<p>H153</p> <p>Dispensador de cinta de embalaje diseñado para reducir el ruido de la cinta cuando se desenrolla durante la aplicación.</p>	75 mm
	<p>D250</p> <p>Dispensador de cinta de embalaje portátil metálico. La estructura especial en dos carcasas permite un perfecto cierre total garantizando el máximo nivel de seguridad mientras se realiza un corte transversal limpio y perfecto de la cinta. Portátil y fácil de manejar. Color naranja. Longitud máxima permitida 66 m.</p>	50 mm
	<p>T11756</p> <p>Dispensador manual de cinta de embalaje duradero para el sellado de la junta central de cajas normales. Utiliza cintas de embalaje Scotch® (Scotch 371) de hasta 132 m de longitud. El diámetro exterior máximo del rollo es de 140 mm.</p>	50 mm
	<p>H10</p> <p>Dispensador portátil de cinta de embalaje de uso liviano. Dispensador de cinta plástica ligero y duradero. Adecuado también para cintas de filamento.</p>	25 mm
	<p>H128</p> <p>Dispensador de metal de embalaje de alta resistencia. Muy práctico para dispensar cintas PET 355 y 3500. También se usa con frecuencia para dispensar cintas de filamento 8959 y 890.</p>	50 mm



Asas de transporte

Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte 3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en formatos acolchado y en línea.

Ver todas las asas de transporte ▶

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Asas de transporte acolchadas

Aplicación manual

	Producto	Capacidad de levantamiento de peso	Descripción	Talla	Cantidad	Comentario
	8310	4,5 kg (10 lbs)	3M™ Asa de transporte 8310	1 in x 17 in x 3 in	25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja	Color blanco
	8315	6,8 kg (15 lbs)	3M™ Asa de transporte 8315	1-3/8 in x 23 in x 6 in	25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja	Color blanco
	8320	9,0 kg (20 lbs)	3M™ Asa de transporte 8320	1 in x 17 in x 3 in	25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja	Color blanco
	8330	13,6 kg (30 lbs)	3M™ Asa de transporte 8330	1-3/8 in x 23 in x 6 in	25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja	Color blanco
	8310CP	4,5 kg (10 lbs)	3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8310CP	1 in x 17 in x 3 in	25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja	Impresión personalizada
	8315CP	6,8 kg (15 libras)	3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8315CP	1-3/8 in x 23 in x 6 in	25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja	Impresión personalizada
	8320CP	9,0 kg (20 lbs)	3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8320CP	1 in x 17 in x 3 in	25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja	Impresión personalizada
	8330CP	13,6 kg (30 lbs)	3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8330CP	1-3/8 in x 23 in x 6 in	25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja	Impresión personalizada
	8350CP	22,6 kg (60 lbs)	3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8350CP	1-3/8 in x 23 in x 6 in	25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja	Impresión personalizada

Asas de transporte en línea

Aplicado previamente por el fabricante

	Producto	Descripción Tamaño	Talla	Cantidad	Comentario
	8346HP	3M™ Cinta para asa de transporte 8346HP - Soporte de poliéster	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rollo/caja 12 rollos/caja	Transparente
	8346	Scotch® Cinta para asa de transporte 8346 - Soporte de poliéster	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rollo/caja 12 rollos/caja	Transparente
	9009S	Scotch® Asa de transporte 9009S - Soporte de polipropileno	25 mm x 6500 m 30 mm x 5000 m	1 rollo/caja 1 rollo/caja	Transparente
	8347HP	Scotch® Cinta de asa de transporte 8347HP - Soporte de polipropileno	25 mm x 5000 m 30 mm x 6500 m	1 rollo/caja	Transparente
	9009HP	Scotch® Asa de transporte 9009HP - Soporte de polipropileno	25 mm x 6500 m	1 rollo/caja	Transparente



Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos ▶

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Sujeción de documentos

Scotch® Rollos de cinta de bolsa

	Producto	Tamaño de bolsa individual (al x an)	Mensaje impreso	Tamaño del núcleo	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/ Comentarios
	8241	150 mm x 201 mm	"Documentos adjuntos"	3"	39	BOPP/ Disolvente	0,028	0,047	2	116	Color naranja. Adjunte documentos, listas de embalaje, facturas, bibliografía sin causar ningún daño a los documentos.
	8242	150 mm x 265 mm	"Documentos adjuntos"	3"	45	BOPP/ Disolvente	0,032	0,051	2	116	Color naranja. Adjunte documentos, listas de embalaje, facturas, bibliografía sin causar ningún daño a los documentos.

Scotch® Almohadillas de cinta para bolsas

	Producto	Tamaño de bolsa individual (al x an)	Mensaje impreso	Aplicaciones	Tamaño del núcleo	Tipo de material	Espesor total (mm)	Resistencia a la tracción (N/cm)	Tipo de adhesivo	Fuerza de adhesión (N/cm)
	832	6"x 10"	"Documentos adjuntos"	25 por almohadilla	—	Polipropileno	0,064	52,5	Caucho sintético	5,5



Colgadores autoadhesivos

Los colgadores autoadhesivos 3M™ son la solución que estaba buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente, son ideales para reparar productos con clavijas o colgar productos difíciles de exhibir.

Ver todos los colgadores autoadhesivos ▶

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack ▶

Colgadores autoadhesivos

Producto	Tamaño (alto x ancho)	Estilo de orificio	Color	Colgadores autoadhesivos por almohadilla	Material de soporte	Espesor total (mm)	Resistencia a la tracción (N/cm)	Tipo de adhesivo	Fuerza de adhesión (N/cm)
 1074	1" x 2"	Redondo	Incolora	10 por almohadilla	Poliéster	0,34	78,8	Caucho sintético	6,0
 1075	2" x 2"	Delta	Incolora	10 por almohadilla	Poliéster	0,34	78,8	Caucho sintético	6,0
 1076	2" x 2"	Redondo	Incolora	10 por almohadilla	Poliéster	0,34	78,8	Caucho sintético	6,0



Cintas de embalaje ligeras

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo que está buscando.



[Ver todas las cintas de embalaje ligeras ▶](#)

CINTAS DE EMBALAJE

[Cintas de embalaje ▶](#)

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

[Selladores de cajas ▶](#)

[Dispensadores manuales ▶](#)

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

[Asas de transporte ▶](#)

[Sujeción de documentos ▶](#)

[Colgadores autoadhesivos ▶](#)

[Cintas de embalaje ligeras ▶](#)

[Almohadillas de cinta ▶](#)


[Cintas multipack ▶](#)

Cintas de embalaje ligeras

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Total Espesor (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP/ Termofusible	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Incoloro. Cinta de embalaje de uso general diseñada para cerrar de forma segura una amplia variedad de materiales de cartón y cajas ligeras, incluido aglomerado corrugado. Disponible en longitud manual
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Disolvente	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones adecuada para volver a cerrar cajas y combinar, pegar, sellar mediante tubo termorretráctil y embalar paquetes ligeros. Disponible en longitud manual
 6893 Color	61,3 (ASTM D-3759)	UPVC/Caucho natural	0,037 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	3,3 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Rojo, azul. Codificación por colores Disponible en longitud manual
 600	49 (ASTM D-3759)	UPVC/Acrílico	0,038 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,4 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Incoloro. Excelente manipulación, alta claridad y envejecimiento prolongado. Uso típico: Cierre de clip en L, fijación, ribeteo y sujeción. Disponible en longitud manual
 605	38,5 (ASTM D-3759)	BOPP/Acrílico	0,041 (ASTM D-3652)	0,064 (ASTM D-3652)	3,0 (ASTM D-3330)	57 (ASTM D-3759)	Incoloro. Aplicaciones a temperaturas frías Disponible en longitud manual
 610	40,2 (ASTM D-3759)	Celofán/Caucho natural	0,036 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,7 (ASTM D-3330)	15 (ASTM D-3759)	Incoloro. Cinta de película de celofán de alto rendimiento con un sistema adhesivo de alta pegajosidad. Este producto ofrece excelentes propiedades de adhesión, dispensación y manipulación. Aplicaciones de alta temperatura hasta 140 °C (300 °F). Disponible en longitud manual
 5910	31,5 (ASTM D-3759)	Polipropileno/Acrílico	0,030 (ASTM D-3652)	0,051 (ASTM D-3652)	1,7 (ASTM D-3330)	90 (ASTM D-3759)	Incoloro. Grado de servicio público para aplicaciones de embalaje ligeras. Se adapta fácilmente. Disponible en longitud manual y de sistema

Cintas que se pueden volver a cerrar

Producto	Resistencia a la tracción (N/cm)	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Total Espesor (mm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Colores disponibles/Comentarios
8369	58	BOPP/Acrílico	0,05	0,075	3,1	116	Incoloro. Cinta que se pueden volver a cerrar. Silenciosa. Disponible en longitud del sistema.
8485	65 (AFERA 4004)	BOPP/ Disolvente	0,05	0,072 (AFERA 4006)	2,2 (AFERA 4001)	150 (AFERA 4005)	Incoloro. Cinta que se puede volver a cerrar de alto rendimiento para paquetes estándar de formado, llenado y sellado. Disponible en longitud del sistema



Almohadillas de cinta

Las almohadillas de cinta 3M™ son su arma secreta cuando se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas cómodas, precortadas y portátiles.

Ver todas las almohadillas de cinta ▶

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta

Cintas multipack ▶

Almohadillas de cinta

Producto	Tamaño(s) de la hoja	Color	Material de la cinta	Espesor total (mm)	Resistencia a la tracción (N/cm)	Tipo de adhesivo	Fuerza de adhesión (N/cm)	Elongación %	Pestaña
 <p>822</p>	4" x 6"	Transparente	Polipropileno	0,079	6,13	Caucho sintético	6,0	160	Extraíble
 <p>809G</p>	8" x 11"	Transparente	Polipropileno	0,079	6,13	Caucho sintético	6,0	160	Extraíble



Cintas multipack

Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario. Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual o automática.

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.

Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.



Ver todas las cintas multipack ▶

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje ▶

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas ▶

Dispensadores manuales ▶

SOLUCIONES DE EMBALAJE PERSONALIZADAS

Asas de transporte ▶

Sujeción de documentos ▶

Colgadores autoadhesivos ▶

Cintas de embalaje ligeras ▶

Almohadillas de cinta ▶

Cintas multipack

Scotch® Cintas multipack

Producto	Color	Estructura de la cinta (soporte/adhesivo)	Espesor del soporte (mm)	Espesor total (mm)	Resistencia a la tracción (N/cm)	Adhesión al acero (N/cm)	Elongación (%)	Comentarios
694	Impreso incoloro/ personalizado	Polipropileno/ Acrílico	0,04 (ASTM D-3652)	0,049 (ASTM D-3652)	40,9 (ASTM D-3759)	0,523 (ASTM D-3330)	77 (ASTM D-3759)	Cinta de retirada limpia diseñada para embalaje primario de unidades múltiples. Se aplica manualmente o se utiliza automáticamente con equipo.
694CP								
699	Impreso incoloro/ personalizado	Polipropileno/ Caucho natural	0,041 (ASTM D-3652)	0,066 (ASTM D-3652)	52,5 (ASTM D-3759)	5 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Cinta diseñada para una fuerte adhesión a la película mientras mantiene la capacidad de retirada limpia. A menudo se usa en bolsas de película en combinación con las asas de transporte 3M™ para una solución de agrupamiento única.
699CP								

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Uso del producto: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera fiables. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado para una finalidad en particular y apto para su método de aplicación.

Garantía y limitaciones: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. El usuario es el responsable de determinar si el producto de 3M es adecuado para la finalidad y método de uso específicos que decida en cada caso. Si el producto de 3M es defectuoso, su único remedio y la única obligación de 3M y del vendedor será, a opción de 3M, reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto en los casos prohibidos por la ley, 3M y el vendedor no serán en ningún caso responsables de ninguna pérdida o daño que llegase a surgir a resultas de este producto de 3M, sea indirecto, especial, accidental o resultante independientemente de la teoría jurídica afirmada, incluidos aspectos como la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad estricta.



3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid 28027
Spain

3M España SL Suc. em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - Piso 3ª
Lisboa 1990-138
Portugal

3M, Scotch, Tartan, 3M-Matic son marcas comerciales de 3M Company.
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
© 3M 2020. Todos los derechos reservados. (10/2020)