

3M™ Hochleistungs- lackierpistole

Digitales Toolkit
Collision Repair

Januar 2021



Bitte ziehen Sie immer die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Rate, um festzustellen, welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Gefährdungen, einschließlich durch Isocyanate, anzulegen ist.

Die hier gezeigte PSA ist möglicherweise für Ihre spezifische Anwendung oder die von Ihnen verwendeten Substanzen nicht ausreichend oder geeignet.

Die clevere Art, Lackierarbeiten durchzuführen.

Die 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde speziell für erstklassige Leistung bei gleichzeitiger Zeitersparnis entwickelt. Sie profitieren von verkürzten Reinigungs-, Wechsel- und Zykluszeiten. Das Produkt vereint das Beste der 3M Wissenschaft in einer einzigartig leichten Lackierpistole.

Die von unabhängiger Stelle getestet* und bei Lackierern bewährte 3M™ Hochleistungslackierpistole ist auf Leistung ausgelegt. Indem Sie weniger Zeit für die Pflege und Reinigung Ihrer Lackierpistole aufwenden, können Sie sich verstärkt auf das zu erzielende Ergebnis konzentrieren.

*Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart

© 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. Vertraulicher Inhalt von 3M.



Eine Revolution in der Lackierpistolentechnologie.




Präzisionsleistung

Tragen Sie Grundierungen, lösungsmittel- oder wasserbasierte Basislacke sowie Metallic-, Pearl- und Klarlacke mit dem hohen Auftragswirkungswert und der feinen Zerstäubung auf, die Sie von einer professionellen Lackierpistole der Premium-Klasse erwarten.



Verkürzte Zykluszeiten

Das integrierte System mit 3M™ PPS™ 2.0 Bechern und austauschbaren Düsen ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel, sodass mehr Zeit für die tatsächliche Lackierarbeit bleibt.



Sekundenschnelle Reinigung

Einfach den Verschlussring drehen, den Düsenkopf entfernen und die Nadel abwischen. Setzen Sie einen neuen Düsenkopf auf, um im Handumdrehen mit der nächsten Lackieraufgabe fortzufahren.



Ultraleicht

Das Gehäuse besteht aus einem schlagfesten, edelstahlverstärkten Verbundmaterial, es vereint erstklassige Leistung und Haltbarkeit mit einem außergewöhnlich leichten Gewicht.

Inhalts- verzeichnis

Produktliste

- Priorisierte Produkte
- Datenpaket

Schulungs- und technische Materialien

- Technische Datenblätter
- Schulungsvideos

Verkaufshilfsmittel

- Broschüre
- Produktverkaufsblatt
- Düsenköpfe Poster

Marketing- und Werbematerialien

- Hero-Bilder
- Anwendungsfotos
- Videos
- Banner
- Interaktives Dokument

*** Wenn Sie bestimmte Artikel des Toolkits mit Ihrem eigenen Logo beschriftet haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Ansprechpartner.*



**Erfahren Sie mehr unter
www.3m.de/lackierpistole**




Produktliste

Produktliste

Priorisierte Produkte | Datenpaket

3M SAP Kennung	Artikelnummer	Offizieller Name
7100205981	26714	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26714, Orange, 1,4, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100205982	26720	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26720, Rot, 2,0, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100205984	26716	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26716, Violett, 1,6, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100206003	26718	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26718, Transparent, 1,8, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100206004	26712	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26712, Blau, 1,2, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100206008	26713	3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf Set für Fließbecher, 26713, Grün, 1,3, 5 Stück, 5 Packungen/Karton
7100228462	26832	3M™ Hochleistungslackierpistole, 26832, 4 pro Karton
7100228530	26840	Umbau-Set für 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26840, 4 Sets/Karton
7100228461	26778	3M™ Hochleistungslackierpistolen-System mit PPS™ 2.0, 26778, 2 Sets/Karton



Datenpaket

[Link](#)



Schulungs- und technische Materialien

Schulungs- und technische Materialien

Technische Datenblätter und Bedienungsanleitung

Name der Ressource	Link zum Datenblatt
Bedienungsanleitung zum 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System	Link
Technisches Datenblatt	Link
3M™ Hochleistungslackierpistole – Schnellstartanleitung für Autoreparaturen	Link
3M™ Hochleistungslackierpistole – Schnellstartanleitung für Industrieanwendungen	Link

Schulungs- und technische Materialien

Schulungsvideos



Einstellungen anpassen

[Link](#)




Anwendung und Reinigung

[Link](#)

Schulungs- und technische Materialien

Schulungsvideos



Set-Inhalt und Montage
(Keine Anwendung)

[Link](#)



Set-Inhalt und Montage
[Link](#)



PPS Verbesserungen
[Link](#)

Schulungs- und technische Materialien

Schulungsvideos



3M™ PPS™ 2.0 einrichten
[Link](#)



Umbauverfahren
[Link](#)



Tipps und Tricks
[Link](#)

Verkaufshilfsmittel

Verkaufshilfsmittel

Broschüre | Produktverkaufsblatt | Poster



Broschüre
[Link](#)



Produktverkaufsblatt
[Link](#)



Düsenköpfe Poster
[Link](#)

Marketing- und Werbematerialien

Marketing- und Werbematerialien

Bilder



Produktfotos



Anwendungsbilder

Marketing- und Werbematerialien

Video




Einführungsvideo

[Link](#)

Marketing- und Werbematerialien


Banner in den Größen: 120 x 600, 960 x 120, 250 x 250, 300 x 250, 540 x 215, 798 x 90, 770 x 390

[Link zum kompletten Sortiment](#)



*Nur zur Verwendung auf Websites
autorisierter Händler.*

Interaktives Dokument



Aktionsschaltflächen:

- Einführungsvideo (Bewusstsein)
- Interaktion
- Setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Neukundengewinnung)
- Erhalten Sie 10% Rabatt- dieses Einführungsangebot ist gültig bis zum 30.04.2021

Das interaktive Dokument erhalten Sie bei Ihrem 3M Ansprechpartner.



1 Berühren Sie einen Punkt auf dem Dokument.



2 Positionieren Sie Ihr Smartphone auf dem Dokument.



3 Erleben Sie interaktive Inhalte.

Vielen Dank