

3M



BUILT TO PERFORM

3M™ MALERABDECKBAND 244 SCHARFE LINIEN FÜR EIN TOLLES ERGEBNIS.



+



Beim Kauf von je
1 Rolle 3M™ Maler-
abdeckband 244.²

GRATIS!¹

¹ 1 Rolle 3M™ Malerabdeckband 2044 / ² Nur solange der Vorrat reicht.



3M™ MALER- ABDECKBAND 244

DAS ORIGINAL GOLD WASHI
Für höchste Präzision und
150 Tage sauberes Ablösen

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Besonders scharfe Farbkanten
- ▶ Kein Durchsickern der Farbe, keine Nacharbeit
- ▶ Sauber zu entfernen bis zu 5 Monate
- ▶ UV-beständig
- ▶ Für ein superdichtes Ergebnis!

ANWENDUNG

- ▶ Innen und außen anwendbar
- ▶ Ideal für glatte und leicht strukturierte Oberflächen (z. B. Glas, Kunststoff, Lacke, Lasuren, Holz, Metall)



3M™ MALER- ABDECKBAND 2044

DAS ALLROUNDER WASHI
Für Präzision, jeden Tag

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Scharfe Farbkanten
- ▶ Leicht von Hand abreißbar
- ▶ Sauber zu entfernen bis zu 60 Tage
- ▶ UV-beständig

ANWENDUNG

- ▶ Innen und außen anwendbar
- ▶ Ideal für glatte und leicht strukturierte Oberflächen (z. B. Glas, Lack, Lasuren, Holz, Metall)



Best.-Nr.	Produkt	Preis/€	Menge
204424PROM	3M™ Malerabdeckband 244, 24 mm x 50 m mit 1 Rolle 3M™ Malerabdeckband 2044, 24 mm x 50 m gratis.		

Ihr teilnehmender Malerfachhändler

Firma _____

Name _____

E-mail _____

Adresse _____

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte faxen Sie diese Bestellung an Ihren teilnehmenden Malerfachhändler! Nur solange der Vorrat reicht.