


Kategorien

3M bietet ein breit gefächertes Produktportfolio und kompromisslose Qualität für Kunden auf der ganzen Welt, deren Ansprüche passende, starke und zuverlässige Verpackungslösungen fordern. Finden Sie die Verpackungslösung, die Ihren Anforderungen entspricht, indem Sie eine Kategorie auswählen.









Märkte

Vom Lebensmittelhändler um die Ecke bis zum Industriepark am anderen Ende der Stadt – unsere Verpackungsklebebänder, Kartonverschließmaschinen und maßgeschneiderten Verpackungslösungen sind jeden Tag überall im Einsatz. Finden Sie die 3M Verpackungslösung, die Ihren speziellen Anforderungen entspricht, indem Sie einfach einen Markt aus dem Menü auswählen.

Allgemeine Industrie	•
Lebensmittel und Getränke	•
E-Fulfillment und Logistik	•
Pharmaindustrie	•
Elektronik/elektronische OEM-Komponenten/Gerätebau	•
Spezielle Märkte	>



Allgemeine Industrie

Mit den 3M[™] Verpackungslösungen haben Sie alles unter Dach und Fach. Was auch immer Sie verpacken müssen, unser Portfolio bietet eine umfassende Auswahl an Klebebändern, Kartonverschließmaschinen und Handabrollern, die Ihre Anforderungen erfüllen werden.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•







Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder







Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe. Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.

Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder





Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen. Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder

Alle Handabroller anzeigen







Tragegriffe

Die 3M™ Tragegriffe können bereits bei der Fertigung oder im Geschäft an der Kasse angebracht werden und bieten Ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen beim Kauf Ihrer Produkte. Sie können sie zudem mit individueller Werbung und Angeboten bedrucken, die Ihre Kunden nicht übersehen werden. Verfügbar in gepolsterten und In-Line-Ausführungen.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•





Klebehaken

3M™ Klebehaken sind genau die Lösung, nach der Sie gesucht haben. Sie bestehen aus transparentem, robustem Kunststoff und eignen sich hervorragend zur Reparatur angehefteter Produkte oder zum Aufhängen von schwierig auszustellenden Artikeln.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
	•
Dokumentenbefestigung	
Dokumentenbefestigung Klebepads	•
	•









Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.

Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen



Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	
•	•
einfache Anwendungsgebiete	•
einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung	•





Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•





Klebepads

3M™ Klebepads sind die ideale Lösung zur Reparatur beschädigter Verpackungen, zur vorübergehenden Befestigung von Kartonlaschen und zur Verpackungskennzeichnung. Sie erhalten alle Vorteile eines Scotch® Klebebands in praktischen, vorgeschnittenen und leicht handzuhabenden Pads.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	
Multipack Klebebänder	•









Multipack Klebebänder

Sparen Sie Zeit, Geld und Abfall und verbessern Sie gleichzeitig das Aussehen Ihrer Verpackungen mit der Multipack Lösung. Die Scotch® Multipack Klebebänder sind eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Schrumpffolie, Bändern, Kartons und Tüten. Diese transparenten Klebebänder sind stark und gleichzeitig leicht entfernbar, ohne die bedruckte Verpackungsoberfläche zu beschädigen. Sie können mit individuellen Werbe- oder Markenbotschaften bedruckt werden und manuell oder automatisch angebracht werden.

*Multipack Klebebänder sind derzeit nicht in Europa erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter für Verpackungsprodukte.

Alle Multipack Klebebänder anzeigen



Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	



Lebensmittel und Getränke

Unsere Verschlusslösungen für Kartons sind robust und sicher, einfach in der Anwendung und stets zuverlässig. Das zahlt sich für Kunden in puncto Zeit, Geld und Ruf aus.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•







Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder







Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe. Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.

Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder









Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen. Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Tragegriffe Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Klebepads Multipack Klebebänder

Alle Handabroller anzeigen









Tragegriffe

Die 3M™ Tragegriffe können bereits bei der Fertigung oder im Geschäft an der Kasse angebracht werden und bieten Ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen beim Kauf Ihrer Produkte. Sie können sie zudem mit individuellen Markenbotschaften und Angeboten bedrucken, die Ihre Kunden nicht übersehen werden. Verfügbar in gepolsterten und In-Line-Ausführungen.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•





Klebehaken

3M™ Klebehaken sind genau die Lösung, nach der Sie gesucht haben. Sie bestehen aus transparentem, robustem Kunststoff und eignen sich hervorragend zur Reparatur angehefteter Produkte oder zum Aufhängen von schwierig auszustellenden Artikeln.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•









Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.

Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen



Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•







Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•





Klebepads

3M™ Klebepads sind die ideale Lösung zur Reparatur beschädigter Verpackungen, zur vorübergehenden Befestigung von Kartonlaschen und zur Verpackungskennzeichnung. Sie erhalten alle Vorteile eines Scotch® Klebebands in praktischen, vorgeschnittenen und leicht handzuhabenden Pads.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	
Multipack Klebebänder	•









Multipack Klebebänder

Sparen Sie Zeit, Geld und Abfall und verbessern Sie gleichzeitig das Aussehen Ihrer Verpackungen mit der Multipack Lösung. Die Scotch® Multipack Klebebänder sind eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Schrumpffolie, Bändern, Kartons und Tüten. Diese transparenten Klebebänder sind stark und gleichzeitig leicht entfernbar, ohne die bedruckte Verpackungsoberfläche zu beschädigen. Sie können mit individuellen Werbe- oder Markenbotschaften bedruckt werden und manuell oder automatisch angebracht werden.

*Multipack Klebebänder sind derzeit nicht in Europa erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter für Verpackungsprodukte.

Alle Multipack Klebebänder anzeigen 🕨



Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	



E-Fulfillment und Logistik

Bearbeiten Sie Ihre Bestellungen. Verschließen Sie Ihre Kartons. Beladen Sie Ihre Paletten. Liefern Sie die Pakete an Ihre Kunden aus. 3M bietet die Versand- und Fulfillment-Lösungen, die Sie benötigen, um im heutigen Wettbewerb an der Spitze zu stehen.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•







Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Tragegriffe

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung







Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe. Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Tragegriffe

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung









Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen. Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Tragegriffe

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Alle Handabroller anzeigen









Tragegriffe

Die 3M™ Tragegriffe können bereits bei der Fertigung oder im Geschäft an der Kasse angebracht werden und bieten Ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen beim Kauf Ihrer Produkte. Sie können sie zudem mit individuellen Markenbotschaften und Angeboten bedrucken, die Ihre Kunden nicht übersehen werden. Verfügbar in gepolsterten und In-Line-Ausführungen.

Verpackungsklebebänder	>
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•









Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.

Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen



Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Tragegriffe

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung







Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Tragegriffe	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	



Pharmaindustrie

Liefern Sie Qualität: Mit Klebebändern, die Ihre Produktionslinie unterbrechungsfrei halten und Ihre Pakete perfekt verschlossen ankommen lassen. Wir haben alles, was Sie brauchen, von Kartonverschließmaschinen bis hin zu Verpackungsklebebändern, die teure Arzneimittel beim Versand schützen.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•
Multipack Klebebänder	•



Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Multipack Klebebänder





Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe. Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.

Verpackungsklebebänder Kartonverschließmaschinen Handabroller Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Dokumentenbefestigung Multipack Klebebänder





Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Multipack Klebebänder

Alle Handabroller anzeigen







Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.

Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen



Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Multipack Klebebänder



Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand. Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Multipack Klebebänder





Multipack Klebebänder

Sparen Sie Zeit, Geld und Abfall und verbessern Sie gleichzeitig das Aussehen Ihrer Verpackungen mit der Multipack Lösung. Die Scotch® Multipack Klebebänder sind eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Schrumpffolie, Bändern, Kartons und Tüten. Diese transparenten Klebebänder sind stark und gleichzeitig leicht entfernbar, ohne die bedruckte Verpackungsoberfläche zu beschädigen. Sie können mit individuellen Werbe- oder Markenbotschaften bedruckt werden und manuell oder automatisch angebracht werden.

*Multipack Klebebänder sind derzeit nicht in Europa erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter für Verpackungsprodukte.

Alle Multipack Klebebänder anzeigen 🕨



Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Multipack Klebebänder



Elektronik/ elektronische OEMKomponenten/ Gerätebau

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe mit Scotch® Verpackungsklebebändern. In unserem breit gefächerten Produktportfolio finden Sie genau das, was Sie für Ihren Anwendungsbereich benötigen.

Verpackungsklebebänder	•
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Dokumentenbefestigung	•







Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung





Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe.

Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal
einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre
Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe
geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine
gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.

Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung









Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen. Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung

Alle Handabroller anzeigen











Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.

Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen



Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung





Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand. Verpackungsklebebänder

Kartonverschließmaschinen

Handabroller

Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Dokumentenbefestigung



Spezielle Märkte

Sie haben ganz spezielle Verpackungsanforderungen? Wir helfen Ihnen. Kontaktieren Sie Ihren 3M Vertriebsmitarbeiter, um gemeinsam individuelle Lösungen für Ihre Verpackungsanforderungen zu finden.



Produkte

Wählen Sie "Verpackungsklebebänder", "Kartonverschließmaschinen" oder "Individuelle Verpackungslösungen" für eine Übersicht über unsere Produktlinie.





Verpackungsklebebänder

Profitieren Sie von den höchst zuverlässigen Scotch® oder Tartan™ Verpackungsklebebändern, die sich hervorragend zum Verschließen von Verpackungen im Versand eignen. Mit der Auswahl zwischen Polypropylenträgern und synthetischem Gummi-Harz oder Acrylatklebstoff erhalten Sie zuverlässige Abdichtungen für verschiedenste Arten und Größen von Kartons sowie für unterschiedliche Handhabungen und Lagerbedingungen.

VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER Verpackungsklebebänder **AUSRÜSTUNG ZUM VERSCHLIESSEN VON KARTONS** Kartonverschließmaschinen Handabroller INDIVIDUELLE VERPACKUNGSLÖSUNGEN Tragegriffe Dokumentenbefestigung Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Klebepads Multipack Klebebänder





Verpackungsklebebänder Preiswerte Verpackungsklebebänder

Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
305	40 (AFERA 4004)	BOPP/Acrylat	0,025 (AFERA 4006)	0,043 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Transparent, Hellbraun. Universal-Verpackungsklebeband zum Verschließen von Verpackungen. Diese Konstruktion ist gut geeignet zum Verschließen leichter Kartons, die beim Versand minimalen Gefahren ausgesetzt sind. Geräuscharm. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung. Erhältlich in kurzen Rollen.
369	47 (AFERA 5004)	BOPP/Schmelzklebstoff	0,025	0,041 (AFERA 5006)	4,2 (AFERA 5001)	162 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun. Ein kostengünstiges und universell verwendbares Verpackungsklebeband für leichte Umschläge, Versandtaschen und unkritische Verpackungen. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung*. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.

Universelle Verpackungsklebebänder

	Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
	371	53 (AFERA 5004)	BOPP/Schmelzklebstoff	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun, Weiß, Blau, Rot. Universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung*. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
00	309	50 (AFERA 4004)	BOPP/Acrylat	0,028 (AFERA 4006)	0,05 (AFERA 4006)	2,6 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Transparent, Hellbraun, Weiß. Geräuscharmes Allzweck- Verpackungsklebeband, das sich gut für leichte Verpackungen in der allgemeinen Industrie und der Lebensmittel- und Getränkebranche sowie für Anwendungen bei kalten Temperaturen eignet. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
	6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Lösemittel	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun, Weiß. Zuverlässiges, geräuscharmes Verpackungsklebeband zum Verschließen, Verbinden, Befestigen, Heißschrumpfen oder Bündeln leichter Verpackungen. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
U Stranger	311+ 39,3 (ASTM D-37		BOPP/Acrylat	0,028 (ASTM D-3652)	0,05 (ASTM D-3652)	2,7 (ASTM D-3330)	150 (ASTM D-3759)	Transparent. Verpackungsklebeband für Industriezwecke zum Verschließen, zum Spleißen und zur Reparatur von leichten bis mittelschweren Verpackungen. Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften in einem großen Temperaturbereich, insbesondere bei Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit. Es haftet sofort auf einer Vielzahl von Oberflächen, z. B. auf Recycling-Pappe. Es kann bei Gefrierund Kühltemperaturen von -6,6 °C bis 10 °C angewendet werden. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.





Verpackungsklebebänder – Fortsetzung Verpackungsklebebänder für anspruchsvolle Anwendungen und besondere Anforderungen

	Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
	3739	47 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun, Weiß. Ein zuverlässiges Verpackung- sklebeband zum Schließen und Wiederverschließen von mittelschweren bis schweren Verpackungen mit wertvollem Inhalt. Es reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
	375E	80 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun. Hochleistungs-Verpackungsklebeband, das hauptsächlich zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte sowie zum Wiederverschließen und Verpacken schwere und wertvoller Waren dient. Reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße. Hergestellt gemäß BRC-Standard, vorgesehe zur sekundären Lebensmittelverpackung. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
	313	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP/Acrylat	0,041 (ASTM D-3652)	0,065 (ASTM D-3652)	3,5 (ASTM D-3330)	125 (ASTM D-3759)	Transparent, Hellbraun. Universelles, leises Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungskisten. Konzipiert für eine einfache Handhabung und reibungsloses Abrollen. Hergestellt gemä BRC-Standard, vorgesehen zur sekundären Lebensmittelverpackung Erhältlich in kurzen und langen Rollen. Bedruckbar.
	3705	73 (AFERA 5004)	BOPP/Lösemittel	0,049	0,073 (AFERA 5006)	2,5 (AFERA 5001)	180 (AFERA 5004)	Transparent. Hochleistungs-Verpackungsklebeband. Reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
	3707	55 (AFERA 5004)	BOPP/Lösemittel	0,035	0,055 (AFERA 5006)	0,8 (AFERA 5001)	155 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun. Hochleistungs-Verpackungsklebeband. Rei auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße. Erhältlich i kurzen Rollen.
Q	6893	65 (AFERA 4004)	PVC/Lösemittel	0,037	0,057 (AFERA 4006)	2,7 (AFERA 4001)	75 (AFERA 4005)	Rot. Leistungsstarkes Klebeband mit geräuscharmem Abrollen. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.
	355	117 (ASTM D-3759)	Polyester/ Schmelzklebstoff	0,051 (ASTM D-3652)	0,9 (ASTM D-3652)	8,5 (ASTM D-3330)	130 (ASTM D-3759)	Transparent. Dieses äußerst zuverlässige Verpackungsklebeband eignet sich zum Verschließen von Verpackungen, zum Spleißen, zur Reparatur von Kartonagen und für andere anspruchsvolle Verpackur sanwendungen. Dieses Produkt verfügt über ein abriebfestes Trägermaterial und ein sehr gleichmäßiges, druckempfindliches Schmelzklebstoffsystem. Erhältlich in kurzen Rollen.
ann)	375+	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,051 (ASTM D-3652)	0,079 (ASTM D-3652)	6,02 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Transparent. Diese Konstruktion besteht zu 10% aus einem erneuerbaren Klebstoff.





Verpackungsklebebänder – Fortsetzung Individuell bedruckte Verpackungsklebebänder

Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
3128	45 (AFERA 4004)	BOPP/Acrylat	0,028	0,05 (AFERA 4006)	2,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Individuell bedruckt. Universelles Verpackungsklebeband.
371CP	53 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Individuell bedruckt. Universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten.
3739CP	47 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Individuell bedruckt. Ein zuverlässiges Verpackungsklebeband zum Schließen und Wiederverschließen von mittelschweren bis schweren Verpackungen mit wertvollem Inhalt. Es reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.
373CP	65 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,04	0,062 (AFERA 5006)	5,5 (AFERA 5001)	160 (AFERA 5004)	Individuell bedruckt. Hochleistungs-Verpackungsklebeband. Reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.
375CP	80 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Individuell bedruckt. Hochleistungs-Verpackungsklebeband, das hauptsächlich zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte sowie zum Wiederverschließen und Verpacken schwerer und wertvoller Waren dient. Reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.







Verpackungsklebebänder – Fortsetzung Bedruckbare Verpackungsklebebänder

Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
3121	50 (AFERA 4004)	BOPP/Acrylat	0,032	0,05 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Bedruckbar. Universelles Verpackungsklebeband. Das Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften in einem großen Temperaturbereich, insbesondere bei kälteren und feuchteren Anwendungen.
3787	45 (AFERA 4004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,028	0,049 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Bedruckbar. Universelles Verpackungsklebeband. Die spezielle Zusammensetzung des Klebstoffs sorgt für gute Haftung auf Faserplatten.
3789	55 (AFERA 4004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0,035	0,056 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Bedruckbar. Universelles Verpackungsklebeband. Die spezielle Zusammensetzung des Klebstoffs sorgt für gute Haftung auf Faserplatte.



Papierklebeband


	Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)		Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
0	3444	35	Papier, flache Rückseite/Lösemittel	-	0,11	2,4	7–10 (AFERA 4005)	Dieses selbstklebende Klebeband ist kraftvoll und eignet sich für das manuelle Verschließen von Kartons. Erhältlich in kurzen und langen Rollen.



Kartonverschließmaschinen

Am Ende Ihrer Fertigungslinie ist kein Platz für Engpässe.

Deshalb ist die absolute Stabilität das wichtigste Merkmal
einer Kartonverschließmaschine. Wählen Sie die für Ihre
Verpackungsarten, Verschlussmethoden und Produktionsabläufe
geeignete 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine für eine
gleichbleibende und zuverlässige Verschlussleistung.



Kartonverschließmaschinen

				Zulä	ssige Kart	ongröße (N	Millimeter)			Leistungsanfor-	A 0#	Transportbandge-		
		Maschine	Antriebssystem	Mini	mum		Maximum			derungen	Ausstoß* (cs/min)	schwindigkeit ft/ min (m/s)	Klebekopf	Anmerkungen
	4.0			L	В	Н	L	В	Н	Spannung		11111 (1117 3)		Klebekopf AG3 kann installiert werden.
		7000 A	Oben und unten	152	165	121 52 (Versatz)	N/L (unbegrenzt)	559	724 724	220/230 240 380/400 415	max. 30	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 2" AG2+ 3"	Um die Geschwindigkeit auf 100 fpm (0,5 m/s) zu erhöhen, muss das Getriebe von spezialisierten Technikern modifiziert werden. Kontaktieren Sie hierfür Ihren 3M Ansprechpartner.
NE		7000A Pro	Oben und unten	152	165	121 52 (Versatz)	N/L (unbegrenzt)	673	724 724	220/240 380/415	max. 40	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 3" AG3 2"	
		800AB	Seite	152	114	89	N/L (unbegrenzt)	546	*	380 V	max. 30	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 3"	*Die maximale Höhe richtet sich nach der Stabilität des Kartons in der Kartonverschließ- maschine. Nur Verschließen der Unterseite
-		800ASB	Seite	152	99	70	N/L (unbegrenzt)	546	568	380 V	max. 22	57 fpm (0,30 m/s)	AG2+ 1,5" AG2+ 2"	

^{*}Der Ausstoß richtet sich stets nach der Geschicklichkeit des Anwenders.

Kartonverschließmaschinen

			Zulä	ssige Kartor	ngröße (Mi	illimeter)			Leistungsanfor-	A	Transportbandge-		
	Maschine	Antriebssystem	Mini	imum		Maximum			derungen	Ausstoß* (cs/min)	schwindigkeit ft/ min (m/s)	Klebekopf	Anmerkungen
			L	В	Н	L	В	Н	Spannung		11111 (1117 5)		
	8000A	Seite	152	114 (w 2" Klebekopf) 140 (w 3" Klebekopf)	108	N/L (unbegrenzt)	546	711	220/230 240 380/400 415	max. 30	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+2" AG2+3"	Klebekopf AG3 kann installiert werden. Um die Geschwindigkeit auf 100 fpm (0,5 m/s) zu erhöhen,
3M	7000R	Oben und unten	152	165	114 57 (Versatz)	N/L (unbegrenzt)	622	724 724	220/230 240 380/400 415	max. 15	78 fpm (0,39 m/s)	AG+ 2" AG2+3"	muss das Getriebe von spezialisierten Technikeri modifiziert werden. Kontaktieren Sie hierfür Ihren 3M Ansprechpartner.
NEU	7000R Pro	Oben und unten	152	165	114 57 (Versatz)	N/L (unbegrenzt)	673	660 660	220/240 380/415	max. 24	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 3" AG3 2"	

^{*}Der Ausstoß richtet sich stets nach der Geschicklichkeit des Anwenders.



Kartonverschließmaschinen

			Zulä	ssige Karton	größe ((Millimeter)			Leistungsanfor-	Ausstoß*	Transportbandge-		
	Maschine	Antriebssystem	Mini	mum		Maximum			derungen	(cs/min)		Klebekopf	Anmerkungen
			L	В	Н	L	В	Н	Spannung		min (m/s)		
NEU	8000AF	Seite	152	121 (w 2" Klebekopf) 146 (2 3" Klebekopf)	96	762	546	724	220/240 380/415	max. 40	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 2" AG3 3"	
	800R	Seite	203	101 (w 2" Klebekopf) 127 (w 3" Klebekopf)	127	N/L (unbegrenzt)	508	540	380	max. 15	78 fpm (0,39 m/s)	AG2+ 2" AG2+ 3"	
	800RF	Seite	203	140	152	610	508	508	380	Bis zu 15 im festen Modus. Bis zu 10 im Zufallsmo- dus	100 fpm (0,5 m/s)	AG3 2"	Drei Betriebsmodi: Zufall/Fest/Bypass

^{*}Der Ausstoß richtet sich stets nach der Geschicklichkeit des Anwenders.







Handabroller

Mit den Scotch® Handabrollern verschließen Sie kleinere Kartons im Handumdrehen. Diese Verpackungsklebeband-Abroller eignen sich für die meisten Anwendungen. Finden Sie den richtigen Handabroller für Ihre Anforderungen aus einer Vielzahl von Modellen.







Handabroller

	Produkt	Produktbeschreibung	Maximale Klebebandbreite
Scotch H-180	H180	Verpackungsklebeband-Handabroller. Tragbarer und einfach zu bedienender Abroller mit Pistolengriff. In 2 Ausführungen mit unterschiedlichen Paketkonfigurationen erhältlich: Packung weiß und neutral oder 3M Einzelpackung	50 mm
	H183	Verpackungsklebeband-Handabroller. Tragbarer und einfach zu bedienender Abroller mit Pistolengriff.	75 mm
	H150	Verpackungsklebeband-Abroller zum geräuschreduzierten Abrollen des Klebebands.	50 mm
	H153	Verpackungsklebeband-Abroller zum geräuschreduzierten Abrollen des Klebebands.	75 mm
	D250	Verpackungsklebeband-Handabroller aus Metall. Die spezielle Konstruktion mit zwei Gehäusehälften sorgt für eine vollständige Einfassung, die maximale Sicherheit bietet, und liefert einen sauberen, perfekten Schnitt des Klebebands. Tragbar und einfach zu bedienen. Farbe Orange. Maximale Länge 66 m.	50 mm
	TI1756	Langlebiger Verpackungsklebeband-Handabroller zum Verschließen der Mittelnaht herkömmlicher Kartons. Zur Verwendung von Scotch® Verpackungsklebebändern (Scotch 371) mit einer Länge von bis zu 132 m. Der maximale Außendurchmesser der Rolle beträgt 140 mm.	50 mm
10	H10	Verpackungsklebeband-Handabroller für einfache Anwendungsgebiete. Langlebiger, leichter Klebeband-Abroller aus Kunststoff. Auch für Filamentklebebänder geeignet.	25 mm
	H128	Verpackungsklebeband-Abroller aus Metall für schwere Güter. Besonders geeignet zum Abrollen der PET-Bänder 355 und 3500. Auch zum Abrollen der Filamentklebebänder 8959 und 890 geeignet.	50 mm



Tragegriffe

Die 3M™ Tragegriffe können bereits bei der Fertigung oder im Geschäft an der Kasse angebracht werden und bieten Ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen beim Kauf Ihrer Produkte. Sie können sie zudem mit individuellen Markenbotschaften und Angeboten bedrucken, die Ihre Kunden nicht übersehen werden. Verfügbar in gepolsterten und In-Line-Ausführungen.

VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER	
Verpackungsklebebänder	•
AUSRÜSTUNG ZUM VERSCHLIESSEN VO KARTONS	ON
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
INDIVIDUELLE VERPACKUNGSLÖSUNG	EN
Tragegriffe	
Dokumentenbefestigung	•
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Klebepads	
Multipack Klebebänder	•





Gepolsterte Tragegriffe Manuelle Anbringung

	Produkt	Tragkraft	Beschreibung	Größe	Menge	Anmerkung
	8310	4,5 kg	3M™ Tragegriff 8310	2,5 cm x 43,2 cm x 7,6 cm	25 Griffe pro Pad, 110 Pads pro Versandeinheit	Farbe Weiß
~	8315	6,8 kg	3M™ Tragegriff 8315	3,5 cm x 58,4 cm x 15,2 cm	25 Griffe pro Pad, 80 Pads pro Versandeinheit	Farbe Weiß
	8320	9,0 kg	3M™ Tragegriff 8320	2,5 cm x 43,2 cm x 7,6 cm	25 Griffe pro Pad, 110 Pads pro Versandeinheit	Farbe Weiß
	8330	13,6 kg	3M™ Tragegriff 8330	3,5 cm x 58,4 cm x 15,2 cm	25 Griffe pro Pad, 80 Pads pro Versandeinheit	Farbe Weiß
	8310CP	4,5 kg	3M™ Individuell bedruckbarer Tragegriff 8310CP	2,5 cm x 43,2 cm x 7,6 cm	25 Griffe pro Pad, 110 Pads pro Versandeinheit	Individuell bedruckt
alvi carry	8315CP	6,8 kg	3M™ Individuell bedruckbarer Tragegriff 8315CP	3,5 cm x 58,4 cm x 15,2 cm	25 Griffe pro Pad, 80 Pads pro Versandeinheit	Individuell bedruckt
3M Carry	8320CP	9,0 kg	3M™ Individuell bedruckbarer Tragegriff 8320CP	2,5 cm x 43,2 cm x 7,6 cm	25 Griffe pro Pad, 110 Pads pro Versandeinheit	Individuell bedruckt
3M" Carry H	8330CP	13,6 kg	3M™ Individuell bedruckbarer Tragegriff 8330CP	3,5 cm x 58,4 cm x 15,2 cm	25 Griffe pro Pad, 80 Pads pro Versandeinheit	Individuell bedruckt
de convenien	8350CP	22,6 kg	3M™ Individuell bedruckbarer Tragegriff 8350CP	3,5 cm x 58,4 cm x 15,2 cm	25 Griffe pro Pad, 80 Pads pro Versandeinheit	Individuell bedruckt

In-Line-Tragegriffe Anbringung durch den Hersteller

Produkt	Beschreibung	Größe	Menge	Anmerkung
8346HP	3M™ Klebeband für Tragesysteme 8346HP – Polyesterträger	25 mm x 5.000 m 25 mm x 800 m	1 Rolle/Packung 12 Rollen/Packung	Transparent
8346	Scotch® Klebeband für Tragesysteme 8346 – Polyesterträger	25 mm x 5.000 m 25 mm x 800 m	1 Rolle/Packung 12 Rollen/Packung	Transparent
90098	Scotch® Tragegriff 9009S – Polypropylenträger	25 mm x 6.500 m 30 mm x 5.000 m	1 Rolle/Packung 1 Rolle/Packung	Transparent
8347HP	Scotch® Klebeband für Tragesysteme 8347HP – Polypropylenträger	25 mm x 5.000 m 30 mm x 6.500 m	1 Rolle/Packung	Transparent
9009HP	Scotch® Tragegriff 9009HP – Polypropylenträger	25 mm x 6.500 m	1 Rolle/Packung	Transparent



Dokumentenbefestigung

Schützen und befestigen Sie Ihre Versanddokumente zuverlässig mit dem Scotch® Dokumentenschutz. Sie halten grober Handhabung und rauen Wetterbedingungen stand und gewährleisten so einen zuverlässigen Versand.

VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER	
Verpackungsklebebänder	•
AUSRÜSTUNG ZUM VERSCHLIESSEN VON KARTONS	
Kartonverschließmaschinen	•
Handabroller	•
INDIVIDUELLE VERPACKUNGSLÖSUNG	EN
Tragegriffe	•
Dokumentenbefestigung	
Klebehaken	•
Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete	•
Klebepads	•
Multipack Klebebänder	•
'	





Dokumentenbefestigung

Scotch® Dokumentenschutzrollen

Produkt	Größe der einzelnen Beutel (H x B)	Aufschrift	Kerngröße	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamt- dicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/ Anmerkungen
8241	150 mm x 201 mm	"Documents Enclosed"	3"	39	BOPP/Lösemittel	0,028	0,047	2	116	Farbe Orange. Fügen Sie Dokumente, Packlisten, Rechnungen oder Informationsmaterial bei, ohne sie zu beschädigen.
8242	150 mm x 265 mm	"Documents Enclosed"	3"	45	BOPP/Lösemittel	0,032	0,051	2	116	Farbe Orange. Fügen Sie Dokumente, Packlisten, Rechnungen oder Informationsmaterial bei, ohne sie zu beschädigen.


Scotch® Dokumentenschutzpads

Produkt	Größe der einzelnen Beutel (H x B)	Aufschrift	Anwendungen	Kerngröße	Materialart	Gesamt- dicke (mm)	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebstoff	Klebkraft (N/cm)
832	6" x 10"	"Documents Enclosed"	25 pro Pad	_	Polypropylen	0,064	52,5	Synthetisches Gummi-Harz	5,5



Klebehaken

3M™ Klebehaken sind genau die Lösung, nach der Sie gesucht haben. Sie bestehen aus transparentem, robustem Kunststoff und eignen sich hervorragend zur Reparatur angehefteter Produkte oder zum Aufhängen von schwierig auszustellenden Artikeln.





Klebehaken

Produkt	Größe (Höhe x Breite)	Lochungsform	Farbe	Klebehaken pro Pad	Trägermaterial	Gesamtdicke (mm)	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebstoff	Klebkraft (N/cm)
1074	1" x 2"	Rund	Transparent	10 pro Pad	Polyester	0.34	78.8	Synthetisches Gummi-Harz	6.0
1075	2" x 2"	Delta	Transparent	10 pro Pad	Polyester	0.34	78.8	Synthetisches Gummi-Harz	6.0
1076	2" x 2"	Rund	Transparent	10 pro Pad	Polyester	0.34	78.8	Synthetisches Gummi-Harz	6.0








Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

Die Scotch® Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielseitigkeit aus. Um welche Art von Anwendung oder Oberfläche es sich auch handelt, wir haben die passende Kombination aus Trägermaterial und Klebstoff, nach der Sie suchen.



Alle Verpackungslösungen für einfache Anwendungsgebiete anzeigen







Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete

	Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamt- dicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Verfügbare Farben/Anmerkungen
	371	53 (AFERA 5004)	BOPP/ Schmelzklebstoff	0.028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Transparent. Universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten. Erhältlich in kurzen Rollen
	6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Lösemittel	0.032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Transparent, Hellbraun. Zuverlässiges, geräuscharmes Verpackungsklebeband zum Verschließen, Verbinden, Befestigen, Heißschrumpfen oder Bündeln leichter Verpackungen. Erhältlich in kurzen Rollen
	6893 Gefärbt	61,3 (ASTM D-3759)	UPVC/natürliches Gummi-Harz	0,037 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	3,3 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Rot, Blau. Farbkodierung Erhältlich in kurzen Rollen
0	600	49 (ASTM D-3759)	UPVC/Acrylat	0,038 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,4 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Transparent. Ausgezeichnete Handhabung, hohe Klarheit und alterungsbeständig. Einsatzbereich: L-Clip-Verschluss, Befestigen, Binden und Halten. Erhältlich in kurzen Rollen
0	605	38,5 (ASTM D-3759)	BOPP/Acrylat	0,041 (ASTM D-3652)	0,064 (ASTM D-3652)	3,0 (ASTM D-3330)	57 (ASTM D-3759)	Transparent. Anwendungen bei niedrigen Temperaturen Erhältlich in kurzen Rollen
O	610	40,2 (ASTM D-3759)	Zellophan/natürliches Gummi-Harz	0,036 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,7 (ASTM D-3330)	15 (ASTM D-3759)	Transparent. Leistungsstarkes Zellophan-Klebeband mit kraftvollem Klebstoffsystem. Das Produkt bietet eine ausgezeichnete Klebkraft, hervorragende Abrolleigenschaften und eine einfache Handhabung. Für Anwendungen bei hohen Temperaturen von bis zu 140 °C (300 °F) geeignet. Erhältlich in kurzen Rollen
	5910	31,5 (ASTM D-3759)	Polypropylen/Acrylat	0,030 (ASTM D-3652)	0,051 (ASTM D-3652)	1,7 (ASTM D-3330)	90 (ASTM D-3759)	Transparent. Allgemeine Verwendung zum Verpacken leichter Güter. Passt sich gut an. Erhältlich in kurzen und langen Rollen


Wiederlösbare Klebebänder

	Produkt	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)		Verfügbare Farben/Anmerkungen
	8369	58	BOPP/Acrylat	0,05	0,075	3,1	116	Transparent. Wiederlösbares Klebeband. Geräuscharm. Erhältlich in langen Rollen.
	8485	65 (AFERA 4004)	BOPP/Lösemittel	0.05	0,072 (AFERA 4006)	2,2 (AFERA 4001)	150 (AFERA 4005)	Transparent. Leistungsstarkes wiederlösbares Klebeband für standardmäßige Form-Fill-Seal-Verpackungen. Erhältlich in langen Rollen



Klebepads

3M™ Klebepads sind die ideale Lösung zur Reparatur beschädigter Verpackungen, zur vorübergehenden Befestigung von Kartonlaschen und zur Verpackungskenn-zeichnung. Sieerhalten alle Vorteile eines Scotch® Klebebands in praktischen, vorgeschnittenen und leicht handzuhabenden Pads.





Klebepads

	Produkt	Bogengröße(n)	Farbe	Klebebandmaterial	Gesamtdicke (mm)	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebstoff	Klebkraft (N/cm)	Reißdehnung in %	Lasche
Sectors Clar Lead Planatur Tipe Share	822	4" x 6"	Transparent	Polypropylen	0.079	6.13	Synthetisches Gummi-Harz	6.0	160	Abnehmbar
COMMON LAND AND SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME	809G	8" x 11"	Transparent	Polypropylen	0.079	6.13	Synthetisches Gummi-Harz	6.0	160	Abnehmbar









Multipack Klebebänder

Sparen Sie Zeit, Geld und Abfall und verbessern Sie gleichzeitig das Aussehen Ihrer Verpackungen mit der Multipack Lösung. Die Scotch® Multipack Klebebänder sind eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Schrumpffolie, Bändern, Kartons und Tüten. Diese transparenten Klebebänder sind stark und gleichzeitig leicht entfernbar, ohne die bedruckte Verpackungsoberfläche zu beschädigen. Sie können mit individuellen Werbe- oder Markenbotschaften bedruckt werden und manuell oder automatisch angebracht werden.

*Multipack Klebebänder sind derzeit nicht in Europa erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter für Verpackungsprodukte.



VERPACKUNGSKLEBEBÄNDER Verpackungsklebebänder **AUSRÜSTUNG ZUM VERSCHLIESSEN VON KARTONS** Kartonverschließmaschinen Handabroller INDIVIDUELLE VERPACKUNGSLÖSUNGEN Tragegriffe Dokumentenbefestigung Klebehaken Verpackungsklebebänder für einfache Anwendungsgebiete Klebepads Multipack Klebebänder



Scotch® Multipack Klebebänder

Produkt	Farbe	Klebebandstruktur (Trägermaterial/ Klebstoff)	Träger- materialdicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Zugfestigkeit (N/cm)	Klebkraft auf Stahl (N/cm)	Reißdehnung (%)	Anmerkungen
694 694CP	Transparent/ individuell bedruckt	Polypropylen/Acrylat	0,04 (ASTM D-3652)	0,049 (ASTM D-3652)	40,9 (ASTM D-3759)	0,523 (ASTM D-3330)	77 (ASTM D-3759)	Fixierungsklebeband zur Primärverpackung mehrerer Einheiten. Kann manuell oder mit automatischen Geräten aufgebracht werden.
699 699CP	Transparent/ individuell bedruckt	Polypropylen/ natürliches Gummi-Harz	0,041 (ASTM D-3652)	0,066 (ASTM D-3652)	52,5 (ASTM D-3759)	5 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Das Klebeband bietet eine starke Klebkraft auf Folie und dennoch eine saubere Ablösbarkeit. Wird häufig auf Folienbeuteln in Verbindung mit 3M™ Tragegriffen für eine einzigartige Bündelungslösung verwendet.

^{*}Multipack Klebebänder sind derzeit nicht in Europa erhältlich. Wenden Sie sich an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter für Verpackungsprodukte.

Produktanwendung: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Auch können der Gebrauch und die Leistungseigenschaften eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die 3M keinen Einfluss hat, wie etwa auf die Bedingungen beim Gebrauch sowie zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die Leistung des Produkts abgerufen wird. Da diese Faktoren nur der Verwender kennt und diese steuern kann, hat dieser stets selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck und für seine Anwendungsmethode geeignet ist.

Wichtige Hinweise: 3M garantiert, dass jedes 3M Produkt die zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produkts geltenden Spezifikationen erfüllt. 3M GIBT KEINE WEITEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER AUF EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE SICH AUS EINEM GESCHÄFTSVERLAUF, EINER STILLSCHWEIGENDEN HANDELSWEISE ODER HANDELSBRAUCH ERGEBEN. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu bestimmen, ob das 3M Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist und sich für die Anwendung des Benutzers eignet. Wenn das 3M Produkt fehlerhaft ist, besteht Ihr ausschließlicher Rechtsbehelf und die einzige Verpflichtung von 3M und des Verkäufers darin, das Produkt nach Wahl von 3M zu reparieren oder zu ersetzen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Haftungsbeschränkung: Soweit dies nicht gesetzlich ausgeschlossen ist, haften 3M und der Verkäufer nicht für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden und Verluste durch das 3M Produkt, und zwar unter keiner beizuziehenden Rechtstheorie, wie Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige Haftung usw.



3M Closure and Masking Systems Division

3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 D-41543 Neuss

E-Mail: kleben.de@mmm.com www.3M.com/de

3M (Schweiz) GmbH Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon

E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

3M Österreich GmbH Kranichberggasse 4 A-1120 Wien

E-Mail: kleben.at@mmm.com

3M, Scotch, Tartan und 3M-Matic sind Marken der 3M Company. Alle anderen hier erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten. (10/2020)