

Description du produit

Mastic d'étanchéité 3M™ Safety-Walk™ est un composé liquide à base de solvant dans un tube applicateur pratique. Le produit remplit les bords exposés des matériaux antidérapants Safety-Walk, offrant une protection supplémentaire contre l'humidité ou les liquides excessifs.

Gamme de produit

Mastic d'étanchéité 3M™ Safety-Walk™

Taille : tube (147 ml)

Un tube (147 ml) permet de sceller environ 23 m - 30 m

Caractéristiques

Les valeurs affichées sont les résultats de mesures d'essais en laboratoire effectuées conformément à la norme externe indiquée et ne doivent pas être considérées comme un engagement de la part de 3M.

Caractéristiques	Valeur
Base	Résine synthétique
Couleur	Clair
Poids net	7,0 - 7,4 livres/gallon 0,83 kg/l - 0,88 kg/l
Contenu solide	43% - 47%
Cohérence	Sirop fin
Point d'éclair	+4°C
Viscosité	3200 cps - 5200 cps
Viscomètre Brookfield	RVF #4 sp. @ 10 rpm
S'attaquer au temps libre	10 - 15 minutes
Temps de séchage	1 à 2 jours (perle de 25 mm)

Réaction au feu

Les normes sont différentes d'un pays à l'autre. Contacter votre commercial 3M pour plus de détails.

Mode d'emploi

Préparation de la surface

Veillez à ce que la surface soit propre, sèche et lisse lors de l'application de Mastic d'étanchéité 3M™ Safety-Walk™. Réparez ou remplacez toute surface cassée ou endommagée.

Application

La meilleure façon de manipuler les produits est d'utiliser des équipements à flux sous pression. Un applicateur ou une brosse à main peut également être utilisé.

Pompe : Rapport minimum de 5 pour 1, double effet, contrôle à billes, style divorcé, avec un moteur à air de 75 mm de diamètre. Tambour à couvrir pour réduire la perte de solvant.

Nez : Doublure en nylon, pression de travail de 34 bars (500 psi).

Recours limité

Utilisations finales inadéquates

Les utilisations finales recommandées des produits 3M sont énumérées dans chaque bulletin techniques 3M. Les utilisations finales qui ne figurent pas dans les Bulletins techniques des produits 3M ne sont généralement pas admissibles aux garanties 3M. Pour les applications non recommandées ou non garanties, les utilisateurs doivent tester et valider les applications, assumer les risques associés et reconnaître que 3M n'est pas responsable de ces applications. Veuillez contacter votre représentant 3M pour toute question concernant les applications et les garanties.

Limitations de responsabilité

Ce bulletin fournit uniquement des informations techniques.

Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions générales de vente, sous réserve, le cas échéant, des dispositions impératives de la loi en vigueur.

Les produits 3M Commercial Solutions ne sont pas testés par rapport aux spécifications des constructeurs automobiles !

Durée de conservation et stockage

La durée de vie comme définie ci-dessus reste une donnée indicative et maximale, soumise à beaucoup de facteurs externes et non-contrôlables. Cela ne peut jamais être interprété comme une garantie.

La durée de conservation n'est jamais supérieure à 5 ans à compter de la date d'expédition du fabricant.

Les conditions de stockage : +16°C à +27°C, à l'abri du soleil, dans le carton d'origine, dans un endroit propre et sec. Une température plus élevée réduit la durée de stockage, une température plus basse entraîne une augmentation de la viscosité. Rotation des stocks selon le principe "premier entré, premier sorti".

Santé et sécurité

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes des contenants du fabricant et consulter les Fiches de Données de Sécurité pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Suivez le lien pour obtenir les Fiche de Données de Sécurité des produits 3M sur : <https://3m.quickfds.com/>

IMPORTANT ! Lors de l'utilisation de tout équipement, toujours suivre les instructions du fabricant pour un fonctionnement en toute sécurité.

3M et Safety-Walk sont des marques déposées de la société 3M. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

3M France

Commercial Solutions Division
1 Parvis de l'innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
France

3M Belgium bvba/sprl

Commercial Solutions Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium

3M (Schweiz) GmbH

Commercial Solutions Division
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon
Switzerland