



**3M** 科技  
改善生活™



### 干磨集尘桶

3M™干磨集尘桶

33755 45 升, 230V, I型插头

### 精磨气动偏振研磨机

3M™精磨气动偏振研磨机

33632 150 mm (6 英寸), 2.5 mm (3/32) 偏心距

33633 150 mm (6 英寸), 5 mm (3/16) 偏心距

38505 75 mm (3 英寸), 5 mm (3/16) 偏心距

### 附件

#### 标准配件

33645 3M™防静电气动软管

33647 3M™集尘滤芯

33648 3M™集尘袋

33652 3M™集尘桶“Y”型接头

#### 可选配件

33653 3M™精磨研磨系统工作台

33654 3M™精磨研磨系统延展工作台

33765 3M™集尘桶手持支架



汽车售后市场产品部  
3M中国有限公司  
上海市长宁区兴义路8号万都中心38楼 200336  
网址: 3M.com.cn/collision-repair

欢迎致电或邮件垂询:

周经理  
电话: 18018589971  
邮箱: czhou@mmm.com



关注官方微信  
“3M钣金专家”



欢迎扫码浏览  
3M钣金维修产品主页,  
了解更多产品及应用信息



扫码咨询您感兴趣的  
产品及应用, 3M专员  
将及时跟进

全新  
**3M™移动式  
干磨集尘系统**  
专为钣金维修车间设计

# 更灵动 更快速 更洁净

整洁的车间环境，能够降低返工率，减少生产所需时间。3M™移动式干磨集尘系统，帮助您轻松改善车间环境。非常适合您、您的技术人员和客户的需求。



## 全新3M™移动式干磨集尘系统

3M™移动式干磨集尘系统是一套完整的研磨方案，可高效完成必要的表面预处理和精加工作业。该系统包含3M移动式干磨集尘机、气动或电动精磨偏振研磨机、移动工作台、多种可供选择的优质研磨砂纸和个人防护设备。

- 减少研磨工艺产生的粉尘，从而提升作业场所的整洁度。
- 有助于降低返工率，缩短清理时间，从而提升生产力和生产效率。结构紧凑，移动便利。
- 专为钣喷维修车间设计，使用便捷、灵活。
- 配合气动或电动研磨机使用。
- 采用人性化技术设计，包括自动集尘启停系统、防静电集尘管、橡胶轮、制动锁定装置和LED指示灯。



## 3M™干磨砂纸

适应多种应用需求的磨料，出色的集尘性能，优秀的切削力，更长的使用寿命。

3M™紫色多孔干磨砂纸	3M™蓝色干磨砂纸	3M™金锐利干磨砂纸
<b>材料/技术</b> 3M™精确定型磨料	<b>材料/技术</b> 精心设计的陶瓷矿物混合磨料	<b>材料/技术</b> 氧化铝矿物磨料
<b>粒度</b> 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800	<b>粒度</b> 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800	<b>粒度</b> 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
<b>尺寸</b> 6 in	<b>尺寸</b> 5 in, 6 in	<b>尺寸</b> 6 in
<b>多孔样式</b> 	<b>多孔样式</b> 	<b>多孔样式</b> 
<b>集尘性能</b> 	<b>集尘性能</b> 	<b>集尘性能</b> 
<b>搭扣类型</b> Hookit™	<b>搭扣类型</b> Hookit™ 和 Stikit™	<b>搭扣类型</b> Hookit™ 和 Stikit™
<b>切削性能</b> 	<b>切削性能</b> 	<b>切削性能</b> 
<b>使用寿命</b> 	<b>使用寿命</b> 	<b>使用寿命</b> 