

3M Science.
Applied to Life.™



Leichthauben. Vielseitiger und komfortabler Schutz.

3M™ Versaflo™ Einweg- und Premium Mehrweg-Leichthauben
der S-Serie für Gebläse-Atemschutz-Systeme.

Die Auswahl der richtigen Leichthaube ist ganz einfach.

Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Kopfteile der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen.

Gute Sicht.

Bietet ein gutes Sichtfeld mit verringerter Krümmung für weniger Reflexionen und Blendung.

Einfach auszutauschen oder wiederzuverwenden.

Premium Mehrweg-Leichthauben sind überall dort eine kostengünstige Wahl, wo es zu großen Abfallmengen kommt.

Leicht einzustellen.

Die Premium Kopfhalterungen ermöglichen es den Anwendern, den Luftstrom den persönlichen Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

Einfach einzustellen.

Oberkopfgröße und Kopfumfang lassen sich voneinander unabhängig anpassen, sodass ein bequemer, akkurater Sitz gewährleistet ist.



Auf Komfort ausgelegt. Innovative Ausstattung.

Mit dem Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystem und den Kopfteilen der S-Serie haben wir benutzerfreundliche Produkte entwickelt, die Ihnen den nötigen Atemschutz bei hervorragendem Tragekomfort bieten.



Tragekomfort

Ein Gebläse-Atemschutz kann das Arbeiten in Bereichen mit großer Hitze angenehmer machen. Die Premium Mehrweg-Leichthauben sorgen mit geräuscharmer Luftverteilung für hohen Tragekomfort.



Benutzerfreundlichkeit

Die Kopfteile der S-Serie sind einfach in der Anwendung und verursachen nur geringen Wartungsaufwand. Sie sind speziell für den Einsatz mit Ihrem Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystem entwickelt worden.



Vielseitigkeit

Dank verschiedener Ausführungen, Materialien und Kopfhalterungen haben Sie zahlreiche Optionen in Bezug auf Tragekomfort und Kosteneffizienz für eine Vielzahl von Anwendungen.

Finden Sie die richtige Leichthaube für Ihre Anwendung.

Für Ihren Komfort und Schutz stehen Ihnen mit den 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie verschiedene Optionen zur Verfügung – ob Sie sich nun für die integrierten Kompletthauben oder die kostengünstigen Premium Mehrweg-Leichthauben mit integrierter Kopfhalterung entscheiden.

S-100 Serie S-300 Serie

Kopfbedeckungen mit integriertem Kopfband



S-400 Serie S-500 Serie

Hauben mit integrierter Kopfhalterung



S-600 Serie S-700 Serie S-800 Serie

Premium Mehrweg-Leichthauben



3M™ Versaflo™ S-Serie – Daten

Serie	Produkt	Anwendung	NPF*	Augenschutz	Kopfhalterung	Gesichtsabdichtung/ Halsabdichtung/ Innerer Latz	Versie- gelte Nähte	Maximale Größe		
S-100	S-133/L	Gesundheits- wesen	500	DIN-EN 166:2001	Integriert	Gesichtsabdichtung		S = 50- 58cm L = 54- 64cm		
S-300	S-333SG/LG	Verschiedene			Integriert	Gesichtsabdichtung				
S-400	S-433S/L	Verschiedene			Integriert	Gesichtsabdichtung				
S-500	S-533S/L	Verschiedene			Integriert	Gesichtsabdichtung				
S-600	S-655	Verschiedene		Optische Klasse 2	Wiederverwendbar	Halsabdichtung		52–64 cm (größenre- gulierendes Komfortpad erhältlich)		
	S-657	Verschiedene			Wiederverwendbar	Innerer Latz				
	S-665	Verschiedene			Wiederverwendbar	Halsabdichtung				
	S-667	Verschiedene			Wiederverwendbar	Innerer Latz				
S-700	S-757	Lackspritzer		Flüssigkeitssprit- zer 3	Wiederverwendbar	Innerer Latz				
	S-767				Wiederverwendbar	Innerer Latz				
S-800	S-855E	Chemikalien-/ Flüssigkeits- spritzer			Wiederverwendbar	Halsabdichtung	✓			
	S-865E				Wiederverwendbar	Halsabdichtung	✓			

* Bei Verwendung mit einem 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutz-System.

Nomineller Schutzfaktor (NPF) – eine Zahl, die von der maximal zulässigen prozentualen Gesamtleckage nach innen (TIL) abgeleitet ist, so wie diese entsprechend der relevanten europäischen Normen für eine bestimmte Atemschutzgeräteklasse zugelassen ist.

Daher wird in einigen Ländern, einschließlich Deutschland, mit zugewiesenen Schutzstufen (z. B. Vielfaches des Grenzwerts = VdGW) gearbeitet.

In Deutschland ergeben sich für die verschiedenen Schutzstufen folgende Vielfache des Grenzwerts: TH3=100 TH2=20 3A/B=100 TM2=100 TM3=500

Bitte ziehen Sie die Norm EN 529:2005 sowie Ihre nationalen Richtlinien zum Arbeitsschutz zurate, wie mit diesen Zahlen an Ihrem Arbeitsplatz umzugehen ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei 3M.

Wählen Sie Lösungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Die Kopfteile der 3M™ Versaflo™ S-Serie sind mit verschiedenen Gesichtsabdichtungen, Halsabdichtungen und Kopfhalterungen ausgestattet, sodass Sie den für Ihr Team am besten geeigneten Atemschutz auswählen können.

Premium Kopfhalterung.

Leichthauben mit Mehrweg-Kopfhalterung können in Umgebungen mit hoher Wechselrate eine kostensparende Wahl sein. Es wird nur der verschmutzte Haubenstoff ersetzt, die Kopfhalterung und Luftzuführung können wiederverwendet werden.

Fixe Luftzuführung.

Bietet einen gleichbleibenden Luftstrom.

Regulierbarer Luftstrom.

Träger können für ihren Komfort die Richtung der Luftverteilung ändern.



► S-950

Vielseitig.

Entwickelt für die Verwendung mit 3M™ Premium Mehrweg-Leichthauben S-600, S-700, S-800 in Kombination mit den 3M™ Schutzhelmen G3000, G3001 sowie den Schutzhelme der 3M™ H-700 Serie, um integrierten Atem-, Kopf- und Augenschutz für verschiedene Anwendungen zu bieten.



► S-960
(auf dem Bild mit G3000)

Leiser Luftstrom.

Leiser Luftstrom für mehr Komfort und Akzeptanz unter den Mitarbeitern.

Komfort. Die gefilterte Luft gelangt durch den Luftkanal in den vorderen Bereich des Kopfteils und erzeugt so den notwendigen Überdruck.

Innerer Latz oder Halsabdichtung?

Dank einer Auswahl an Halsabdeckungen und Innenschutzcapen gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung an die persönlichen Vorlieben des Anwenders.



Innerer Latz

Wird üblicherweise zusammen mit Schutzanzügen oder Laborkitteln genutzt.

Der innere Latz muss vollständig in die Arbeitskleidung gesteckt werden.

Kann bei geringer Gesichtsbehaarung getragen werden.



Halsabdichtung

Eine textile Halsabdichtung ist angenehm zu tragen.

Da kein innerer Latz vorhanden ist, ist beim An- und Ablegen kein Einstecken bzw. Herausnehmen erforderlich.

Kann bei geringer Gesichtsbehaarung getragen werden.

Effizienzsteigerung durch individuelle Anpassung.

Sie können 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie mit vielseitigem Zubehör an Ihre individuelle Arbeitsumgebung anpassen.

Visierschutz.

Visierschutzfolien verlängern die Lebensdauer Ihres Visiers und schützen es vor Verunreinigungen und Kratzern. Die Auswahl der Schutzfolie hängt vom verwendeten Kopfteil ab.*



Luftschläuche.

Leichte oder robuste Luftschläuche liefern Ihnen den für Ihre Anwendung benötigten Luftstrom.

Luftschlauch	Beschreibung
 BT-20S	Leicht – für die Verwendung mit Rückentrageplatten
 BT-20L	Leicht
 BT-30	Selbstanpassend
 BT-40	Hoch belastbar

Ersatzteile.

Leicht auszutauschen und zu warten. Für die wiederverwendbaren Premium-Kopfhalterungen sind Ersatzhauben und Komfortpads erhältlich.

Komfortpad	Typ
 S-953	Standard Premium Mehrweg-Leichthauben mit integrierter Kopfhalterung
 S-954	Größenregulierend Premium Mehrweg-Leichthauben mit integrierter Kopfhalterung
 S-957S	Standard für Einweg-Leichthauben (S)
 S-957L	Standard für Einweg-Leichthauben (L)

Ersatzhauben	Typ
 S-605	Halsabdichtung
 S-607	Innerer Latz
 S-707	
 S-805E	Halsabdichtung

* S-920S/L zur Verwendung mit Kopfteilen der Serien S-100, S-300, S-400 und S-500 Series; S-922 zur Verwendung mit Hauben der Serien S-600, S-700 und S-800.

So finden Sie das perfekte System für Ihre Anwendung.

Wir möchten Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich machen. Unsere Starter Sets beinhalten alle wichtigen Systemkomponenten, die Sie für den Anfang benötigen: Gebläseeinheit, Batterie, Gürtel, Ladegerät und Standard-Zubehör. Kopfteil und weiteres Zubehör können Sie je nach Anwendungsbereich ergänzen.

3M™ Starter-Pakete



▶ TR-315E+



▶ TR-619E



▶ TR-819E

Für einige gängige Anwendungsbereiche haben wir Ihnen die Kombination bereits zusammengestellt:



Gesundheitswesen

Profitieren Sie von einem breiteren Sichtfeld, während Sie gleichzeitig ein Stethoskop verwenden können. Auch für Ihre Patienten ist es angenehm, mehr von Ihrem Gesicht zu sehen.

- ▶ TR-315E+ + S-133 / S-433
- ▶ TR-619E + S-133 / S-433

Sie möchten ein komplett individuell zusammengestelltes System?

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr 3M™ Versaflo Gebläse-Atemschutz-System individuell zusammenstellen.

3M™ Versaflo™ Einweg-Leichthauben der S-Serie

Name	Art der Kopfhalterung	Größe	NPF*	Anwendungen	Menge
S-133S	Integriert	S (Klein)	500	Gesundheitswesen	5
S-133L		L (Groß)			
S-333SG		S (Klein)		Verschiedene	1
S-333LG		L (Groß)			
S-433S		S (Klein)			5
S-433L		L (Groß)			
S-533S		S (Klein)			1
S-533L		L (Groß)			1

3M™ Befestigungsteile für Premium Mehrweg-Leichthauben mit integriertem Kopfband der S-Serie

Name	Art der Kopfhalterung	Größe	NPF*	Innerer Latz	Anwendungen	Menge
S-655	Wiederverwendbar	Allgemein	500		Verschiedene	1
S-657				x		
S-665						
S-667				x	Lackspritzer	
S-757				x		
S-767				x		
S-855E					Chemikalien- und Flüssigkeitsspritzer	
S-865E						

Ersatzhauben zur Verwendung mit Premium Kopfhalterung

Name	Beschreibung	Menge
S-605	3M™ Ersatzhaube mit innerem Latz	10
S-607	3M™ Versaflo™ Ersatzhaube mit innerem Latz	
S-707	3M™ Versaflo™ Ersatz-Malerhaube mit Innenschutzcape	
S-805E	3M™ Ersatzhaube mit versiegelten Nähten und innerem Latz	5

Visierschutzfolien

Name	Beschreibung	Menge	S-133S, S-333SG, S-433S, S-533S	S-133L, S-333LG, S-433L, S-533L	S-655, S-657, S-757, S-855E
S-920S	3M™ Versaflo™ Visierschutzfolie	40	x		
S-920L	3M™ Versaflo™ Visierschutzfolie	40		x	
S-922	3M™ Versaflo™ Visierschutzfolie	40			x

Ersatzteile für die Premium Kopfhalterung und mit Premium Mehrweg-Leichthauben kombinierbares Zubehör

Name	Beschreibung	Menge
S-953	3M™ Versaflo™ Komfortpad für Premium Kopfhalterung	20
S-954	3M™ Versaflo™ Größenregulierendes Komfortpad für Premium Kopfhalterung	
S-957-S	3M™ Versaflo™ Komfortpad für Einweg-Leichthauben (S)	
S-957-L	3M™ Versaflo™ Komfortpad für Einweg-Leichthauben (L)	
S-960	3M™ Versaflo™ Adapter S-960 für Premiumhauben der S-Serie zur Anbringung an einen Schutzhelm	1

Luftschläuche

Name	Beschreibung
BT-20L	3M™ Versaflo™ Luftschlauch, BT20L, M/L, 1 pro Packung
BT-20S	3M™ Versaflo™ Luftschlauch, BT20s, S/M, 1 pro Packung
BT-30	3M™ Versaflo™ Längenverstellbarer Luftschlauch BT-30, 1 pro Packung
BT-40	3M™ Versaflo™ Strapazierfähiger Luftschlauch BT-40, 1 pro Packung
BT-922	3M™ Versaflo™ Luftschlauchüberzug, BT-922, 10 pro Packung
BT-926	3M™ Versaflo™ Luftschlauchüberzug 1/C

* Bei Verwendung mit einem 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutz-System.

Nomineller Schutzfaktor (NPF) – eine Zahl, die von der maximal zulässigen prozentualen Gesamtleckage nach innen (TIL) abgeleitet ist, so wie diese entsprechend der relevanten europäischen Normen für eine bestimmte Atemschutzgeräteklasse zugelassen ist.

Daher wird in einigen Ländern, einschließlich Deutschland, mit zugewiesenen Schutzstufen (z. B. Vielfaches des Grenzwerts = VdGW) gearbeitet.

In Deutschland ergeben sich für die verschiedenen Schutzstufen folgende Vielfache des Grenzwerts:

TH3=100 TH2=20 3A/B=100 TM2=100 TM3=500

Bitte ziehen Sie die Norm EN 529:2005 sowie Ihre nationalen Richtlinien zum Arbeitsschutz zurate, wie mit diesen Zahlen an Ihrem Arbeitsplatz umzugehen ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei 3M.



Sind Sie bereit für ein komplettes Gebläse-Atenschutz-System?

Testen Sie 3M™ Versaflo™ Kopfteile der S-Serie.

3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.

Hinweis: 3M übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für direkte oder resultierende Schäden, die aus dem Vertrauen auf jegliche zur Verfügung gestellte Informationen entstehen. Der Benutzer muss die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck prüfen. Die Haftung von 3M für Todesfall oder Verletzungen bei Nachlässigkeit oder Täuschung durch 3M bleibt von den hierin enthaltenen Informationen unberührt.



3M Deutschland GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3m.de/arbeitschutz

3M (Schweiz) GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/arbeitschutz

3M Österreich GmbH
Personal Safety Division
Arbeitsschutz
Am Europlatz 2
1120 Wien
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3maustria.at/arbeitschutz

3M und Versaflo sind
Marken der 3M Company.
Bitte recyceln. © 3M 2025.
Alle Rechte vorbehalten.