


3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Le ruban isolant

pour un usage quotidien dans les environnements industriels critiques et rigoureux et dans des conditions humides et corrosives.



**Ruban isolant en vinyle Super 33+^{MC}
Scotch[®] de qualité professionnelle**

Ruban isolant en vinyle Super 33+^{MC} Scotch® de qualité professionnelle



Pour vos travaux de construction, d'entretien et de réparation électriques les plus exigeants, ainsi que pour un produit de qualité offrant un rendement fiable, utilisez le Ruban isolant en vinyle Super 33+^{MC} Scotch® de qualité professionnelle. La combinaison du robuste autoadhésif en résine de caoutchouc et du support élastique en PVC offre une excellente protection mécanique et électrique imperméable. De plus, ses excellentes propriétés de résistance et de souplesse ainsi que sa capacité de récupération lui permettent de s'étirer jusqu'à 250 % sans se briser.

Points saillants du produit

- Pour la norme d'excellence en matière de ruban isolant, recherchez l'âme de couleur dorée
- Sa souplesse et sa capacité d'étirement lui permettent de s'adapter aux formes irrégulières et de créer de beaux joints étanches pour les connexions électriques et les utilisations critiques
- Hautement résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et à diverses conditions météorologiques
- Fournit une excellente isolation et adhérence dans toutes les conditions climatiques et offre un rendement durable de -18 °C et 105 °C (0 °F à 221 °F)
- Compatible avec les composés d'épissage synthétiques et en caoutchouc
- Regroupement durable en faisceaux des fils et des câbles
- Certifié CSA et VDE, homologué UL 510, conforme aux directives CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et RoHS 2015/863/EU.



Utilisation moyenne à industrielle



Températures extrêmes



Environnements humides et corrosifs



Excellente capacité d'étirement et d'adhérence

Gainage protectif

Isolation à basse tension

Conditions extrêmes

En noir seulement

Moyen/ grand rendement

Ignifuge

Résistant au froid et à la lumière du soleil

Utilisations à l'intérieur et à l'extérieur exposées

Numéro de produit	CUP	Format du rouleau	Couleur	QMC	Qté/caisse
SUPER33-1/2 X 36	54007101178	1/2 po x 108 pi	Noir	48	48
SUPER33+ 3/4 X 66	54007061328	3/4 po x 66 pi	Noir	10	100
SUPER33-1 X 36	54007101413	1 po x 108 pi	Noir	12	48
SUPER33-1-1/2 X 36	54007502364	1,5 po x 108 pi	Noir	50	50



Division des marchés des produits électriques 3M
 3M Canada
 C.P. 5757
 London (Ontario) N6A 4T1
 1 800 364-3577
 3M.ca/Energie

Avis important

Avant de se servir de ce produit, l'utilisateur doit l'évaluer et vérifier qu'il convient à l'usage auquel il le destine. Ce faisant, il assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent.

Garantie, limite de recours et limite de responsabilité.

La garantie du produit 3M est indiquée dans la documentation sur le produit disponible sur demande. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie indiquée ci-dessus, le recours exclusif de l'utilisateur est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.