

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Le ruban isolant

pour les utilisations à l'extérieur
difficiles dans des conditions abrasives
et de hautes vibrations.



Ruban isolant en vinyle à grand rendement
Super 88 Scotch® de qualité professionnelle

Ruban isolant en vinyle à grand rendement Super 88 Scotch® de qualité professionnelle



Grand rendement



Températures extrêmes



Plus épais et plus durable



Excellente capacité d'étirement et d'adhérence

Lorsque vous devez construire un gainage de protection et/ou une isolation électrique pour les épissures et les câbles, choisissez le Ruban isolant en vinyle à grand rendement Super 88 Scotch® de qualité professionnelle. Muni d'un support en PVC plus épais et plus durable et du même excellent adhésif de qualité supérieure que le Ruban isolant en vinyle Super 33+^{MC} Scotch® de qualité professionnelle, il fonctionne dans toutes les conditions climatiques, offrant ainsi une protection en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Points saillants du produit

- Résiste aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides et à la corrosion
- Support plus épais pour un rembourrage supplémentaire, durabilité accrue, accumulation plus rapide en moins de tours
- Fournit une isolation supplémentaire et une excellente adhérence à l'acier dans toutes les conditions climatiques
- Excellent rendement par temps chaud et froid de -18 °C à 105 °C (0 °F à 221 °F)
- Compatible avec les composés d'épissure synthétiques et en caoutchouc, les isolants de câble diélectrique de type massif ainsi qu'avec les résines époxydes et celles au polyuréthane
- Très bonne gaine protectrice pour les épissures et les réparations de câbles à haute tension
- Certifié CSA et VDE, homologué UL 510, conforme aux directives CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et RoHS 2015/863/EU.

Grand rendement

Gainage protectif

Isolation à basse tension

Conditions extrêmes

En noir seulement

Ignifuge

Résistant au froid et à la lumière du soleil

Utilisations à l'intérieur et à l'extérieur exposées

Número de produit	CUP	Format du rouleau	Couleur	QMC	Qté/caisse
SUPER88-3/4 X 66	51128571385	3/4 po x 66 pi	Noir	10	100
SUPER88-1 X 36	54007103318	1 po x 108 pi	Noir	48	48
SUPER88-1-1/2 X 36	54007103493	1,5 po x 108 pi	Noir	12	12
SUPER88-2X36	54007103561	2 po x 108 pi	Noir	12	12

Besoin d'encore plus de durabilité et d'épaisseur? 3M offre également le Ruban isolant 10 mil en vinyle à grand rendement 22 Scotch® de qualité robuste.



Division des marchés des produits électriques 3M
 3M Canada
 C.P. 5757
 London (Ontario) N6A 4T1
 1 800 364-3577
 3M.ca/Energie

Avis important

Avant de se servir de ce produit, l'utilisateur doit l'évaluer et vérifier qu'il convient à l'usage auquel il le destine. Ce faisant, il assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent.

Garantie, limite de recours et limite de responsabilité.

La garantie du produit 3M est indiquée dans la documentation sur le produit disponible sur demande. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie indiquée ci-dessus, le recours exclusif de l'utilisateur est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.