


3M Science.
Applied to Life.™



La protezione quando ne hai bisogno.

Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli occhiali frequentemente durante il giorno.

Protezione per gli occhi 3M™ Solus™


Pratici. Versatili. Robusti.

Protezione per gli occhi 3M™ Solus™

Facili da indossare e da togliere durante la giornata. Disponibili in una varietà di colori e sfumature di lenti, con inserto in schiuma e cinturino elastico che consentono di configurare gli occhiali in base alla tua applicazione specifica. È lo stile che desideri con la durata di cui hai bisogno. Una famiglia di occhiali di protezione che offre una soluzione completa.



Progettati per una protezione robusta.



Stanghette con angolatura regolabile

(su alcuni modelli)

Il sistema pivotante con più livelli di regolazione consente di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali.




Inserto rimovibile

(su alcuni modelli)

Aiuta a limitare l'esposizione degli occhi a sporco e detriti.*

I risultati sono evidenti.

Le lenti appannate possono risultare fastidiose e pericolose. Gli occhiali di protezione 3M™ Solus™ con trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector possono aiutare i lavoratori a vedere chiaramente più a lungo, grazie a una formula che lega il rivestimento alla lente.



Senza trattamento



Microscopiche goccioline d'acqua si agglomerano, formando condensa e appannamento e offuscando, così, la vista.

Trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector



L'angolo di contatto ridotto appiattisce le gocce d'acqua in una pellicola sottile e trasparente che permette alla luce di attraversarla.

*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.



Trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector

- ▶ Offre una maggiore resistenza rispetto ai trattamenti anti-appannamento tradizionali, fino a 25 lavaggi con acqua.*
- ▶ Fornisce inoltre protezione da graffi in ambienti di lavoro difficili.
- ▶ Progettato per situazioni difficili, come caldo e umidità, interventi all'interno o all'esterno, attività estenuanti e zone a temperatura controllata.



3M™ Solus™

Famiglia prodotti per la protezione degli occhi

Trova la serie con la
combinazione ideale di
caratteristiche e vantaggi.


1000 Serie



1000 TPE Serie



2000 Serie



CCS Serie



1000 Serie

Design configurabile con inserto, stanghette o cinturino elastico rimovibili.



1000 Serie


Sportivi, a basso profilo, disponibili in più colori di montatura e tinte di lenti e dotati di trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector.

Sterilizzazione in autoclave. I campioni sono stati sottoposti a pulizia automatica e disinfezione 40x cicli e a sterilizzazione in autoclave a 121°C.

I test sono stati eseguiti sulle seguenti proprietà:

- prestazioni meccaniche (FT)
- proprietà anti-appannamento (N)
- proprietà antigraffio (K)
- prestazioni ottiche (Classe 1)

Sulla base dei test interni, le dichiarazioni rimangono valide.



1000 Serie



Codice prodotto: **S1101SGAF**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1102SGAF**
Lente: **Colore grigio**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1103SGAF**
Lente: **Colore ambra**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1107SGAF**
Lente: **Colore grigio per interno/esterno**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1201SGAF**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1202SGAF**
Lente: **Colore grigio**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1203SGAF**
Lente: **Colore ambra**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S1207SGAF**
Lente: **Colore grigio per interno/esterno**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **1000S**



Codice prodotto: **1000G**

1000 Serie Kit



Codice prodotto: **S1101SGAF-KT**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**
Kit: **Insero in schiuma, cinturino elastico**



Codice prodotto: **S1201SGAF-KT**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**
Kit: **Insero in schiuma, cinturino elastico**

Protezione dagli impatti a bassa energia (FT) se indossati con le stanghette.

Impatto a media energia (BT) se indossati con inserto in schiuma o TPE e cinturino elastico.

Articoli disponibili

1000

Serie

Codice prodotto	Codice SAP	Descrizione	Colore della Montatura	Colore delle lenti	Caratteristiche del trattamento	Pezzi/Confezione
Solus™ serie 1000						
S1101SGAF	7100080258	3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Blu/nero	Trasparente	SGAF	20
S1102SGAF	7100080185	3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, grigio, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Blu/nero	Grigio	SGAF	20
S1103SGAF	7100080187	3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, ambra, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Blu/nero	Ambra	SGAF	20
S1107SGAF	7100244049	3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, grigio per interni/esterni, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Blu/nero	Grigio I/O	SGAF	20
S1201SGAF	7100078882	3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde/nero	Trasparente	SGAF	20
S1202SGAF	7100078883	3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, grigio, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde/nero	Grigio	SGAF	20
S1203SGAF	7100080186	3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, ambra, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde/nero	Ambra	SGAF	20
S1207SGAF	7100244063	3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, grigio per interni/esterni, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde/nero	Grigio I/O	SGAF	20
Kit Solus™ 1000						
S1101SGAF-KT	7100080184	3M™ Solus™ serie 1000, blu/nero, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto in schiuma, cinturino	Blu/nero	Trasparente	SGAF	20
S1201SGAF-KT	7100078881	3M™ Solus™ serie 1000, verde/nero, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto in schiuma, cinturino	Verde/nero	Trasparente	SGAF	20
Accessori						
1000G	7100081293	Accessori 3M™ Solus™, inserto in schiuma				100
1000S	7100081292	Accessori 3M™ Solus™, cinturino				5

1000TPE Serie

L'inserto in TPE offre una protezione robusta con un bordo di tenuta flessibile che si adatta ai contorni del viso dell'utilizzatore.



1000TPE Serie

Se utilizzato insieme al cinturino, l'inserto in TPE aiuta a fornire un'ulteriore protezione da detriti, schizzi e polvere.

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza agli urti

Stile contemporaneo con nasello morbido per un maggiore comfort

Trattamento anti-appannamento e antigraffio 3M™ Scotchgard™ Protector



L'inserto flessibile in TPE si adatta ai contorni del viso dell'utilizzatore per fornire una tenuta ermetica e aiutare a proteggere dai detriti

Stanghette imbottite per un maggiore comfort



Stanghette rimovibili e cinturino elastico opzionale

Conforme alla norma EN 166:2001 per la protezione dagli schizzi con inserto in TPE e cinturino.



Disponibili in kit per la configurazione degli occhiali per applicazioni specifiche: includono stanghette rimovibili, inserto rimovibile in TPE e cinturino elastico opzionale

Protezione dagli impatti a bassa energia (FT) se indossati con le stanghette.

Se indossati con l'inserto in TPE e il cinturino elastico, forniscono protezione a impatti a media energia (BT), protezione da gocce o schizzi (3) e protezione da particelle di polvere di grandi dimensioni (4).



1000TPE Serie



Codice prodotto: **S1201SGAF-TSKT**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore verde/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/
anti-appannamento 3M™
Scotchgard™ Protector**
Kit TSKT: **Gli occhiali sono forniti
montati con le stanghette e
includono un cinturino e un inserto
in TPE come accessori.**



Codice prodotto: **S1101NSGAF-TSKT**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu/nero**
Lente: **Trattamento antigraffio/
anti-appannamento 3M™
Scotchgard™ Protector**
Kit TSKT: **Gli occhiali sono forniti
montati con le stanghette e
includono un cinturino in neoprene e
un inserto in TPE come accessori.**



Codice prodotto: **S1000-TPE**



Codice prodotto: **S1000-RX**

Articoli disponibili

1000TPE Serie Kit

Codice prodotto	Codice SAP	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Caratteristiche del trattamento	Pezzi/Confezione
Kit Solus™ serie TPE: gli occhiali sono forniti montati con le stanghette e includono cinturino e inserto in TPE come accessori.						
S1201SGAF-TSKT	7100244066	3M™ Serie Solus™ 1000, verde/nero, trattamento 3M™ Scotchgard™ Protector, lenti trasparenti, inserto in TPE/cinturino	Verde/nero	Trasparente	SGAF	20
S1101NSGAF-TSKT	7100243970	3M™ Serie Solus™ 1000, blu/nero, trattamento 3M™ Scotchgard™ Protector, lente trasparente, cinturino in neoprene/inserto in TPE	Blu/nero	Trasparente	SGAF	20
S1000-TPE	7100243935	Inserto in TPE 3M™ Solus™ 1000, S1000-TPE				20
S1000-RX	7100243141	3M™ Solus™ 1000 inserto per lenti da vista con inserto in TPE, S1000-RX				20

2000 Serie

Le stanghette con angolatura regolabile consentono all'utilizzatore di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali, per una tenuta più personalizzata.




2000 Serie

Otteni una protezione personalizzata con gli occhiali di protezione 3M™ Solus™ serie 2000.

Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare le lenti e la posizione degli occhiali alle caratteristiche del volto



Disponibile inserto in schiuma opzionale



Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza agli urti



Le lenti IR grigie forniscono un miglior riconoscimento dei colori durante la saldatura

Possibilità di scelta tra i modelli con rivestimento antigraffio, anti-appannamento e antigraffio o trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ Protector



2000 Serie



Codice prodotto: **S2001SGAF-RED**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore grigio/rosso**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2002SGAF-RED**
Lente: **Colore grigio**
Montatura: **Colore grigio/rosso**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2024AS-RED**
Lente: **Colore rosso specchiato**
Montatura: **Colore grigio/rosso**
Lente: **Antigraffio**




Codice prodotto: **S2001SGAF-BGR**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2002SGAF-BGR**
Lente: **Colore grigio**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2003SGAF-BGR**
Lente: **Colore ambra**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2005SGAF-BGR**
Lente: **Colore marrone**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2007SGAF-BGR**
Lente: **Colore grigio per interno/esterno**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2001SGAF-BGR-F**
Lente: **Trasparente con inserto in schiuma**
Montatura: **Colore grigio/verde petrolio**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **S2001ASP-BLU**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu/grigio**
Lente: **Antigraffio +**



Codice prodotto: **S2001AF-BLU**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu/grigio**
Lente: **Antigraffio/Anti-appannamento**



Codice prodotto: **S2000-FOAM**

2000 Serie



Codice prodotto: **S2017ASP-BLK**
Lente: **Colore grigio IR 1.7**
Montatura: **Colore nero/verde**
Lente: **Antigraffio +**



Codice prodotto: **S2030ASP-BLK**
Lente: **Colore grigio IR 3.0**
Montatura: **Colore nero/verde**
Lente: **Antigraffio +**



Codice prodotto: **S2050ASP-BLK**
Lente: **Colore grigio IR 5.0**
Montatura: **Colore nero/verde**
Lente: **Antigraffio +**



Codice prodotto: **S2015AF-BLU**
Lente: **Trasparente con correzione +1,5**
Montatura: **Colore blu/grigio**
Lente: **Antigraffio/Anti-appannamento**



Codice prodotto: **S2020AF-BLU**
Lente: **Trasparente con correzione +2,0**
Montatura: **Colore blu/grigio**
Lente: **Antigraffio/Anti-appannamento**



Codice prodotto: **S2025AF-BLU**
Lente: **Trasparente con correzione +2,5**
Montatura: **Colore blu/grigio**
Lente: **Antigraffio/Anti-appannamento**

Articoli disponibili

2000

Serie

Codice prodotto	Codice SAP	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Caratteristiche del trattamento	Pezzi/Confezione
Solus™ serie 2000						
S2001SGAF-RED	7100208817	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Rosso/Grigio	Trasparente	SGAF	20
S2002SGAF-RED	7100209600	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, colore grigio, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Rosso/Grigio	Grigio	SGAF	20
S2024AS-RED	7100208826	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, lenti rosse specchiate e antigraffio	Rosso/Grigio	Rosso specchiato	AS	20
S2001SGAF-BGR	7100208751	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Grigio/verde petrolio	Trasparente	SGAF	20
S2002SGAF-BGR	7100208793	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, colore grigio, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Grigio/verde petrolio	Grigio	SGAF	20
S2003SGAF-BGR	7100208818	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, ambra, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Grigio/verde petrolio	Ambra	SGAF	20
S2005SGAF-BGR	7100208819	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, marrone, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Grigio/verde petrolio	Marrone	SGAF	20
S2007SGAF-BGR	7100208815	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, colore grigio per interno/esterno, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Grigio/verde petrolio	Grigio I/O	SGAF	20
S2001SGAF-BGR-F	7100208820	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto in schiuma	Grigio/verde petrolio	Trasparente	SGAF	20
S2001ASP-BLU	7100208825	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lente trasparente antigraffio	Blu/grigio	Trasparente	AS+	20
S2001AF-BLU	7100208382	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lente trasparente con trattamento antigraffio/anti-appannamento	Blu/grigio	Trasparente	AS/AF	20
Modelli gradazione IR						
S2017ASP-BLK	7100218150	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 1.7 antigraffio + (K)	nero/verde	IR 1,7 grigio	AS+	20
S2030ASP-BLK	7100218153	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 3.0 antigraffio + (K)	nero/verde	IR 3,0 grigio	AS+	20
S2050ASP-BLK	7100220423	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 5.0 antigraffio + (K)	nero/verde	IR 5,0 grigio	AS+	20
Lenti graduate						
S2015AF-BLU	7100218306	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +1,5 diottrie, trattamento antigraffio/anti-appannamento	Blu/grigio	+1,5 trasparente	AS/AF	20
S2020AF-BLU	7100218163	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +2,0 diottrie, trattamento antigraffio/anti-appannamento	Blu/grigio	+2,0 trasparente	AS/AF	20
S2025AF-BLU	7100218151	3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +2,5 diottrie, trattamento antigraffio/anti-appannamento	Blu/grigio	+2,5 trasparente	AS/AF	20
Accessori						
S2000-FOAM	7100244145	3M™ Solus™ 2000 inserto in schiuma, S2000-FOAM -EU, 5 confezioni da 20 pezzi/scatola	N/D	N/D	N/D	100

CCS Serie

Progettato per tenere insieme gli occhiali e gli inserti auricolari, senza grovigli e pronti all'uso.



CCS Serie

Organizzati al meglio sul lavoro con gli occhiali di Protezione 3M™ Solus™ serie CCS.



Sistema CCS, Cord Control System, progettato per tenere insieme gli occhiali e gli inserti auricolari, senza grovigli e pronti all'uso

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Piccole aperture di ventilazione nell'inserto opzionale consentono di ridurre al minimo l'appannamento

Trattamento anti-appannamento e antigraffio 3M™ Scotchgard™ Protector



Disponibile inserto in schiuma opzionale

Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza agli urti

Stile contemporaneo con nasello modellato



CCS Serie



Codice prodotto: **SCCS01SGAF-GRN**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore verde**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **SCCS02SGAF-GRN**
Lente: **Colore grigio**
Montatura: **Colore verde**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **SCCS07SGAF-GRN**
Lente: **Colore grigio per interno/esterno**
Montatura: **Colore verde**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **SCCS01SGAF-GRN-F**
Lente: **Trasparente con inserto in schiuma**
Montatura: **Colore verde**
Lente: **Trattamento antigraffio/anti-appannamento Scotchgard™ Protector**



Codice prodotto: **CCS PC CLEAR**
Lente: **Trasparente**
Montatura: **Colore blu**
Lente: **Antigraffio/Anti-appannamento**



Codice prodotto: **CCS FOAM**

Articoli disponibili

CCS Serie

Codice prodotto	Codice SAP	Descrizione	Colore della montatura	Colore delle lenti	Caratteristiche del rivestimento	Pezzi/Confezione
3M™ Solus™ serie CCS						
SCCS01SGAF-GRN	7100216507	3M™ Solus™ serie CCS, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde	Trasparente	SGAF	20
SCCS02SGAF-GRN	7100216621	3M™ Solus™ serie CCS, colore grigio, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde	Grigio	SGAF	20
SCCS07SGAF-GRN	7100216595	3M™ Solus™ serie CCS, grigio per interni/esterni, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio	Verde	Grigio I/O	SGAF	20
SCCS01SGAF-GRN-F	7100216261	3M™ Solus™ serie CCS, trasparente, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto in schiuma	Verde	Trasparente	SGAF	20
CCS PC CLEAR	7000043086	3M™ CCS Occhiali di protezione, antigraffio/antiappannamento, lenti trasparenti, 71511-00000	Blu	Trasparente	AS/AF	20
Accessori						
CCS FOAM	7100032645	3M™ CCS Inserto in schiuma, 71511-99999				100

Protezione per gli occhi 3M™ Solus™



Occhiali con opzioni che si adattano alle tue esigenze.

Contatta il tuo rappresentante commerciale
3M per richiedere un campione di occhiali di
protezione 3M™ Solus™.

Visita [3M.co.uk/ProtectiveEyewear](https://www.3m.co.uk/ProtectiveEyewear)

AVVERTENZA: Questi prodotti per la protezione degli occhi o del viso aiutano a fornire una protezione limitata per gli occhi e il viso. L'uso improprio o la mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni d'uso può provocare gravi lesioni personali, tra cui cecità o morte. Per un uso corretto, la selezione e le applicazioni contro particelle volanti, radiazioni ottiche e/o schizzi, consultare il supervisore, leggere le istruzioni d'uso e le avvertenze sulla confezione. I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale. © 3M 2021. 3M, Solus, SecureFit e Scotchgard sono marchi di 3M Company Tutti i diritti riservati. OMG131438

3M