



## Disco Melamina

Para limpieza diaria y operaciones de mantenimiento

### Datos Técnicos

TD149

Fecha: Octubre 2012

Autor : FG

#### Descripción:

El disco de Melamina de 3M™ es un disco para la limpieza y el mantenimiento de suelos duros. Está fabricado con un material compuesto de varias espumas de melamina que forman una estructura que mejora la limpieza y el efecto de absorción de suciedad.

#### Características especiales:

- Ideal para superficies micro porosas como cerámica, mármol, grés, terrazo, terracota, cemento pulido y recubierto, granito, baldosas de vinilo... También es apto para suelos plásticos y linóleo.
- Limpia con una abrasión mínima sobre el suelo.
- Mejor rendimiento en limpieza y duración que los discos de melamina de estructura tradicional.
- La estructura desigual del disco se adapta a las irregularidades del suelo, absorbiendo la suciedad y evitando que el disco se embace.
- Limpia en seco o sólo con agua. Se puede añadir al agua detergente neutro para mejorar la limpieza

#### Dónde y cuando usar:

RPM	150-400	>400
<b>Decapar</b>		
<b>Fregado en profundidad</b>	X	
<b>Spray</b>	XX	
<b>Autofregadoras</b>	XX	
<b>Abrillantado (seco)</b>	XX	

XX Diseñado para

X válido

Use el Discos de Melamina de 3M™ para procedimientos de mantenimiento rutinario con ma-

quinas rotativas de baja velocidad (150 - 400 RPM).

Puede ser usado con rotativas monodiscos o autofregadora con agua (sólo agua o agua con detergente) para la limpieza del suelo. En muchos casos, el brillo subirá. También puede ser usado en operaciones de limpieza con spray. En muchos casos, el brillo subirá. También puede ser usado en seco para limpiezas menos profundas. En muchos casos, el brillo subirá. *Siempre realice una prueba en una esquina o en una zona poco visible.*

#### Mantenimiento del disco:

En la mayoría de los casos, los discos de Melamina de 3M™ no necesitan ser limpiados entre usos. Sin embargo, con el fin de maximizar su vida útil y reducir los riesgos de retención de partículas duras en él, se recomienda quitar el polvo o limpiar con un chorro de agua.

#### Durabilidad:

La durabilidad depende en gran medida de la estructura del suelo y el método de uso:

- Rotativas en humedo: hasta 1 000 metros cuadrados.
- Autofregadoras en húmedo: hasta 10 000 metros cuadrados.
- En seco: hasta 500 metros cuadrados.
- No usar ácidos fuertes o productos de limpieza que contengan cloro

#### Características de Producto:

Color: Gris y Blanco

Nota: el color puede variar sin afectar el rendimiento en limpieza y la durabilidad del disco.

Reverso: polyester blanco que mejora el agarre en el plato de la máquina

Marcado: logo negro de 3M en el reverse del disco.

Peso: 1400 g/m<sup>2</sup>

Grosor total: 30 mm

Grosor espuma melamina: 25 mm

Grosor polyester: 5 mm

Agujero central: 125 mm diámetro en la estructura de melamina o 85 mm diámetro en el reverse del polyester

#### Agresividad (Valor Schiefer):

Valor esperado para operaciones de limpieza: desde 0 a 0.17 g.

Valor 3M: 0,08 gramos

0	0,5	1	1,5	2	2,5
---	-----	---	-----	---	-----

#### Medidas:

Diametros 13"-14.5"-16"-17"-20"

#### Packaging y etiquetado:

5 discos por caja.

Etiquetas multi-idioma en cada caja.

#### Información para su desecho:

Desechar en un contenedor apropiado para su incineración.

Material del packaging material: reciclable.

#### Origen:

Fabricado en Alemania.