

Presentamos la nueva

# 3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento

## La forma más versátil de pintar.

3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento fue diseñada específicamente para ofrecer el mejor rendimiento de su clase a la vez que le permite ahorrar tiempo. Experimentará una limpieza más rápida, cambios más rápidos y tiempos de proceso más rápidos. Lo mejor de la ciencia de 3M conjugado en la pistola pulverizadora más liviana del mundo.



### Alta precisión

Aplique colores sólidos, metálicos, perlados, capas transparentes, selladores e imprimadores con una alta tasa de transferencia y pulverización que espera de una pistola pulverizadora profesional de primera calidad.



### Limpieza en segundos

Simplemente gire el collar de bloqueo, retire el cabezal atomizador y limpie la aguja. Cambie el cabezal atomizador por uno nuevo y estará listo para pintar en su próximo trabajo.



### Tiempos de proceso más rápidos

El sistema integrado con 3M™ PPS™ Copa rígida Serie 2.0 y cabezales atomizadores reemplazables ofrece cambios más rápidos y más tiempo en la cabina de pintura.



### Ultraliviana

La estructura compuesta de vanguardia, reforzada con acero inoxidable resistente a los impactos, ofrece un rendimiento y una durabilidad de primer nivel, todo incluido en la pistola pulverizadora más liviana del mundo.

## Pistola y Kit Disponibles

### Nro. de pieza Componentes

Sistema 3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento 26778 1 pistola pulverizadora, 1 válvula de control de aire, 1 collar de bloqueo, 15 cabezales atomizadores por gravedad, 1 3M™ PPS™ Copa rígida Serie 2.0, 5 tapas y liners, 3 tapones de sellado

3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento 26832 Pistola pulverizadora y válvula de control de aire

### Piezas de repuesto y accesorios

#### Nro. de pieza Producto

3M™ Pistola pulverizadora de alto rendimiento  
26835 Collar de bloqueo  
26840 Kit de reparación  
26838 Aguja

### Kits de recarga de cabezal atomizador HVLP

Nro. de pieza	Color	Tamaño	Cantidad
26712	Azul	1.2	5
26713	Verde	1.3	5
26714	Naranja	1.4	5
26716	Morado	1.6	5
26718	Transparente	1.8	5
26720	Rojo	2.0	5
26730	Kit surtido	6 tamaños (1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)	6

### Especificaciones

Consumo de aire: 370 SLPM [13 SCFM]  
Presión de entrada de aire recomendada: 1.38 bar [20 PSI]  
Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C [122 °F]  
Sobrepresión máxima de funcionamiento: 10 bar [145 PSI]  
Peso: 238 g [13,3 oz]  
Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS  
Tamaños de cabezal atomizador: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

## Orden de prueba garantizada.



Si no está 100 % satisfecho, devuélvala a 3M para obtener un reembolso completo dentro de los 45 días posteriores a la compra. Sin preguntas.

Comuníquese con su representante local de 3M para comenzar.



División de reparación automotriz  
3M Center  
Building 223-06S-07  
St. Paul, MN 55144-1000  
1-877-666-2277

Para obtener más información, visítenos en [3M.com/spraygun](http://3M.com/spraygun)

**Selección y uso del producto:** Muchos factores que escapan al control de 3M y que se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de la evaluación adecuada (que incluye, entre otros, la idoneidad para el propósito y la idoneidad de la aplicación), la selección y el uso de los productos 3M. Los productos de seguridad siempre deben seleccionarse y usarse de acuerdo con todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de peligros adecuada. No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad. Deseche los cabezales atomizadores usados, la pintura/revestimientos residuales, los recipientes/materiales usados y el PPS de acuerdo con las regulaciones locales.

**Garantía, materiales de compensación limitados y descargo de responsabilidad:** A menos que se especifique una garantía diferente en el empaque o en la literatura de un producto 3M en particular (en cuyo caso prevalece dicha garantía), 3M garantiza que los productos cumplen con cada una de las especificaciones aplicables a dichos productos al momento en que 3M los envía. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN DETERMINADO FIN O GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS QUE SURJAN DE NEGOCIACIONES, COSTUMBRES O USOS COMERCIALES. Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único recurso de compensación exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

**Limitación de responsabilidad:** Excepto por el recurso de compensación limitado mencionado anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluido, pero no limitado a, pérdida de ganancias u oportunidad de negocios), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluidos, entre otros, garantías, contratos, negligencia o una responsabilidad objetiva.

3M y PPS son marcas comerciales de 3M Company. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Colabore con el reciclaje. Impreso en Estados Unidos.

© 3M 2021. Todos los derechos reservados. 60-4402-8101-6