



E·A·R™

Hearing Protection


3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞

簡化聽力保護

**3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降
噪免搓揉耳塞 - 首款具有噪音衰減
值 (NRR) 的單手佩戴耳塞**

聽力保護方面的突破性創新並非每天都會發生。因此，我們很高興的推出 3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞。

這是首款以單手佩戴時能提供 25 dB 噪音衰減值，或以雙手佩戴時提供 30 dB 噪音衰減值的耳塞*。




重塑 Push-To-Fit 置入式的類別

3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞

具有柔軟的泡棉尖端和軟式泡棉包覆的手柄，
可輕鬆的以單手或雙手置入耳道。

耐用的
泡棉包覆設計



耳塞尖端的形狀以及柔軟的適型泡棉有助於提供緊密而舒適的貼合性，進而減少暴露在有害的噪音程度下。

泡棉尖端的不需搓揉設計能在雙手弄髒時保持耳塞尖端的清潔。

3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞可通過 3M™ E-A-Rfit™ 雙耳驗證系統進行佩戴密合度測試。*

產品識別碼	3M 識別碼	UPC	說明
328-1000	70-0717-3224-5	50051131279327	3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞 328-1000, ANSI, 無線, 袋裝, 每箱 400 對。
328-1001	70-0717-3227-8	50051131279402	3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉耳塞 328-1001, ANSI, 有線, 袋裝, 每箱 400 對。
393-2026-50	70-0717-3269-0	50068060428535	3M™ E-A-R™ Flexible Fit 高降噪免搓揉測試耳塞, 393-2026-50, 每箱 50 對



台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市經貿二路 198 號 3 樓
電話：(02) 2785-9338
安全與工業產品事業部個人安全產品部門
www.3M.com.tw

閱讀並遵守使用說明的要求

© 3M 2020. 保留所有權利。

*3M 強烈建議執行聽力保護裝置的佩戴測試。研究表明，由於用戶聽力保護裝置的貼合度，佩戴技巧和動機的變化，用戶收到的噪音衰減量將少於 NRR 所指示的程度。如使用 NRR，3M 建議將其降低 50% 或根據適用法規進行調整。

單手佩戴時，噪音衰減值 (NRR) 為 25dB，雙手佩戴時則為 30dB。