

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9400AFT シリーズ

乗用車から特殊車両まで、あらゆる車両の視認性を
高めて交通事故を防ぎます。



優れた性能

簡単施工

低コスト

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9400AFTシリーズは、広角性に優れ特に輝度の高い3M™ ダイヤモンドグレード™ 反射シートに、高い接着力を持つ3M™ アクリルフォームテープをつけた汎用タイプの反射材です。フィルムを剥がして貼りつけるだけの簡単施工で車両の視認性を向上させ、交通安全に貢献します。

*保安基準第42条（その他の灯火等の制限）に適應する再帰性に富んだ反射材です。


使用例

3M™ ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート PX9400AFT シリーズは普通車や二輪車だけでなく、農業機械や工事用車両など幅広い車両にお使いいただけます。


普通車（リア、サイド、扉の内側など）




バイクや自転車（車体やボックス部分など）



農業機械（リア、フロントなど）



特殊車両（リア、サイド、アウトリガー、アームなど）



製品番号	色	サイズ (mm x mm)
PX9470 18160AFT	白	18 x 160
PX9472 18160AFT	赤	18 x 160
PX9421 18160AFT	蛍光黄	18 x 160

上記製品は以下の反射性能（代表値）を有しています。



PX9470 18160AFT



PX9472 18160AFT



PX9421 18160AFT

再帰性反射係数

観測角	入射角	白	赤	蛍光黄
		代表値	代表値	代表値
0.2°	5°	600	150	400

(cd/lx/m²)

耐久年数

7年（但し保証値ではありません。）

取り付け上のご注意

- ・後部に白色の反射材を貼ること及び前部に赤色の反射材を貼ることは道路運送車両法の保安基準によって禁止されています。
- ・その他の規制事項は有りません。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

3M、ダイヤモンドグレードは、3M社の商標です。




スリーエム ジャパン株式会社
 トランスポーテーション セーフティ事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2021. All Rights Reserved.

VSM-210-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00~17:00 /月~金（土日祝年末年始は除く）