



Nomad™ AQUA 45

Alfombrilla de entrada para tráfico bajo

Boletín Técnico

TD 800

Descripción

Nomad Aqua 45 es una alfombrilla de entrada diseñada para edificios con tráfico bajo de personas, cuya construcción permite retirar y esconder la suciedad además de adsorber agua evitando la entrada de suciedad al interior.

Nomad Aqua 45 está construido con dos tipos de fibras en forma de líneas, finos filamentos de polipropileno adsorben el agua y fibras más gruesas de Poliamida retiran la suciedad por fricción, estas fibras están tejidas sobre un entramado de Poliéster y Poliamida.

La base antideslizante de Nomad Aqua 45 es una sólida base de PVC sin ftalatos, para proteger el suelo sobre el que se sitúa la alfombra.

Los bordes de Nomad Aqua 45 están reforzados con un perfil de PVC sin ftalatos, para facilitar un tráfico seguro.

Posicionamiento del Producto

- Tráfico Bajo: hasta 500 personas por día
- Interior, preferiblemente como segunda barrera frente a la suciedad.
- Rango de temperatura de servicio: de 0 a 60°C

Características

- Tejido duradero mezcla de poliamida y polipropileno en rizo.
- Capa absorbente de poliéster resistente a moho.
- Soporte antideslizante de PVC libre de ftalatos.
- Buena capacidad de recoger y retener suciedad y agua.
- Permite el tránsito seguro de personas y carros

Colores

Negro Antracita, Marrón y Azul.

Medidas y envasado

60 x 90 cm	1 alfombra / caja
90 x 150 cm	1 alfombra / caja
120 x 180 cm	1 alfombra / caja

Propiedades del Producto

Propiedad	Valores típicos
Peso Total (sin borde)	3090 g/m ²
Peso Total del Pelo	490 g/m ²
Peso del entramado	100 g/m ²
Espesor Total	5.6 mm
Espesor del Pelo	4.0 mm
Fibras / m ²	85.680
Estabilidad Dimensional	< 1%
Ancho del Borde	25 mm
Alto del Borde	2 mm
Absorción Total de agua	3.0 Litros/m ²
Tiempo de secado (con 2 Litros / m ²)	24h
Inflamabilidad Euroclass EN1350-1	

Resistencia química

Solución	Resistencia
Detergentes	Excelente
Agua salada	Excelente
Gasolina	Buena
Gasóleo	Buena
Aceite de Motor	Buena
Lejía	Buena

① **Test:** 7 días de inmersión total

① Resistencia:

- Excelente = sin impacto.
- Buena = ligero efecto sobre el producto, menos de 1% de pérdida de peso
- Pobre = el producto pierde sus propiedades de uso.

Instalación

Coloque las alfombrillas Nomad Aqua 45 sobre un suelo limpio y seco. Dejar caer directamente sobre el suelo.



Recomendaciones de Limpieza

Mantenimiento rutinario

Aspirado. Utilice un aspirador potente con cepillo para un mejor resultado.

También puede pasarse un cepillo manual.

Limpieza de manchas

Se recomienda retirar rápidamente chicles pegados.

Limpieza Periódica en profundidad

Mediante Inyección-Extracción. La temperatura máxima de la solución limpiadora no debe superar los 50°C.

 *Procedimiento MSWP 02*

Desecho del Producto

Los pedazos de material desechados deben ser depositados en contenedores apropiados o incinerados. El código de la directiva europea para desecho de material plástico es 20-01-39. Consulte su procedimiento local de tratamiento de residuos para un posible reciclado.

Origen del producto: fabricado en Holanda /EU

Fuente de Suministro: Alemania /EU

3M *Innovación*

B&CS Mantenimiento de Inmuebles

CTC Laboratories

D-41453 Neuss, Alemania

