

3M**NIEUW**

3M™ Elektrische lakvoorbereidingskit



3M presenteert de nieuwe 3M™ Elektrische lakvoorbereidingskit, met de geweldige een Festool Automotive Systems ETS EC schuurmachine inclusief steunpad, in combinatie met een slim assortiment 3M™ Cubitron™ II schuurschijven. Een garantie voor een geweldige oppervlakvoorbereiding.

Probeer onze complete oplossing voor uw dagelijkse reparatieprocessen. Dit is uw kans om te beschikken over een complete kit die direct inzetbaar is om de klus te klaren.

Aantal	Partnr.	Productomschrijving
1 machine	202783	Festool excentrische schuurmachine ETS EC 150/5 EQ
1 slang	202719	Afzuigslang Plug-it D 27/22 antistatisch glad (D27/22x5m-AS-GQ/CT)
1 doos (à 50 schijven)	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijven Multihole 737U, 150 mm, 240+
1 doos (à 50 schijven)	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijven Multihole 737U, 150 mm, 320+
Partnr. Kit = 52055		

3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
www.3MAuto.nl
go.3M.com/AAD_Optin

3M Belgium bvba/sprl
Automotive Aftermarket Division
www.3MAutocarrosserie.be
go.3M.com/AAD_benl_Optin

CUBITRON™ II

powered by

FESTOOL
Automotive Systems