




Protection contre
les chutes

Ligne de vie autorétractable pour bords sans protection Nano-Lok^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC} – Calculs de dégagement de chute


Dégagement de chute pour un utilisateur dont le poids total est de 100 kg (220 lb) au maximum

Dégagement requis en mètres (pieds) entre l'aire de travail et l'obstruction la plus près pour un utilisateur dont le poids total est de 100 kg (220 lb) au maximum.



Dégagement de chute pour un utilisateur dont le poids total est de 141 kg (310 lb) au maximum

Dégagement requis en mètres (pieds) entre l'aire de travail et l'obstruction la plus près pour un utilisateur dont le poids total est de 141 kg (310 lb) au maximum.



Les travailleurs entre 141 kg et 190 kg (310 lb et 420 lb) ne peuvent pas s'attacher au niveau des pieds*.

Pour déterminer le dégagement de chute nécessaire : depuis le point d'attache dorsal du harnais de l'utilisateur, mesurer la distance jusqu'à l'ancrage de la Ligne de vie autorétractable pour bords sans protection Nano-Lok^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC}. Les distances sur l'horizontale et la verticale sont requises. Utiliser l'image ci-contre pour déterminer le dégagement requis.
Les lignes pointillées sur l'image représentent des segments de 0,3 m (1 pi) depuis le point d'attache dorsal du harnais de l'utilisateur et l'ancrage.
Par exemple, un dégagement de 2,1 m (7 pi) est nécessaire lorsque la Ligne de vie autorétractable pour bords sans protection Nano-Lok^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC} est ancrée à 1 m (3 1/2 pi) au-dessus et à 1 m (3 1/2 pi) sur les côtés du point d'attache dorsal du harnais. Un dégagement de 4,0 m (13 pi) est requis lorsque la Ligne de vie autorétractable pour bords sans protection Nano-Lok^{MC} DBI-SALA® 3M^{MC} est ancrée à 0,5 m (1 1/2 pi) au-dessus et à 1,4 m (4 1/2 pi) sur les côtés du point d'attache dorsal du harnais de l'utilisateur.

Remarque : les valeurs de dégagement ci-dessus sont établies en assumant que la chute survient depuis une position debout. Si le travailleur est agenouillé ou accroupi, il faut ajouter 0,9 m (3 pi) de dégagement.

* © Droit d'auteur 2013, Capital Safety