

3M

NYHET

3M™ Elektriskt kit för lackeringsförberedelse, 52055



3M presenterar nyheten 3M™ Elektriskt kit för lackeringsförberedelse, som innefattar en Festool Automotive Systems ETS EC-maskin, en underläggsplatta och det optimala antalet 3M™ Cubitron™ II slipondeller för utmärkt ytförberedelse.

Testa vår kompletta lösning för dina dagliga reparationsprocesser. Nu har du möjlighet att införskaffa ett komplett kit som är redo att få jobbet gjort.

Antal	3M ID	Produktbeskrivning
1	202783	Excenterslip ETS EC 150/5, EQ 230V
1	202719	Sugslang Plug-it D 27/22 Antistatisk slät, D 27/22x5m-AS-GQ/CT
1 låda (50 skivor)	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipondell 737U, Multihål, 240+, 150 mm
1 låda (50 skivor)	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slipondell 737U, Multihål, 320+, 150 mm

3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel. 08-922100
aadukenquiries@mmm.com

CUBITRON™ II

powered by

FESTOOL
Automotive Systems