

3M

NUEVO

Kit de lijado eléctrico 52056 3M™



3M presenta el nuevo Kit de lijado eléctrico 3M™, que incluye una máquina ETS EC de Festool Automotive Systems y un soporte que, en combinación con el disco abrasivo 3M™ Cubitron™ II del grado adecuado, ofrece una preparación de superficies óptima.

Pruebe nuestra completa solución para sus procesos de reparación diarios. Esta es su oportunidad para conseguir un kit completo, listo para usar y hacer el trabajo.

Cantidades	3M ID	Descripción del producto
1	202783	Lijadora excéntrica ETS EC 150/5
1	202719	Tubo flexible de aspiración Plug-it D 27/22 antiestático y liso D 27/22x5m-AS-GQ/CT, PN202719
1 caja (50 discos)	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+
1 caja (50 discos)	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 120+
1 caja (50 discos)	51424	3M™ Cubitron™ II Discos Hookit™ 737U, 150 mm, Multiagujeros, 240+
1 caja (50 discos)	51426	3M™ Cubitron™ II Discos Hookit™ 737U, 150 mm, Multiagujeros, 320+

3M España, S. L.
Reparación del Automóvil
C/Juan Ignacio Luca de Tena,
28027 Madrid

CUBITRON™ II

powered by

FESTOOL
Automotive Systems