

# 3M

NOUVEAU

## Kit de préparation avant peinture électrique 3M™ 52056



3M présente le nouveau kit de préparation avant peinture électrique 3M™, comprenant une machine ETS EC Festool Automotive Systems et un plateau, en combinaison avec le nombre idéal de grains de disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II pour obtenir une excellente préparation de surface.

Essayez notre solution complète pour vos processus de réparation quotidiens. Vous avez maintenant l'occasion d'obtenir un kit complet qui est prêt à exécuter et à faire le travail.

Quantités	3M ID	Description du produit
1	202783	Ponceuse excentrique ETS EC 150/5, EQ 230V, 202783
1	202719	Tuyau d'aspiration Plug-it D 27/22 antistatique lisse, D 27/22x5m-AS-GQ/CT, 202719
1 boîte (50 disques)	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 150 mm, multi-trous, 80+
1 boîte (50 disques)	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 150 mm, multi-trous, 120+
1 boîte (50 disques)	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 150 mm, multi-trous, 240+
1 boîte (50 disques)	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 150 mm, multi-trous, 320+

**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise, France  
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61  
3M.contact.fr@mmm.com  
www.3M.com/fr/repaauto

**3M Belgium bvba / sprl  
Automotive Aftermarket**  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem, Belgium  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3mautocarrosserie.be

**3M (Suisse) S.à r.l.  
Systèmes de Réparation pour l'Automobile**  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3M-autoinfo.ch

powered by

**FESTOOL**  
Automotive Systems

# CUBITRON™ II