

3M

NUOVO

3M™ Kit lucidatura, 52058



3M presenta il nuovo Kit di lucidatura. Il kit è composto da: una levigatrice rotorbitale Festool LEX 3 77, un adattatore e un assortimento di dischi abrasivi di microfinitura 3M™ Trizact™.

Prova la nostra soluzione completa per i tuoi processi di riparazione quotidiani. Ora hai la possibilità di acquistare tutto quello che ti serve per il tuo lavoro in un pratico kit pronto per l'uso.

Quantità	3M ID	Descrizione prodotto
1	202793	Levigatrice eccentrica ad aria compressa LEX 3 77/2.5
1	202587	Adattatore IAS
1 scatola (15 dischi)	50415	3M™ Trizact™, Hookit™ Dischi per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 75 mm, senza fori, P3000
1 scatola (15 dischi)	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco di finitura, grana 8000, diametro 75 mm

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
3mautocarrozzeria.it

CUBITRON™ II

powered by

FESTOOL
Automotive Systems