


# 3M™ Sistemas de Unión Desmontables



Número de Referencia	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Propiedades / Adecuado para	Flexible y plegable	Flexible y plegable	Flexible y plegable	Flexible y plegable	Propileno y polietileno	Propileno y polietileno	Propileno y polietileno	Metales y plásticos	Metales y plásticos	Metales y plásticos	Materiales transparentes	Pinturas en polvo	Pinturas en polvo	Fino – Bajo perfil de fijación
Características principales (info box)														

## Características físicas y de rendimiento, características clave

Número de Referencia	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Esesor	3.6 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	2.31 mm ± 15%			
Tipo de adhesivo	Caucho	Caucho	Acrílico	Acrílico	Caucho	Caucho	Caucho	Acrílico blanco	Acrílico blanco	Acrílico blanco	Acrílico incoloro	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Acrílico modificado
Color	Negro, blanco	Negro, blanco	Negro, blanco	Negro, blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Translúcido	Negro	Negro	Translúcido
Densidad de filamentos (por cm²):					40	62	26	40	62	26	40	40	62	109
Poder de sujeción														
Resistencia a temperatura	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	49 °C	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	93 °C	104 °C	82 °C	82 °C	70 °C
<b>Energía superficial</b>														
Alto	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Medio	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++
Bajo	++	++	-	-	++	++	++	-	-	-	-	-	-	+
Vida del ciclo de cierre*	5.000 x	5.000 x	5.000 x	5.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	150 x
Para uso en interiores y exteriores														

## Aplicaciones sugeridas

Número de Referencia	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Montaje de paneles y placas de cubiertas			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Señalización de interiores			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Particiones de oficinas			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Montaje de gráficos			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Paneles de acceso			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Vehículos especiales (fijaciones interiores)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Colgado de señalizaciones			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Montaje de molduras decorativas de electrodomésticos			•	•										•
Paneles de acceso de poco peso			•	•										•
Expositores de puntos de venta y señalización	•	•	•	•										•
Fijación de tejidos a acolchados de muebles	•	•												
Construcción de montajes de composite	•	•	•	•										
Fijación de paneles de amortiguación	•	•	•	•										
Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia	•	•	•	•										
Fijación de acolchados de asientos extraíbles	•	•	•	•										
Número de Referencia	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570

**Uso del producto**  
 Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera fiables y constituyen valores medios que no deben usarse con fines de especificación. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado para una finalidad en particular y apto para el método de aplicación que va a usar el usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relativas a este producto las regulan los Términos de venta según la legislación vigente, cuando sea aplicable.