


3M™ Hersluitbare bevestigingen



Productnummer	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Eigenschappen / geschikt voor	Flexibel & buigzaam	Flexibel & buigzaam	Flexibel & buigzaam	Flexibel & buigzaam	Poly-propyleen & polyethyleen	Poly-propyleen & polyethyleen	Poly-propyleen & polyethyleen	Metalen & kunststoffen	Metalen & kunststoffen	Metalen & kunststoffen	Transparante materialen	Poeder-coatings	Poeder-coatings	Dun – Platte bevestiging
Hoofdkenmerken														

Fysieke en prestatie-eigenschappen, belangrijkste kenmerken

Productnummer	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Gesloten dikte	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	2.31 mm ± 15%
Type lijm	Rubber	Rubber	Acrylaat	Acrylaat	Rubber	Rubber	Rubber	Wit acrylaat	Wit acrylaat	Wit acrylaat	Gemodificeerd acrylaat	Gemodificeerd acrylaat	Gemodificeerd acrylaat	Gemodificeerd acrylaat
Kleur	Zwart, wit	Zwart, wit	Zwart, wit	Zwart, wit	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Doorzichtig	Zwart	Zwart	Doorzichtig
Steeltjesdichtheid (per cm ²)					40	62	26	40	62	26	40	40	62	109
Hechtvermogen														
Hittebestendigheid	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	49 °C	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	93 °C	104 °C	82 °C	82 °C	70 °C
Oppervlakte-energie														
Hoog	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Gemiddeld	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++
Laag	++	++	-	-	++	++	++	-	-	-	-	-	-	+
Levensduur*	5.000 x	5.000 x	5.000 x	5.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	150 x
Binnen- en buitengebruik														

Voorgestelde toepassingen

Productnummer	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Bevestigen van panelen en afdeklatten			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bebording binnen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indelen van kantoorruimten			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bevestigen van graphics			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Toegangspanelen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Randen van L-beugels, verplaatsbare planken					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ophangen van borden			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bevestigen van decoratieve afwerking			•	•										•
Lichte toegangspanelen			•	•										•
Winkeldisplays en -borden	•	•	•	•										•
Bevestigen van stof aan meubelkussens	•	•												
Constructie van composietassemblages	•	•	•	•										
Bevestigen van kussenpanelen	•	•	•	•										
Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen	•	•	•	•										
Bevestigen van verwijderbare zitkussens	•	•	•	•										
Productnummer	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570

Gebruik van het product

Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht, maar de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt niet gegarandeerd. Factoren waarover 3M geen controle heeft, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing echter beïnvloeden, met inbegrip van de condities waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en milieumomstandigheden waarin het product wordt geacht te presteren. Omdat alleen de gebruiker met deze factoren bekend is en er invloed op heeft, is het essentieel dat de gebruiker het 3M-product evalueert om te bepalen of het geschikt is voor een specifiek doel en voor de methode of toepassing waarvan de gebruiker gebruikmaakt. Alle vragen over de betrouwbaarheid van dit product vallen onder de verkoopvoorwaarden, waarop de geldende wetgeving mogelijk van toepassing is.