


Soluzioni di fissaggio richiudibili 3M™



Codice Prodotto	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Proprietà / Adatto per	Flessibile e pieghevole	Flessibile e pieghevole	Flessibile e pieghevole	Flessibile e pieghevole	Polipropilene e polietilene	Polipropilene e polietilene	Polipropilene e polietilene	Metalli e plastica	Metalli e plastica	Metalli e plastica	Materiali traslucidi	Superfici verniciate a polvere	Superfici verniciate a polvere	Spessore dell'attacco sottile
Funzionalità chiave (info box)														

Caratteristiche fisiche e prestazioni, funzionalità chiave

Codice Prodotto	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Spessore totale	3.6 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	2.31 mm ± 15%						
Tipo di adesivo	Gomma	Gomma	Acrilico	Acrilico	Gomma	Gomma	Gomma	Acrilico bianco	Acrilico bianco	Acrilico bianco	Acrilico trasparente	Acrilico modificato	Acrilico modificato	Acrilico modificato
Colore	Nero, bianco	Nero, bianco	Nero, bianco	Nero, bianco	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Traslucido	Nero	Nero	Traslucido
Densità peduncoli (per cm ²)					40	62	26	40	62	26	40	40	62	109
Potere di tenuta														
Resistenza alla temperatura	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	49 °C	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	93 °C	104 °C	82 °C	82 °C	70 °C
Energia Superficiale														
Alta	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Media	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++
Bassa	++	++	-	-	++	++	++	-	-	-	-	-	-	+
Durata del ciclo di chiusura*	5.000 x	5.000 x	5.000 x	5.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	150 x
Uso interno ed esterno														

Applicazioni suggerite

Codice Prodotto	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Fissaggio pannello e piastra di copertura			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Segnaletica interna			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pannelli divisori			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Applicazione grafica			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pannelli d'accesso			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Veicoli speciali (accessori interni)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Staffe a L per scaffalature riposizionabili					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fissaggio segnaletica			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fissaggio elementi decorativi			•	•										•
Pannelli d'accesso leggeri			•	•										•
Segnaletica e display del punto d'acquisto	•	•	•	•										•
Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili	•	•												
Costruzione di assemblaggi compositi	•	•	•	•										
Applicazione pannelli imbottiti	•	•	•	•										
Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente	•	•	•	•										
Montaggio cuscini su sedute rimovibili	•	•	•	•										
Codice Prodotto	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570

Uso del prodotto
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che 3M ritiene affidabili e che sono valori medi da non utilizzare per scopi di specifica. Tuttavia, molti fattori al di fuori del controllo di 3M possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, comprese le condizioni in cui il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui si prevede che il prodotto funzioni. Poiché questi fattori rientrano unicamente nelle conoscenze e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto 3M per determinare se è adatto a uno scopo particolare e al metodo o all'applicazione dell'utente. Tutte le domande di responsabilità relative a questo prodotto sono regolate dai termini della vendita soggetta, ove applicabile, alla legge prevalente.