












Rubans toilés et de jointage extrême 3M™

										
Référence produit	1900	DT 8	2903	DT 11	2904	DT 17	389	8979	3903i	4411
Propriétés / adaptés pour	Ruban toilé de qualité supérieure	Usage général	Usage général	Résistant	Résistant	Ultra résistant	Ultra résistant	Retrait sans trace	Vinyle à usage général	Rubans d'étanchéité
Caractéristiques principales										
Ajouter au panier										

Avez-vous un défi d'assemblage ?

Vous avez besoin d'aide pour trouver le bon produit pour votre projet ?

Disponible chez

Utilisation des produits

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme fiable et constituent des valeurs moyennes à ne pas utiliser à des fins de spécifications. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M™ pour une application particulière, notamment les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en oeuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou à l'application de l'utilisateur. Toutes les questions de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions de vente, sous réserve, le cas échéant, de la loi en vigueur.