




3M™ Taśmy wzmacniane siatką, typu duct i uszczelniające Extreme

											
Numer produktu	1900	DT 8	2903	DT 11	2904	DT 17	389	8979	3903i	4411	
Właściwości / Zastosowanie	Podstawowa	Uniwersalna	Uniwersalna	Do ciężkich prac	Do ciężkich prac	Do bardzo trudnych warunków	Do bardzo trudnych warunków	Zdejmowanie bez pozostawiania śladów	Winył uniwersalny	Taśmy uszczelniające o wysokich parametrach użytkowych	
Główne cechy											
Link do sklepu											

Czy mierzysz się z wyzwaniem związanym z taśmą lub klejem?

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwych produktów do Twojego projektu?

Dostępne w:

Zastosowanie produktu
Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki używania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.