



Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>

Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

# Nous vivons dans un monde riche en textures. Créez en conséquence.

Le rendement que vous attendiez.  
La qualité de 3M.



Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

## Une haute performance adaptée aux milieux les plus exigeants du monde.

Fixez. Scellez. Réduisez le bruit. Élargissez vos choix de matériaux et vos possibilités de conception. Les rubans à double face adhésive conçus avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup> facilitent la liaison des textures difficiles à lier et d'une grande variété d'autres matériaux, même lorsque ceux-ci sont exposés aux rayons UV, à l'humidité et à plus encore. La vie est remplie d'embûches. Assurez-vous que vos produits durent longtemps.



Son rendement vous offre un contrôle transparent



Sa durabilité fait en sorte qu'une utilisation répétitive ne l'abîmera pas



Sa polyvalence offre un luxe sans compromis

Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

Utilisations pour véhicules spécialisés

# Conception à l'épreuve des casse-cous.

Les matériaux adhésifs de pointe vous aident à affronter les conditions les plus difficiles pendant que vous ressentez l'exaltation de défier vos limites créatives.



Matériau d'ameublement

Ruban à double face adhésive 99786 3M<sup>MC</sup>


Mousse haute densité

Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>


Utilisations pour la disposition des bureaux

# Réorganisez vos espaces de travail de manière efficace.

Installez un isolant acoustique dans les parois des cubicules,  
et mettez en valeur votre attention aux détails.



Liez du tissu à du métal  
avec le Ruban à double face  
adhésive 9832HL 3M<sup>MC</sup>



Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

Utilisations industrielles générales

## De la robustesse là où il le faut.

Une adhérence robuste, peu importe la situation. Créez des conceptions pour diverses utilisations, en sachant que vous pouvez compter sur la liaison.




Collez du tissu de nylon à du plastique avec le Ruban à transfert d'adhésif 6035PC 3M<sup>MC</sup>

Utilisations dans le domaine automobile

## Gardez vos passagers au frais.

Concevez en gardant le confort à l'esprit. Les adhésifs aux propriétés antisoulèvement s'adaptent parfaitement aux courbes de tissus perméables à l'air et aident à donner une impression de luxe à chaque trajet.



Collez la mousse du siège à une pellicule de polyuréthane avec du Ruban à transfert d'adhésif 6035PC 3M<sup>MC</sup>

Rubans à double face adhésive 3M<sup>MC</sup> pour textures difficiles à lier avec l'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

Utilisations pour systèmes CVC

# Renforcez l'efficacité de votre chauffage et de votre climatisation.

Améliorez votre environnement intérieur – et allégez votre boîte à outils – avec des adhésifs pour joints d'étanchéité qui ne fuiront pas et ne claqueront pas.




Collez la mousse à alvéoles fermés à de l'acier galvanisé au moyen du Ruban à double face adhésive 9832HL 3M<sup>MC</sup>

Utilisations pour les bateaux

# Bravez les vagues.

Naviguez sur la voie du succès grâce à des adhésifs qui gardent en place les surfaces de protection et permettent à l'aventure de se poursuivre.



Collez de la mousse de CAV/E du pont de bateau à la fibre de verre avec enduit gélifié au moyen du Ruban à transfert d'adhésif 9775WL 3M<sup>MC</sup>


# Plus de matériaux. Plus de possibilités de conception.

- ▶ Polyvalence de grand rendement
- ▶ Forte adhérence à la mousse, au tissu, au feutre, au nylon, au tapis, au cuir, à la fibre de verre et au bois
- ▶ Stabilité dimensionnelle et manipulation facilitée
- ▶ Résistance élevée au cisaillement sur des substrats texturés ou rugueux, ainsi que d'autres matériaux
- ▶ Découpage à l'emporte-pièce et stratification faciles
- ▶ Forte adhérence immédiate
- ▶ Idéals pour une utilisation dans divers marchés, notamment ceux de l'industrie générale, de l'automobile, des bateaux, de l'équipement médical, des véhicules spécialisés et de la finition de construction

## Textures difficiles à lier

- ▶ Mousse de polyuréthane
- ▶ Mousse d'uréthane microcellulaire
- ▶ Mousse de polyéthylène
- ▶ Mousse en EPDM
- ▶ Textiles et tissus
- ▶ Feutre
- ▶ Vinyle
- ▶ Bois
- ▶ Panneaux de particules
- ▶ Contreplaqué
- ▶ Mélamine
- ▶ Nylon
- ▶ Tapis
- ▶ Cuir
- ▶ Fibre de verre

# Comparaison de la résistance du ruban



La valeur de l'axe Y représente la quantité de déchirures de la mousse pendant la procédure de pelage. Plus la valeur est élevée, plus la mousse a été déchirée.

# Gamme de produits adhésifs acryliques de grand rendement 3M<sup>MC</sup>

avec Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup>

## Rubans à double face adhésive 300MP

Numéro de produit	Doublure primaire	Épaisseur de l'adhésif I	Type de support	Épaisseur de l'adhésif II	Épaisseur totale du ruban
Ruban à double face adhésive 9832HL 3M <sup>MC</sup>	Papier kraft de 83 lb enduit de polyéthylène de 0,16 mm (6,2 mil)	0,058 mm (2,3 mil)	Pellicule en PET transparente de 0,013 mm (0,5 mil)	0,051 mm (2,0 mil)	0,12 mm (4,8 mil)
Ruban à double face adhésive 99786 3M <sup>MC</sup>	Papier kraft de 58 lb enduit de polyéthylène de 0,106 mm (4,2 mil)	0,07 mm (2,75 mil)	Canevas non tissé	0,07 mm (2,75 mil)	0,14 mm (5,5 mil)

## Rubans à transfert d'adhésif 300MP

Numéro de produit	Doublure primaire	Épaisseur de l'adhésif I	Épaisseur totale du ruban
Ruban à transfert d'adhésif 9775WL 3M <sup>MC</sup>	Papier kraft de 96 lb enduit de polyéthylène de 0,18 mm (7,0 mil)	0,127 mm (5,0 mil)	0,127 mm (5,0 mil)
Ruban à transfert d'adhésif 6035PC 3M <sup>MC</sup>	Papier kraft de 58 lb enduit de polyéthylène de 0,106 mm (4,2 mil)	0,127 mm (5,0 mil)	0,127 mm (5,0 mil)
Ruban à transfert d'adhésif 6038PC 3M <sup>MC</sup>	Papier kraft de 58 lb enduit de polyéthylène de 0,106 mm (4,2 mil)	0,203 mm (8,0 mil)	0,203 mm (8,0 mil)



### Technologie sans solvant.

L'Adhésif acrylique 300MP 3M<sup>MC</sup> est fabriqué au moyen d'une technologie sans solvant.

**Sélection et utilisation des produits :** De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'un usage donné. Par conséquent, il incombe au client d'évaluer le produit et d'établir s'il convient à l'utilisation prévue. Cela comprend l'évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et l'examen de tous les règlements applicables à sa région (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M conformément à toutes les directives applicables et avec l'équipement de protection approprié, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité, peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, entraîner la mort ou causer des dommages à des biens.

**Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité :** À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits de 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

**Limitation de responsabilité :** À l'exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.  
© 2021, 3M. Tous droits réservés. 2102-19695 F

**3M**

Division des rubans et des adhésifs industriels de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577

3M.ca/AssemblageParDoubleFaceFin